

# PHILIPS

Kapesní projektor

PicoPix

30 lumenů



PPX1430



## Promítejte své zážitky

Díky integrovanému přehrávači MP4 se může kapesní projektor Philips používat jako samostatné zařízení, které načítá svůj obsah z interní paměti 2 GB či z paměťových karet nejrůznějšího typu.

### **Integrovaný přehrávač MP4**

- Vychutnejte si videa z interní paměti, karty SD nebo paměťového disku USB

### **Promítání s velkým formátem obrazu**

- Promítejte obraz o velikosti až 203 cm (80")

### **Univerzální možnosti připojení**

- Připojte k projektoru bezpočet přenosných zařízení

### **Nová technologie LED**

- Vychutnejte si dokonalou kvalitu filmů

# Specifikace

## Technologie/ optická

Technologie displeje: VueG8\* LCoS

Zdroj světla: RGB LED

Zdroj osvětlení LED vydrží více než:

20 000 hodin

Jas: až 30 lumenů

Nativní rozlišení: 800 x 600 pixelů

Kontrastní poměr: 500:1

Autoswitch (automatický přepínač): 16:9 a 4:3

Velikost obrazovky (úhlopříčka): 13,2 cm –

205,7 cm

Vzdálenost obrazovky: 0,2 m – 3,0 m

Focus: manuál

Interní paměť: 2 GB

Integrovaný stojan: pro úhel zobrazení 6°

## Podporované video standardy

PAL: ano

SECAM: ano

NTSC: ano

480i/p: ano

576i/p: ano

720i/p: ano

1080i/p: ano

## Zvuk

Interní stereofonní reproduktory: 2 x 0,3 W

## Připojení

Vstup pro počítač: VGA: vlastní zástrčka –

vyžaduje adaptér; USB 2.0 mini USB

(velkokapacitní paměťové zařízení)

Vstup audio a video: Kompozitní video (CVBS)

& audio: 3,5mm konektor A/V; Komponentní

video (YPbPr): vlastní zástrčka – vyžaduje

adaptér; SD/SDHC až 32 GB, MMC a USB

Audio výstup: 3,5mm konektor audio výstupu

pro sluchátka

Nabíječka baterií: Konektor napájení

stejným proudem

## Interní přehrávač médií

Podporované video formáty: Formát: Kodek:

.avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG,

MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4,

H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: H.263, H.264;

.ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Podporované audio formáty: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP,

PNG, GIF, TIFF

Podporované rozlišení počítače: VGA

(640 x 480, 60 Hz), SVGA (800 x 600, 60 Hz),

XGA (1 024 x 768, 60 Hz), WXGA (1 280 x 768,

60 Hz)

## Napájení

Adaptér napájení: 110 – 240 V stř., 50 –

60 Hz, 12 V při 2 A pro EU a VB

Interní baterie: 7,4 V při 2 300 mAh

Životnost baterie: Standardní režim:

2,5 hodiny; Režim jasného zobrazení:

1,5 hodiny; Indikátor LED: nabíjení baterie

## Rozměry

Zabaleno (Š x H x V): 200 x 170 x 80 mm

Rozbaleno: 100 x 100 x 32 mm

## Hmotnost

Zabaleno: 0,872

Rozbaleno (bez příslušenství): 0,290 kg

## Rozsah teplot

Provoz: 5 ~ 40° C

Skladování balení: -25 ~ 60° C

Skladování po rozbalení: 0 ~ 45° C

## Relativní vlhkost

Provoz: 15 ~ 85 % RH

Skladování balení: 5 ~ 93 % RH

Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

## Standardní balení zahrnuje

Uživatelský návod: ano

Záruční list: ano

Praktické pouzdro: ano

Stativ: ano

Adaptér střídavého proudu: ano

Adaptér kabelu audio/video: Kompozitní

Adaptér mini USB: zástrčka – zásuvka

Kabel mini USB: ano

Dálkový ovladač: ano

# Přednosti

## Integrovaný přehrávač MP4

Vychutnejte si videa přímo z interní paměti, karty SD nebo paměťového disku USB

## Technologie LED



# LED

Vychutnejte si dokonalou kvalitu filmů prostřednictvím kapesního projektoru napájeného baterií

## Promítání s velkým formátem obrazu

Promítejte obraz o velikosti až 203 cm (80")

## Univerzální možnosti připojení

Připojte k projektoru bezpočet přenosných zařízení

VueG8™

