

PHILIPS

Lommeprojektor

PicoPix

30 lumen



PPX1430



Vis dit liv

Takket være den integrerede MP4-afspiller kan lommeprojektoren fra Philips bruges som separat enhed, som henter sit indhold fra en intern hukommelse på 2 GB eller en af flere forskellige former for hukommelseskort.

Integreret MP4-afspiller

- Nyd videoer fra intern hukommelse, SD-kort eller USB-stick

Stor billedprojektion

- Projicer et billede op til en størrelse på 203 cm (80")

Mange tilslutningsmuligheder

- Tilslut utallige bærbare apparater til din projektor

Innovativ LED-teknologi

- Nyd den perfekte filmkvalitet

Specifikationer

Teknologi/optisk

Skærmteknologi: VueG8* LCoS

Lyskilde: RGB LED

LED-lyskilde holder mere end: 20.000 timer

Lysstyrke: op til 30 lumen

Opløsning: 800 x 600 pixel

Kontrastforhold: 500:1

Auto-knap: 16:9 og 4:3

Skærmstørrelse (diagonal): 13,2 cm - 205,7 cm

Skærmafstand: 0,2 m - 3,0 m

Focus: manuel, manual

Intern hukommelse: 2 GB

Integreret stander: til visningsvinkel på 6°

Understøttede video-standarder

PAL

SECAM

NTSC

480 i/p

576 i/p

720 i/p

1080 i/p

Lyd

Intern stereohøjttaler: 2 x 0,3 watt

Tilslutning

PC-indgang: VGA: specialstik - kræver adapter; USB 2.0 mini-USB (masselagring)

Indgang lyd og video: Composite video (CVBS) og lyd: 3,5 mm A/V-stik; component video (YPbPr): specialstik - kræver adapter; SD/SDHC op til 32 GB, MMC og USB

Lydudgang: 3,5 mm stik for lydudgang til hovedtelefoner

Batterioplader: DC-stik

Intern medieafspiller

Understøttede videoformater: Container:

Codec: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov:

MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG,

MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv:

H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf:

SWF

Understøttede lydformater: MP3, WAV

Understøttede fotoformater: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Understøttet computer-opløsning: VGA

(640x480, 60 Hz), SVGA (800x600, 60 Hz),

XGA (1.024x768, 60 Hz), WXGA (1.280x768, 60 Hz)

Strømforsyning

Strømadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V ved 2 A for EU og UK

Internt batteri: 7,4 V ved 2300 mAh

Batterilevetid: Standard-tilstand: 2,5 timer; lys-tilstand: 1,5 timer; LED-indikator: batteri-opladning

Mål

Pakket (B x D x H): 200 x 170 x 80 mm

Udpakket: 100 x 100 x 32 mm

Vægt

Pakket: 0,872

Udpakket (uden tilbehør): 0,290 kg

Temperaturområde

Betjening: 5 ~ 40°C

Opbevaring af pakke: 25 ~ 60°C

Opbevaring i upakket stand: 0 ~ 45°C

Relativ fugtighed

Betjening: 15 ~ 85 % RF

Opbevaring af pakke: 5 ~ 93 % RF

Opbevaring i upakket stand: 15 ~ 85 % RF

Standardpakke indeholder

Brugerhåndbog

Garantibevis

Bæretaske

Stativ

AC-adapter

Lyd/video kabel-adapter: Composite

Mini USB-adapter: han til hun

Mini-USB-kabel

Fjernbetjening

Vigtigste nyheder

Integreret MP4-afspiller

Nyd dine videoer direkte fra den interne hukommelse, SD-kort eller et USB-stick

LED-teknologi



LED

Nyd den perfekte filmkvalitet fra denne batteridrevne lommeprojektor

Stor billedprojektion

Projicer et billede op til en størrelse på 203 cm (80")

Mange tilslutningsmuligheder

Tilslut utallige bærbare apparater til din projektor

VueG8™

