



Philips PicoPix
Джобен проектор

30 лумена
с USB QuickLink

PicoPix



PPX2230

Прожектирайте живота си

Джобният проектор PicoPix с USB QuickLink има USB куплунг и гнездо за директно свързване към широка гама устройства, за да прожектирате вашето цифрово съдържание на екрани с размер до 60".

Ярки и пълноцветни изображения

- Светодиодна технология за брилянтни цветове и висок контраст

USB QuickLink

- USB куплунг и гнездо за захранване и лесно свързване

Изключителна портативност

- Пускане на видео директно от USB устройство с памет или от вътрешната памет

PHILIPS

Спецификации

Технология - оптична

- Технология на дисплея: DLP
- Източник на светлина: RGB LED
- Светодиодният източник на светлина издържа над: 30 000 часа
- Яркост: до 30 лумена
- Присъща разделителна способност: 640 x 360 пиксела
- Контраст: 1500:1
- Цветна температура: 6500 Келвина
- Коефициент на прехвърляне: 1,6:1
- Размер на екрана (по диагонал): 25,4 см - 152,4 см
- Разстояние от екрана: 0,354 м - 2,125 м
- Фокус: ръчно
- Вътрешна памет: 2 GB
- Вграден MP4 плейър
- Директно свързване със смартфон: чрез USB

Звук

- Вграден високоговорител: 1W

Връзка

- Изход за аудио: 3,5 мм аудио изход - жак за слушалки
- Външна памет: microSD/SDHC
- USB: подчинено - устройство за съхранение (обмен на данни с компютър); главно - свързване на устройство за съхранение; зареждане

Вграден мултимедиен плейър

- Поддържани видео формати: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4
- Поддържани аудио формати: MP3, WAV
- Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP



Електрозахранване

- Живот на батерията: Стандартен режим: 2 часа; ярък режим: 1,5 часа; светодиоден индикатор: заряд на батерията
- Вътрешна батерия: 3,7 V при 2600 mAh

Размери

- Опакован (Ш x Д x В): 130 x 90 x 70 мм
- Неопакован: 96,7 x 54 x 22 мм

Тегло

- Опакован: 246 г
- Неопакован: 0,130 кг

Температурен диапазон

- Работен режим: 5 ~ 40° C
- Съхранение опакован: -25 ~ 60° C
- Съхранение неопакован: 0 ~ 45° C

Относителна влажност

- Работен режим: 15 ~ 85% относителна влажност
- Съхранение опакован: 5 ~ 93% относителна влажност
- Съхранение неопакован: 15 ~ 85% относителна влажност

Стандартният пакет включва

- Ръководство за потребителя: във вътрешната памет, в интернет
- Гаранционна карта
- Калъф за носене
- Ръководство за бърз старт
- PPX2230

Акcesoари

- PPA6200 адаптер за електрозахранване 5V/2A: допълнителна

Акценти

Светодиодна технология

Вашите снимки и видеоклипове заслужават най-доброто качество, когато ги споделяте с хората около вас. Затова джобният проектор PicoPix използва висококачествена светодиодна технология за проектиране на снимки и видеоклипове с брилянтни цветове и спиращ дъха контраст.

Вграден MP4 плейър

Вграденят MP4 плейър поддържа всички най-разпространени видео и аудио формати. Така джобният проектор PicoPix се превръща в самостоятелно устройство, което извлича съдържание от вътрешната си памет 2 GB, от USB устройство с памет или от microSD карта.

USB QuickLink

За тези, които искат да споделят съдържание директно от камерата, смартфона или USB устройство с памет, USB QuickLink е най-лесната връзка към всички тези устройства. Когато сте в движение, просто включете USB куплунга в гнездото и използвайте USB QuickLink за управление.



Дата на издаване
2014-05-22

Версия: 1.1.1

12 NC: 8670 000 92175
EAN: 34 25160 30678 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com