



Philips PicoPix  
Джобен проектор

30 лумена  
с USB QuickLink

**PicoPix**



PPX2330

## Прожектирайте живота си

Джобният проектор PicoPix с USB QuickLink има USB куплунг и гнездо за директно свързване към широка гама устройства, за да прожектирате вашето цифрово съдържание на екрани с размер до 60".

### Ярки и пълноцветни изображения

- Светодиодна технология за брилянтни цветове и висок контраст

### USB QuickLink

- USB куплунг и гнездо за захранване и лесно свързване

### Изключителна портативност

- Пускане на видео директно от USB устройство с памет или от вътрешната памет

### Директна видеовръзка

- Споделяйте видеоклипове директно от мобилните си устройства
- Споделете екрана на лаптопа си просто чрез USB връзката

**PHILIPS**

# Спецификации

## Технология - оптична

- Технология на дисплея: DLP
- Източник на светлина: RGB LED
- Светодиодният източник на светлина издържа над: 30 000 часа
- Яркост: до 30 лумена
- Присъща разделителна способност: 640 x 360 пиксела
- Контраст: 1500:1
- Цветна температура: 6500 Келвина
- Коефициент на прехвърляне: 1,6:1
- Размер на екрана (по диагонал): 25,4 см - 152,4 см
- Разстояние от екрана: 0,354 м - 2,125 м
- Focus: ръчно
- Вътрешна памет: 2 GB
- Вграден MP4 плейър
- Директно свързване със смартфон: чрез USB

## Поддържани стандарти за видео

- PAL
- SECAM
- NTSC

## Звук

- Вграден високоговорител: 1W

## Връзка

- Изход за аудио: 3,5 мм аудио изход - жак за слушалки
- Външна памет: microSD/SDHC
- USB: подчинено - устройство за съхранение (обмен на данни с компютър); подчинено - стрийминг на видео; главно - свързване на устройство за съхранение; зареждане
- Вход AV: споделен жак с аудио изхода

## Вграден мултимедийен плейър

- Поддържани видео формати: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG /

.ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4

- Поддържани аудио формати: MP3, WAV
- Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP

## Електрозахранване

- Живот на батерията: Стандартен режим: 2 часа; ярък режим: 1,5 часа; светодиоден индикатор: заряд на батерията
- Вътрешна батерия: 3,7 V при 2600 mAh

## Размери

- Опакован (Ш x Д x В): 130 x 90 x 70 мм
- Неопакван: 96,7 x 54 x 22 мм

## Тегло

- Опакован: 246 г
- Неопакван: 0,130 кг

## Температурен диапазон

- Работен режим: 5 ~ 40° C
- Съхранение опакован: -25 ~ 60° C
- Съхранение неопакван: 0 ~ 45° C

## Относителна влажност

- Работен режим: 15 ~ 85% относителна влажност
- Съхранение опакован: 5 ~ 93% относителна влажност
- Съхранение неопакван: 15 ~ 85% относителна влажност

## Стандартният пакет включва

- Ръководство за потребителя: във вътрешната памет, в интернет
- Гаранционна карта
- Калъф за носене
- Ръководство за бърз старт
- PPX2330

## Акcesoари

- PPA6200 адаптер за електрозахранване 5V/2A: допълнителна

# Акценти

## Светодиодна технология

Вашите снимки и видеоклипове заслужават най-доброто качество, когато ги споделяте с хората около вас. Затова джобният проектор PicoPix използва висококачествена светодиодна технология за проектиране на снимки и видеоклипове с брилянтни цветове и спиращ дъха контраст.

## Директна видеовръзка

Свържете мобилните си устройства и проектирайте цялото си съдържание директно с вашия PicoPix на голям екран.

## Вграден MP4 плейър

Вграденият MP4 плейър поддържа всички най-разпространени видео и аудио формати. Така джобният проектор PicoPix се превръща в самостоятелно устройство, което извлича съдържание от вътрешната си памет 2 GB, от USB устройство с памет или от microSD карта.

## USB QuickLink

За тези, които искат да споделят съдържание директно от камерата, смартфона или USB устройство с памет, USB QuickLink е най-лесната връзка към всички тези устройства. Когато сте в движение, просто включете USB куплунга в гнездото и използвайте USB QuickLink за управление.

## Поточно предаване на видео

Споделете екрана на лаптопа си, за да покажете на околните вашето мултимедийно или уеб съдържание, като видео от YouTube или снимки от последното парти. Просто свържете вашия PicoPix към компютъра или лаптопа си чрез USB и започнете да проектирате.



Дата на издаване  
2018-12-04

Версия: 2.1.1

12 NC: 8670 000 92396  
EAN: 34 25160 30801 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)