



Philips PicoPix
Джобен проектор

40 лумена
с USB QuickLink

PicoPix



PPX2340

Прожектирайте живота си

Джобният проектор PicoPix с USB QuickLink има USB куплунг и гнездо за директно свързване към широка гама устройства, за да прожектирате вашето цифрово съдържание на екрани с размер до 60".

Ярки и пълноцветни изображения

- Светодиодна технология за брилянтни цветове и висок контраст

USB QuickLink

- USB куплунг и гнездо за захранване и лесно свързване

Изключителна портативност

- Пускане на видео директно от USB устройство с памет или от вътрешната памет

Директна видеовръзка

- Споделяйте видеоклипове директно от мобилните си устройства
- Споделете екрана на лаптопа си просто чрез USB връзката

PHILIPS

Спецификации

Технология - оптична

- Технология на дисплея: DLP
- Източник на светлина: RGB LED
- Светодиодният източник на светлина издържа над: 30 000 часа
- Яркост: до 40 лумена
- Присъща разделителна способност: 640 x 360 пиксела
- Контраст: 1500:1
- Цветна температура: 6500 Келвина
- Коефициент на прехвърляне: 1,6:1
- Размер на екрана (по диагонал): 25,4 см - 152,4 см
- Разстояние от екрана: 0,354 м - 2,125 м
- Focus: ръчно
- Вътрешна памет: 4 GB
- Вграден MP4 плейър
- Директно свързване със смартфон: чрез USB

Поддържани стандарти за видео

- PAL
- SECAM
- NTSC

Звук

- Вграден високоговорител: 1W

Връзка

- Изход за аудио: 3,5 мм аудио изход - жак за слушалки
- Външна памет: microSD/SDHC
- USB: подчинено - устройство за съхранение (обмен на данни с компютър); подчинено - стрийминг на видео; главно - свързване на устройство за съхранение; зареждане
- Вход AV: споделен жак с аудио изхода

Вграден мултимедия плейър

- Поддържани видео формати: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG /

- .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4
- Поддържани аудио формати: MP3, WAV
- Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP

Електрозахранване

- Живот на батерията: Стандартен режим: 2 часа; ярък режим: 1,5 часа; светодиолен индикатор: заряд на батерията
- Вътрешна батерия: 3,7 V при 2600 mAh

Размери

- Опакован (Ш x Д x В): 130 x 90 x 70 мм
- Неопакван: 96,7 x 54 x 22 мм

Тегло

- Опакован: 246 г
- Неопакван: 0,130 кг

Температурен диапазон

- Работен режим: 5 ~ 40° C
- Съхранение опакован: -25 ~ 60° C
- Съхранение неопакван: 0 ~ 45° C

Относителна влажност

- Работен режим: 15 ~ 85% относителна влажност
- Съхранение опакован: 5 ~ 93% относителна влажност
- Съхранение неопакван: 15 ~ 85% относителна влажност

Стандартният пакет включва

- Ръководство за потребителя: във вътрешната памет, в интернет
- Гаранционна карта
- Калъф за носене
- Ръководство за бърз старт
- PPX2340

Аксесоари

- PPA6200 адаптер за електрозахранване 5V/2A

Акценти

Светодиодна технология

Вашите снимки и видеоклипове заслужават най-доброто качество, когато ги споделяте с хората около вас. Затова джобният проектор PicoPix използва висококачествена светодиодна технология за проектиране на снимки и видеоклипове с брилянтни цветове и спиращ дъха контраст.

Директна видеовръзка

Свържете мобилните си устройства и проектирайте цялото си съдържание директно с вашия PicoPix на голям екран.

USB QuickLink

За тези, които искат да споделят съдържание директно от камерата, смартфона или USB устройство с памет, USB QuickLink е най-лесната връзка към всички тези устройства. Когато сте в движение, просто включете USB куплунга в гнездото и използвайте USB QuickLink за управление.

Поточно предаване на видео

Споделете екрана на лаптопа си, за да покажете на околните вашето мултимедийно или уеб съдържание, като видео от YouTube или снимки от последното парти. Просто свържете вашия PicoPix към компютъра или лаптопа си чрез USB и започнете да проектирате.



Дата на издаване
2018-12-04

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 03552
EAN: 34 25160 31918 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com