



Philips PicoPix
Джобен проектор

80 лумена
с MP4 плейър

PicoPix



PPX2480

Прожектирайте живота си

Този малък и лек джобен проектор се свързва лесно с различни устройства и SD карта или USB устройство с памет, за да получите достъп до вашето цифрово съдържание. Добавеният вграден мултимедиен плейър прави този PicoPix независим от други мобилни устройства.

Отлично качество на картината

- Светодиодна технология за брилянтни цветове и висок контраст
- Projekтирайте изображения и видеоклипове в размер до 305 см (120")

Богати възможности за свързване

- Множество връзки за всички най-разпространени устройства

Естествен и чист звук

- Вграден първокласен високоговорител за отличен звук

Изключителна портативност

- Вътрешна батерия за до 2 часа възпроизвеждане
- Пускане на видео директно от SD карта или USB устройство с памет

PHILIPS

Спецификации

Технология - оптична

- Технология на дисплея: DLP
- Източник на светлина: RGB LED
- Светодиодният източник на светлина издържа над: 30 000 часа
- Присъща разделителна способност: 854 x 480 пиксела
- Контраст: 1000:1
- Размер на екрана (по диагонал): 30 см - 305 см
- Разстояние от екрана: 0,5 м - 5,0 м
- Focus: ръчно
- Вътрешна памет: 2 GB
- Яркост със захранване от мрежата: до 80 лумена
- Яркост със захранване от батерията: до 55 лумена
- Вграден MP4 плейър

Поддържани стандарти за видео

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 480i/p
- 576i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Звук

- Вътрешен звуков панел 1W

Връзка

- Вход за аудио и видео: HDMI с HDCP; VGA; компонентен YPbPr (до 1080); композитен (CVBS) и аудио;
- Изход за аудио: 3,5 мм аудио изход - жак за слушалки
- Вход за постояннотоково захранване: Куплунг за постоянен ток
- Външна памет: SD/SDHC
- USB: свързване към компютър, свързване към устройства с памет, зареждане

Вграден мултимедиен плейър

- Поддържани видео формати: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
- Поддържани аудио формати: MP3, WAV
- Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP,

PNG, GIF, TIFF

Електрозахранване

- Адаптер за електрозахранване: 110-240 V променлив ток, 50-60 Hz, 12 V при 2 A за ЕС и Великобритания
- Вътрешна батерия: 7,4 V при 2300 mAh
- Живот на батерията: Стандартен режим: 2 часа; ярък режим: 1,5 часа; светодиоден индикатор: заряд на батерията

Размери

- Опакован (Ш x Д x В): 190 x 190 x 80 мм
- Неопакован: 105 x 105 x 31,5 мм

Тегло

- Опакован: 0,872
- Неопакован (без аксесоари): 0,290 кг

Температурен диапазон

- Работен режим: 5 ~ 40° C
- Съхранение опакован: -25 ~ 60° C
- Съхранение неопакован: 0 ~ 45° C

Относителна влажност

- Работен режим: 15 ~ 85% относителна влажност
- Съхранение опакован: 5 ~ 93% относителна влажност
- Съхранение неопакован: 15 ~ 85% относителна влажност

Стандартният пакет включва

- Ръководство за потребителя: във вътрешната памет, в интернет
- Гаранционна карта
- Калъф за носене
- AC адаптер
- Адаптерен кабел за аудио/видео: Композитен
- Мини USB адаптер: "мъжки-женски"
- Мини USB кабел
- Дистанционно управление
- PPX2480
- Ръководство за бърз старт
- VGA кабел

Аксесоари

- Кабел за компонентно видео: не е приложен
- Кабел за iPhone: не е приложен

Акценти

Голям екран

Наслаждавайте се на най-големия мобилен екран, който някога сте имали, за споделяне на мултимедиен съдържание където пожелаете. Сега с вашия PicoPix имате свой собствен киносалон, винаги с вас.

Вграден мултимедиен плейър

Вграденият MP4 плейър поддържа всички най-разпространени видео и аудио формати. Така джобният проектор PicoPix се превръща в самостоятелно устройство, което извлича съдържание от вътрешната си памет 2 GB, от USB устройство с памет или от някой от различните видове карти с памет.

Вътрешна батерия

PicoPix е снабден с компактна вградена акумулаторна батерия за продължителна работа. Само с едно зареждане получавате до 2 часа непрекъснато забавление с филми, снимки и музика. Това превръща PicoPix в идеалния компаньон джобен формат.

Светодиодна технология

Вашите снимки и видеоклипове заслужават най-доброто качество, когато ги споделяте с хората около вас. Затова джобният проектор PicoPix използва висококачествена светодиодна технология за проектиране на снимки и видеоклипове с брилянтни цветове и спиращ дъха контраст.

Отличен звук

Наслаждавайте се на видео и музика с висококачествен звук. Вграденият първокласен високоговорител с мощност 1 W ви предлага чудесно звуково изживяване, както и удобството да регулирате неограничено силата на звука.

Връзки

Джобният проектор PicoPix предлага голям брой връзки за вашите устройства. Разполагате с USB, HDMI, VGA, компонентен вход, композитен вход, SD/SDHC слот и 3,5-мм аудио изход за развлечения без край.



Дата на издаване
2018-12-04

Версия: 1.1.1

12 NC: 8670 000 88032
EAN: 34 25160 30811 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com