



Philips PicoPix  
Taschenprojektor

100 Lumen  
mit WiFi

**PicoPix**



PPX3610

## Teilen Sie Ihr Leben mit anderen

Sehen Sie sich all Ihre Lieblingsmedien im großen Bildschirmformat von bis zu 305 cm (120") über eine Verbindung des PicoPix-Taschenprojektors mit Ihren Geräten an. Genießen Sie eine bequeme kabellose Verbindung über WiFi und DLNA-Funktionalität.

### Erstklassige Bildqualität

- LED-Technologie für brillante Farben und hohe Kontraste
- Projizieren Sie HD-Videos und -Bilder in einer Größe von bis zu 305 cm (120").

### Kabellose Verbindung

- Stellen Sie eine kabellose Verbindung mit anderen Geräten innerhalb eines Netzwerks her
- Richten Sie Ihr eigenes Netzwerk ein, um eine Verbindung mit anderen Geräten herzustellen

### Leicht zu tragen

- Interne Batterie für bis zu 2 Stunden Wiedergabe
- Geben Sie Videos direkt von Ihrer SD-Karte oder Ihrem USB-Stick wieder

### Gehen Sie online

- Teilen Sie Webinhalte wie YouTube-Videos

**PHILIPS**

# Daten

## Technologie/Optisch

- Anzeigetechnologie: DLP
- Lichtquelle: RGB LED
- Die LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von: 30.000 Stunden
- Helligkeit mit AC: bis zu 100 Lumen
- Helligkeit mit Batterie: bis zu 60 Lumen
- Native Auflösung: 854 x 480 Pixel
- Betriebssystem: Android 2.3.1
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Bildschirmgröße (diagonal): 30 - 305 cm (12" - 120")
- Abstand zum Bildschirm: 0,5 m - 5,0 m
- Interner Speicher: 4 GB
- Integrierter MP4-Player
- Integriertes Touchpad
- Integrierter Office-/PDF-Viewer

## Kabellose Verbindungen

- PC-Bildschirmprojektion: über WiFi-Übertragung
- WiFi IEEE 802.11 b/g/n
- Kabelloser Medienplayer: zur Verbindung mit anderen Geräten über WiFi

## Unterstützte Videostandards

- PAL
- Secam
- NTSC
- 480i/p
- 576i/p
- 720i/p
- 1080i/p

## Ton

- Interner 1 W SoundBar

## Anschluss

- Eingangsbuchse für Audio und Video: HDMI mit HDCP; VGA; Component YPbPr (bis zu 1080i); Composite (CVBS) und Audio;
- Audio-Ausgang: Audio-Ausgang (3,5 mm)
- DC-IN: DC-Buchse
- Externer Speicher: SD/SDHC/SDXC
- USB: Verbindung zu Massenspeichergeräten
- Mini USB: zum Anschluss an PC und Anschluss an Massenspeichergeräte sowie zur Ladung

## Integrierter Media Player

- Unterstützte Videoformate: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV, OGG,

## FLAC

- Unterstützte Fotoformate: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Unterstützte Dateiformate: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

## Stromversorgung

- Akkulaufzeit: Standard-Modus: 2 Stunden; Heller Modus: 1,5 Stunden
- Interne Batterie: 7,4 V bei 1800 mAh
- Netzteil: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 12 V bei 2 A für EU und UK

## Abmessungen

- Verpackt (B x T x H): 190 x 190 x 80 mm
- Ausgepackt: 105 x 105 x 31,5 mm

## Gewicht

- Verpackt: 1,07 kg
- Ausgepackt (ohne Zubehör): 0,284 kg

## Temperaturbereich

- Betrieb: 5 ~ 35° C
- Aufbewahrung (verpackt): -25 ~ 60° C
- Aufbewahrung (unverpackt): 0 ~ 45° C

## Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 15 ~ 85% RH
- Aufbewahrung (verpackt): 5 ~ 93% RH
- Aufbewahrung (unverpackt): 15 ~ 85% RH

## Inhalt der Standardverpackung

- PPX3610
- Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: auf internem Speicher, Internet
- Kurzanleitung
- Garantiekarte
- AC-Adapter
- Standard-Mini-USB-Kabel
- Tragetasche
- HDMI-Kabel

## Zubehör

- Component-Kabel: nicht im Lieferumfang enthalten
- iPhone-Kabel: nicht im Lieferumfang enthalten
- VGA-Kabel: nicht im Lieferumfang enthalten
- Adapter für Composite-Video-/Audio: nicht im Lieferumfang enthalten
- MHL zu HDMI + Mini-USB-Kabel: nicht im Lieferumfang enthalten
- PicoPix Sound-Station: nicht im Lieferumfang enthalten
- PicoPix TV-Station: nicht im Lieferumfang enthalten

# Besonderheiten

## 305 cm (120") Bildgröße

Genießen Sie die Vorteile des größten mobilen Bildschirms, mit dem Sie je Ihre HD-Medieninhalte an einem beliebigen Ort teilen konnten. Mit Ihrem PicoPix haben Sie Ihr persönliches Kino immer dabei.

## Persönlicher WiFi-Hotspot

Wenn kein WiFi-Netzwerk verfügbar ist, wird der PicoPix zu einem persönlichen Hotspot und richtet ein eigenes Netzwerk für alle mit DLNA kompatiblen Geräte ein. So können Sie Inhalte auf dem großen Bildschirm teilen.

## Integrierter Mediaplayer

Der integrierte MP4-Player unterstützt alle gängigen Video- und Audioformate. Somit ist der PicoPix Taschenprojektor ein unabhängiges Gerät, das seine Inhalte von einem internen 2 GB Speicher, USB-Stick oder von verschiedenen Speicherkarten abrufen kann.

## Interne Batterie

Der PicoPix verfügt über eine kompakte integrierte und wiederaufladbare Batterie für eine lang anhaltende Energieversorgung. Eine einzige Ladung sorgt für eine ununterbrochene Film-, Foto- und Musikwiedergabe von bis zu zwei Stunden. Der PicoPix ist also der perfekte Begleiter für unterwegs.

## LED-Technologie

Ihre Bilder und Videos haben die beste Qualität verdient, wenn es darum geht, sie mit anderen zu teilen. Daher verwendet der PicoPix Taschenprojektor hochwertige LED-Technologie, um Ihre Aufnahmen in brillanten Farben und atemberaubenden Kontrasten zu projizieren.

## WiFi-Funktion

Mit WiFi können Sie Ihren PicoPix 3610 mit jedem DLNA-kompatiblen Gerät in Ihrem Heimnetzwerk verbinden und Inhalte von diesen Geräten projizieren.



Ausstellungsdatum  
2018-12-04

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 05793  
EAN: 34 25160 31563 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)