



Philips PicoPix
Zakprojector

100 lumen
met Wi-Fi

PicoPix



PPX3610

Projecteer uw leven

Bekijk al uw favoriete media op een groot schermformaat tot 120 inch door de PicoPix-zakprojector op uw apparaten aan te sluiten. Geniet van het gemak van een draadloze verbinding met Wi-Fi- en DLNA-functionaliteit.

Uitstekende beeldkwaliteit

- LED-technologie voor schitterende kleuren en een hoog contrast
- Projecteer HD-video's en afbeeldingen tot een formaat van 305 cm (120")

Draadloze verbinding

- Verbind draadloos met andere apparaten binnen een netwerk
- Stel eigen netwerk in om andere apparaten te verbinden

Uiterst draagbaar

- Interne accu voor 2 uur afspelen
- Speel video's rechtstreeks af van uw SD-kaart of USB-stick

Ga online

- Deel internetcontent zoals YouTube-video's

PHILIPS

Specificaties

Technologie/optisch

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: RGB LED
- Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur
- Helderheid op netvoeding: tot 100 lumen
- Helderheid bij gebruik accu: tot 60 lumen
- Eigen resolutie: 854 x 480 pixels
- Besturingssysteem: Android 2.3.1
- Contrastverhouding: 1000:1
- Schermgrootte (diagonaal): 12" - 120"
- Afstand tot het scherm: 0,5 m - 5,0 m
- Intern geheugen: 4 GB
- Geïntegreerde MP4-speler
- Geïntegreerde touchpad
- Geïntegreerde Office-/PDF-viewer

Draadloze verbindingen

- PC-schermprojectie: via Wi-Fi-streaming
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- Draadloze mediaspeler: om op andere apparaten aan te sluiten via Wi-Fi

Ondersteunde videostandaarden

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 480i/p
- 576i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Geluid

- Interne SoundBar van 1 W

Aansluiting

- Audio- en video-ingangen: HDMI met HDCP; VGA; Component YpPr (maximaal 1080i); Composite (CVBS) en audio;
- Audio-uitgang: 3,5 mm kabel voor audio-uitgang
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting
- Extern geheugen: SD/SDHC/SDXC
- USB: Verbinding met massa-opslagapparaten
- Mini-USB: verbinding met PC, verbinding met massaopslagapparaten, opladen

Interne mediaspeler

- Ondersteunde video-indelingen: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8
- Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV,

OGG, FLAC

- Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Ondersteunde bestandsindelingen: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Stroomvoorziening

- Levensduur accu: Standaard modus: 2 uur; Helderse modus: 1,5 uur
- Interne accu: 7,4 V bij 1800 mAh
- Stroomadapter: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 12 V bij 2 A voor EU en VK

Afmetingen

- Verpakt (b x d x h): 190 x 190 x 80 mm
- Uit verpakking: 105 x 105 x 31,5 mm

Gewicht

- Verpakt: 1,07 kg
- Uit verpakking (zonder accessoires): 0,284 kg

Temperatuurbereik

- Bediening: 5 ~ 35 °C
- Opslag, verpakt: -25 ~ 60 °C
- Opslag, uit verpakking: 0 ~ 45 °C

Relatieve vochtigheid

- Bediening: 15 ~ 85% RH
- Opslag, verpakt: 5 ~ 93% RH
- Opslag, uit verpakking: 15 ~ 85% RH

Standaardverpakking bevat

- PPX3610
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet
- Snelstartgids
- Garantiekaart
- Wisselstroomadapter
- Standaard mini-USB-kabel
- Opbergetui
- HDMI-kabel

Accessoires

- Component-kabel: niet meegeleverd
- iPhone-kabel: niet meegeleverd
- VGA-kabel: niet meegeleverd
- Composite audio/videoadapter: niet meegeleverd
- MHL naar HDMI + mini-USB-kabel: niet meegeleverd
- PicoPix Sound Station: niet meegeleverd
- PicoPix TV Station: niet meegeleverd

Kenmerken

Beeldformaat van 305 cm (120")

Geniet van het grootste mobiele scherm dat u ooit hebt gehad en deel uw HD mediainhoud waar u maar wilt. Met uw PicoPix draagt u een persoonlijke bioscoop in uw zak.

Persoonlijke Wi-Fi Hotspot

Als er geen Wi-Fi netwerk beschikbaar is, wordt de PicoPix een persoonlijke Hotspot en stelt zijn eigen netwerk in voor alle DLNA-geschikte apparaten, waardoor u content op een groot scherm kunt delen

Ingebouwde mediaspeler

De geïntegreerde MP4-speler ondersteunt alle veelgebruikte video- en audio-indelingen. De PicoPix-zakprojector is dus een standalone-apparaat dat content kan projecteren vanuit het interne geheugen van 2 GB of vanaf een USB-stick of geheugenkaart.

Interne accu

De PicoPix is voorzien van een ingebouwde compacte, oplaadbare accu voor langdurig vermogen. Met één keer opladen kunt u maar liefst 2 uur achtereen genieten van films, foto's en muziek. Vanaf nu gaat u nooit meer op pad zonder de PicoPix.

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste kwaliteit wanneer u deze wilt delen met degenen om u heen. Daarom gebruikt de PicoPix-zakprojector een hoogwaardige LED-technologie zodat u uw foto's en video's in schitterende kleuren en met een adembenemend contrast kunt projecteren.

Wi-Fi functie

Met Wi-Fi kunt u uw PicoPix 3610 verbinden met DLNA-apparaten op uw thuisnetwerk verbinden en kunt u de inhoud van deze apparaten projecteren.



Publicatiedatum
2018-12-04

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 001 05793
EAN: 34 25160 31563 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com