



Philips PicoPix
Kapesní projektor

140 lumenů
s Wi-Fi

PicoPix

PPX3614

Promítejte své zážitky

Sledujte všechny oblíbené mediální soubory na velké obrazovce s formátem až 120" díky připojení přenosného projektoru PicoPix k vašim oblíbeným zařízením. Užijte si jednoduchost bezdrátového připojení s technologií Wi-Fi a DLNA.

Výjimečná kvalita obrazu

- Technologie LED přináší dokonalé barvy a vysoký kontrast
- Promítejte videa a obrázky v rozlišení HD s velikostí obrazu až 305 cm (120")
- SmartEngine s technologií LED

Bezdrátové připojení

- Připojte se bezdrátově k dalším zařízením v síti
- Vytvořte vlastní síť a připojte k ní další zařízení

Maximálně přenosná

- Interní baterie až pro 2 hodiny přehrávání
- Přehrávejte videa přímo z karty SD nebo paměťového zařízení USB

Buďte online

- Sdílejte obsah, jako jsou videa z YouTube

PHILIPS

Specifikace

Technologie/optická

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: RGB LED
- Zdroj osvětlení LED vydrží více než: 30 000 hodin
- Jas při napájení ze sítě: až 140 lumenů
- jas při napájení z baterie: až 70 lumenů
- Nativní rozlišení: 854 x 480 pixelů
- Operační systém: Android 2.3.1
- Kontrastní poměr: 1000:1
- Velikost obrazovky (úhlopříčka): 12" až 120"
- Vzdálenost obrazovky: 0,5 m až 5,0 m
- Interní paměť: 4 GB
- Integrovaný MP4 přehrávač: ano
- Integrovaný touchpad: ano
- Integrovaný prohlížeč kancelářských dokumentů / PDF: ano

Bezdrátová připojení

- Promítání obrazovky počítače: prostřednictvím streamu Wi-Fi
- WiFi IEEE 802.11 b/g/n: ano
- Bezdrátový přehrávač médií: pro připojení k dalším zařízením přes Wi-Fi

Podporované video standardy

- PAL: ano
- SECAM: ano
- NTSC: ano
- 480i/p: ano
- 576i/p: ano
- 720i/p: ano
- 1080i/p: ano

Zvuk

- Interní 1W zvukový systém: ano

Připojení

- Vstup audio a video: HDMI s HDCP; VGA; komponentní YPbPr (až 1080i); kompozitní (CVBS) a audio;
- Audiovýstup: 3,5mm jack audiovýstup
- DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem
- Externí paměť: SD/SDHC/SDXC
- USB: Připojte se k velkokapacitním zařízením
- Mini USB: připojení k počítači, k velkokapacitnímu zařízením, nabíjení

Interní přehrávač médií

- Podporované video formáty: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8
- Podporované audio formáty: MP3, WAV, OGG,

FLAC

- Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Podporované formáty souborů: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docx

Napájení

- Výdrž baterie: Standardní režim: 2 hodiny; Režim jasného zobrazení: 1,5 hodiny
- Interní baterie: 7,4 V @ 1 800 mAh
- Adaptér napájení: 110 – 240 V stř., 50 – 60 Hz, 12 V při 2 A pro EU a VB

Rozměry

- Zabalení (Š x H x V): 190 x 190 x 80 mm
- Rozbaleno: 105 x 105 x 31,5 mm

Hmotnost

- Zabalení: 1,07 kg
- Rozbaleno (bez příslušenství): 0,284 kg

Rozsah teplot

- Provoz: 5 ~ 35 °C
- Skladování balení: -25 ~ 60 °C
- Skladování po rozbalení: 0 ~ 45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: 15 ~ 85 % RH
- Skladování balení: 5 ~ 93 % RH
- Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

Standardní balení zahrnuje

- Dálkový ovladač: ano
- Uživatelský návod: na interní paměti nebo internetu
- Stručný návod k rychlému použití: ano
- Záruční list: ano
- Adaptér střídavého proudu: ano
- Standardní kabel mini USB: ano
- Praktické pouzdro: ano
- Kabel HDMI: ano
- PPX3614: ano

Příslušenství

- Komponentní kabel: není součástí dodávky
- Kabel pro připojení zařízení iPhone: není součástí dodávky
- Kabel VGA: není součástí dodávky
- Kompozitní audio-/ videoadaptér: není součástí dodávky
- MHL-HDMI + kabel Mini USB: není součástí dodávky
- Zvuková stanice PicoPix: není součástí dodávky
- Televizní stanice PicoPix: není součástí dodávky

Přednosti

Velikost obrazu 305 cm (120")

Užijte si ten největší přenosný obraz, jaký jste kdy měli, a sdílejte mediální obsah v rozlišení HD úplně kdekoli. S projektorem PicoPix získáte vlastní kino do kapsy.

Osobní Wi-Fi hotspot

Kdykoli nemáte po ruce připojení k síti Wi-Fi, může se stát projektor PicoPix vašim osobním hotspotem a vytvořit vaši vlastní síť pro všechna zařízení kompatibilní s DLNA, abyste mohli sdílet obsah na velké obrazovce

Integrovaný mediální přehrávač

Integrovaný MP4 přehrávač podporuje všechny běžné video a audio formáty. Díky tomu je kapesní projektor PicoPix úplně samostatné zařízení, na kterém můžete spouštět obsah z interní 2GB paměti, paměťového zařízení USB nebo některého z různých typů paměťových karet.

Interní baterie

Projektor PicoPix využívá kompaktní vestavěnou baterii s dlouhou výdrží. Až 2 hodiny nepřetržité zábavy při přehrávání filmů, fotografií a hudby vydrží na jediné nabití. Díky tomu je projektor PicoPix dokonalý společník do kapsy.

Technologie LED

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa s přáteli, měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto kapesní projektor PicoPix využívá vysoce kvalitní technologii LED, abyste mohli promítat své fotografie a videa v nádherných barvách a s neuvěřitelným kontrastem.

Funkce Wi-Fi

Díky síti Wi-Fi můžete projektor PicoPix 3610 propojit se zařízeními kompatibilními s DLNA v domácí síti a promítat obsah z těchto zařízení.



Datum vydání 2018-12-04

Verze: 4.1.3

12 NC: 8670 001 21658
EAN: 34 25160 33143 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com