

# PHILIPS

## 袖珍式投影机

### PicoPix

无线

50 流明

PPX4350W



## 投影您的生活

### PicoPix 微型投影机

配备 HDMI、USB 和 micro SD 卡槽，可轻松投影视频和图片。PicoPix 可实现无线屏幕镜像，支持 iOS、Android 和 Windows 设备。其蓝牙音频功能可连接蓝牙播放器。

#### 无线连接

- 蓝牙功能和 Wi-Fi 适配器，用于屏幕镜像

#### 出色的图像质量

- 采用 LED 技术的 WavEngine
- 高清视频和图像投影高达 60 英寸（152 厘米）大小

#### 可用性高

- HDMI 接口，micro SD 插槽，集成媒体播放器
- 支持移动设备 MHL

#### USBQuickLink

- USB 插头和插孔，可供电并播放视频

# 规格

## 技术

显示技术: DLP WavEngine

光源: RGB LED

LED 光源: 持续时间超过 30.000 小时

亮度: 高达 50 流明

对比度: 1300:1

分辨率: 640 x 360 像素

投影比: 2,2:1

屏幕尺寸 (对角线): 25 厘米 -152 厘米/10 英寸 -60 英寸

屏幕距离: 48 厘米 -285 厘米/19 英寸 -112 英寸

宽高比: 16:9

投影模式: 前置, 吊顶正面投影, 背面投影, 吊顶背面投影

墙色校正: 蓝色, 绿色, 粉红色, 白色, 黄色

对焦调节: 手动

集成媒体播放器

内存: 4 GB

噪音级别: < 28 dba

## 声音

内置扬声器: 1 瓦 (最大)

支持的音频格式: mp3、wav

## 连接

Wi-Fi: 通过适配器

蓝牙: 将 PPX 4350 连接到外部蓝牙扬声器

USB: 从 - 海量存储设备 (与电脑交换数据); 主

- 连接海量存储设备; 充电

HDMI: 迷你 HDMI (带 HDCP)

外置存储器: Micro SD/SDHC

音频输出: 耳机专用 3.5 毫米音频输出插孔

## 内置媒体播放器

支持的视频格式: 视频格式: avi、mov、mp4、mkv; 编解码器: MJPEG、MPEG4、H.264"

支持的音频格式: mp3、wav

## 电源

内置电池: 内置电池: 1800 毫安, 优化模式: 1.5 小时, ECO 环保节能模式: 2 小时

## 尺寸

带包装 (宽 x 长 x 高): 130 x 86 x 65 毫米/5.12 x 3.39 x 2.56 英寸

无包装 (宽 x 长 x 高): 97 x 54 x 17 毫米/3.81 x 2.12 x 1.00 英寸

## 重量

带包装: 192 克/6.17 安士

不带包装: 129 克/4.14 安士

## 温度范围

工作中: 5 ~ 35° C

带包装存放: -25 ~ 60° C

不带包装存放: 0 ~ 45° C

## 相对湿度

工作中: 15 ~ 85% RH

带包装存放: 5 ~ 93% RH

不带包装存放: 15 ~ 85% RH

## 标准包装包括

PPX 4350 无线

用户指南: 内部存储器

快速入门指南

保修卡

迷你 HDMI 至 HDMI 线缆

Wi-Fi 适配器

## XGEM 筛选键

重量: 129 克

