

PHILIPS

微型投影仪

PicoPix

350 流明

内置电池

PPX4835



展现您的生活

PPX4835 是一款强大的 350 流明移动投影仪，拥有 720p 高清分辨率。屏幕尺寸高达 150 英寸（381 厘米）。HDMI/MHL 接口和移动电源功能让其成为您的强大伙伴。

出色的图像质量

- 将高清视频、图像、演示文稿投影为 150 英寸大小
- 采用 LED 技术的 SmartEngine

可用性高

- 1 个 3 瓦扬声器，带给您流畅的音效体验
- 各种连接方式

产品亮点

投影尺寸高达 150 英寸

将高清视频、图像和演示文稿投影为 150 英寸 (381 厘米) 大小

SmartEngine

当与周围的人分享图片和视频时，保证其具有良好的品质。这就是为什么 PicoPix 微型投影仪采用高品质 SmartEngine LED 技术，以鲜艳的色彩和高对比度投射图片和视频的原因。



1 个 3 瓦扬声器

1 个 3 瓦扬声器，带给您流畅的音效体验

规格

声音

内置扬声器: 3 瓦

连接

音频输出: 3.5 毫米音频输出插孔

直流输入: 直流插孔

USB: 用于移动电源功能 (5200 毫安时/19.24 瓦时)

HDMI: 迷你 HDMI (带 HDCP)

尺寸

带包装 (宽x高x厚): 150 x 150 x 105 毫米

不带包装: 115 x 115 x 32 毫米

重量

带包装: 1.020 千克

不带包装 (不含附件): 0.342 千克

温度范围

工作中: 5 ~ 35° C

带包装存放: -25 ~ 60° C

不带包装存放: 0 ~ 45° C

相对湿度

工作中: 15 ~ 85% RH

带包装存放: 5 ~ 93% RH

不带包装存放: 15 ~ 85% RH

标准包装包括

用户指南: 位于内存、互联网上

快速入门指南

保修卡

交流适配器

便携盒

迷你 HDMI 至 HDMI 线缆

PPX4835

电源

内置电池: ECO 环保节能模式: 3 小时, 内置电池: 5200 毫安时/3.7 伏

技术

宽高比: 16:9

亮度: 350 流明

对比度: 100,000:1

显示技术: DLP SmartEngine

对焦调节: 手动

梯形失真校正: 手动

光源: RGB LED

噪音级别: < 28 dba

投影模式: 前置, 吊顶正面投影, 背面投影, 吊顶背面投影

分辨率: 1280 x 720 像素

屏幕距离: 50 厘米 - 500 厘米/20 英寸 - 197 英寸

屏幕尺寸 (对角线): 38 厘米 - 381 厘米/15 英寸 - 150 英寸

投影比: 1.47: 1

墙色校正: 蓝色, 绿色, 粉红色, 白色, 黄色

XGEM 筛选键

重量: 342 克

