

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare 8000
Series

Snelheidsmodus

Intelligent automatisch stomen

Gegarandeerd geen
brandplekken*

Ultralicht strijkijzer



PSG8140/80



Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Met de PerfectCare 8000-serie kunt u moeiteloos strijken dankzij onze nieuwe sensortechnologie. U kunt verticaal en horizontaal strijken met automatische stoom. De snelheidsmodus stemt de hoeveelheid stoom af op uw strijksnelheid voor nog snellere resultaten.

Moeiteloos strijken met snelle resultaten

- Stemt de stoom af op uw strijksnelheid
- Strijk moeiteloos met automatische stoom

Ultieme prestaties

- Vernieuwde bewegingssensor voor eenvoudig verticaal gebruik
- Uiterst krachtige stoom voor het verwijderen van kreuken
- OptimalTemp-technologie, gegarandeerd geen brandplekken*

Extra handig in gebruik

- Ultralicht strijkijzer voor eenvoudig verticaal stomen
- SteamGlide Elite-zoolplaat voor de ultieme soepele strijkervaring
- Afneembaar waterreservoir van 1,8 l voor eenvoudig bijvullen
- Easy De-Calc voor een langere levensduur van uw strijkijzer
- Damping van stoomgeluid om lawaai te minimaliseren
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

Kenmerken

Snelheidsmodus

Strijk sneller met de snelheidsmodus. Uw strijkijzer stemt de ideale hoeveelheid stoom automatisch af op uw strijksnelheid.

Intelligent automatisch stomen

Onze nieuwe bewegingssensor weet precies wanneer het strijkijzer over uw kleding beweegt en levert automatisch krachtige stoom. Ontspan en geniet van moeiteloos strijken terwijl het strijkijzer het stoomwerk voor u doet.

Automatische verticale stoom

Dankzij de nieuwe bewegingssensortechnologie die uw bewegingen in elke richting herkent, kunnen we u de ervaring bieden om automatisch hangende kleding, gordijnen en beddengoed te stomen, zonder enige moeite.


Uiterst krachtige stoom

Krachtige, continue stoom voor het effectief verwijderen van zelfs de meest hardnekkige kreuken in de dikste stoffen.

OptimalTEMP

Behaal geweldige resultaten met één ideale temperatuur dankzij OptimalTemp, gegarandeerd geen brandplekken *

Ultralicht strijkijzer



Het strijkijzer is verbluffend licht en prettig in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de belasting van uw pols. Door het minimale gewicht van slechts 800 g is het strijkijzer ook handig om gordijnen en hangende kleding verticaal te stomen.

SteamGlide Elite-zoolplaat

De SteamGlide Elite is onze beste zoolplaat en biedt ultieme glijprestaties en maximale krasbestendigheid. De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een normale aluminium voet en onze gepatenteerde coating van zes lagen met geavanceerde titanium laag glijdt moeiteloos over uw kleding voor het snelste resultaat.

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

Het transparante waterreservoir van 1,8 liter biedt tot 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, wordt u er door het indicatielampje aan herinnerd dat u het waterreservoir moet bijvullen. Dit kunt u eenvoudig onder de kraan doen via de grote vulopening.

Easy De-Calc

Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje om u te laten weten wanneer het moet worden gelegegd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.

Demping van stoomgeluid

Geluiddempende filters minimaliseren de ruis van de stoom, zodat onze krachtige stoom het geluid van televisie, muziek of gezin niet overstemt.

Automatische uitschakeling

Automatische uitschakeling om energie te besparen en voor gemoedsrust.

Draagvergendeling

Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

Specificaties

Technologie

DynamiQ-technologie: Tweede generatie
OptimalTEMP-technologie
Demping van stoomgeluid: Nee

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Tot 170 g/min
Druk: Max. 8,5 bar
Vermogen: Maximaal 2700 W
Stoomstoot: Tot 700 g
Voltage: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding
Zoolplaat: SteamGlide Elite
Capaciteit waterreservoir: 1800 ml
Afneembaar waterreservoir
Waarschuwing water bijna op
Opwarmtijd: 2 min.
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Geschikt voor kraanwater

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc Plus
Calc-Clean-herinnering: Licht en geluid

Algemene specificaties

Lengte van de slang: 1,8 m
Opbergen slang: Compartiment
Netsnoerlengte: 1,8 m
Netsnoeropslag: Compartiment
Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie
Energiezuinig: 22 %

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 56,7 x 35 x 32,7 cm
Productafmetingen (b x h x d): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
Totale gewicht inclusief verpakking: 7,4 kg
Gewicht van strijkijzer: 0,85 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 4,9 kg

