




Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*

GoGear

PSS110



O seu companheiro musical perfeito em casa e na rua

Aprecie o som excepcional com graves vigorosos do singular ShoqBox portátil, em casa e na rua. Ouça até 60 canções MP3 ou 120 WMA com som dinâmico através da XSL Acoustics. O ShoqBox com altifalantes incorporados é tão pequeno que pode ser facilmente transportado e cabe em qualquer sítio!

Som potente a partir de um design esguio

- Desfrute da reprodução de MP3 e WMA
- Reproduza músicas WMA (DRM) de serviços de música on-line
- Guarda até 8* horas de música (MP3 e WMA)
- Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som dinâmico

Crie o seu espaço pessoal em qualquer lugar

- acorde com a sua própria música ou com o alarme
- Mais música com rádio FM digital com 10 estações pré-sintonizadas

Liberdade para ouvir música em qualquer lugar

- Utilize como altifalantes portáteis para leitores de música ou computadores
- Aprecie até 10 horas de música**
- Pilha recarregável incorporada
- Mala de viagem incluída

PHILIPS

Especificações Técnicas

Imagem/Ecrã

- **Cor da retroiluminação:** Branco
- **Indicações:** Estado da pilha, DBB, hora
- **Linhas de texto:** 5
- **Resolução:** 128 x 96 pixels
- **Tipo:** LCD

Som

- **Definições do Equalizador:** Classic, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- **Frequência de resposta:** 20-20,000 Hz
- **Rácio sinal-ruído:** >80dB (auricular), >50dB (altifalante)
- **Melhoramento do Som:** Dynamic Bass Boost
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 2 W RMS (4 ohm, altifalantes), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, auscultadores - nota AUCS não incluídos)
- **Controlo do volume:** digital

Reprodução de Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, Áudio Windows Media™
- **Suporte de identificação ID3**
- **Taxa de bits MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Índices de amostragem MP3:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- **Taxa de bits WMA:** 5 - 192
- **Taxas de amostragem WMA:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48

Suporte Multimédia de Armazenamento

- **Capacidade da memória incorporada:** 256 MB
- **Tipo de memória incorporada:** NAND Flash
- Conforme classe armazenamento massa
- **Capacidade de memória musical, MP3:** até 60 (128 kbps e 4 min.)
- **Capacidade de memória musical, WMA:** até 120 (64 kbps e 4 min.)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Limites de frequência:** 87,5-108 MHz MHz
- **Estações pré-sintonizadas:** 10
- **Bandas do Rádio:** FM Estereo

Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada, 3,5 mm
- **Cabos:** Cabo em linha (AY3485)
- **Entrada CC:** 5 V, D=3,0 mm
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **USB:** USB 1.1

Acessórios

- **Adaptador/Carregador CA/CC:** mult. CA:100-240V 50-60Hz CC:5V(AY3192)
- **Cabos:** Entrada (AY3485)
- **CD-ROM:** (AY4493): DM, MJ, manuais utilizador
- **Bolsa:** Mala de viagem (AY4218)
- **Cabo USB:** (AY3841)

Especificações ecológ.

- Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema

- Unidade de CD-ROM
- **Espaço do disco rígido:** 50 MB
- **Sistema Operativo do PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Memória RAM:** RAM de 96 MB
- **USB:** Porta USB livre

Dimensões

- **Dimensões da caixa exterior (LxPxA):** 268 x 204 x 248 mm
- **Quantidade de caixas principais:** 2
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 230 mm x 256 mm x 96 mm
- **Tipo de embalagem:** D-box
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 58 x 53 x 182 mm
- **Peso do produto:** 0.350 kg

Energia

- **Tipo de adaptador:** multitensões (CA: 100-240 V, 50-60 Hz)
- **Capacidade da pilha:** 1600 mAh
- **Tipo de bateria:** lões de lítio
- **Tempo de carga:** 4 hr
- **Tempo de reprodução: pilha interna:** Até 10 horas
- Recarregável

Produtos em destaque

Utilize como altifalantes portáteis

Som dinâmico e uma saída potente de graves a partir de altifalantes pequenos animam a sua experiência musical! As funcionalidades da ShoqBox incluem dois altifalantes pequenos mas potentes que proporcionam graves potentes com som suficiente para encher uma sala. Ligue o cabo entre a saída de linha ou porta dos auscultadores da sua fonte de áudio e a porta de entrada de linha da ShoqBox. Depois, seleccione a função de entrada de linha a partir do menu principal da sua ShoqBox. Dê vida às suas apresentações ou relaxe e desfrute de som em grande.

XSL Acoustics

Desfrute de som dinâmico e de um desempenho potente dos graves a partir de a sua ShoqBox com XSL Acoustics. O impressionante som é produzido pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de médio alcance com graves elásticos e potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia como o cone de titânio e o magneto de neodímio proporcionam som que duplica a potência de um altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o altifalante, a pequena arquitectura acústica e os circuitos assegura um som dinâmico soberbo e optimiza o desempenho dos graves a partir de um pequeno sistema de som.



Data de publicação 2006-04-22

Versão: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com

* 1MB = Um milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em MP3.

* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.