

# Идеалният музикален компаньон у дома и в движение

Наслаждавайте се на превъзходен звук с мощни басы у дома или на друго място с уникалния портативен ShoqBox. Опитайте 60 MP3 или 120 WMA песни с динамичен звук чрез акустиката на XSL. Вашият ShoqBox с вградени високоговорители е достатъчно малък, за да го носите и се побира навсякъде!

## Мощен звук от фин дизайн

- Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
- Защитено изпълнение на WMA (DRM) песни от онлайн услуги за музика
- Съхранява до 8\* часа музика (MP3 и WMA)
- Вградени високоговорители с XSL акустика за динамичен звук

## Създайте навсякъде свое лично пространство

- Ваша музика за събуждане или като аларма
- Повече музика с цифровото FM радио с 10 настроени станции

## Свобода да слушате музика навсякъде

- Използвайте като портативни високоговорители за всякакъв плейър или компютър
- Насладете се на до 10 часа възпроизвеждане на музика\*\*
- Вградена акумулаторна батерия
- Приложена е чанта за път



## Технически спецификации

### Картина/дисплей

- Цвят на фоновото осветление: Бял
- Индикации: Състояние на батерията, DBB, час
- Редове текст: 5
- Разделителна способност: 128 x 96 пиксела
- Тип: LCD

### Звук

- Настройки на еквилайзера: Класическо, Хип-хоп, Джаз, Поп, Рок
- Честотна лента: 20 - 20 000 Hz Hz
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слушалки), >50dB (високогов.)
- Подобрене на звука: Цифрово усилване на басите
- Изходна мощност (RMS): 2x2W (4 ом.вис.), 2x3 mW (16 ом.слуш.)
- Регулатор на силата на звука: цифров

### Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Windows Media (TM) Audio
- Поддръжка на ID3 тагове: да
- MP3 скорости на обмен: 8-320 kbps и VBR
- Честоти на семплиране при MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA скорост на битовия поток: 5 - 192
- WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48

### Носители за съхранение на данни

- Капацитет на вградената памет: 256 MB
- Тип на вградената памет: NAND Flash
- Съвм. с клас за голямо съхранение: да
- Капацитет на паметта за музика, MP3: до 60 (128 kbps и 4 мин.)
- Капацитет на паметта за музика, WMA: до 120 (64 kbps и 4 мин.)

### Тунер/приемане/предаване

- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz MHz
- Предварителни настройки на станции: 10
- Обхвати на тунера: FM стерео

### Възможности за свързване

- Допълнителен вход: Линеен вход, 3,5 мм

- Кабели: Кабел за линеен вход (AY3485)
- вход за прав ток (DC): 5 V, D = 3,0 мм
- Слушалка: 3.5 mm
- USB: USB 1.1

### Акcesoари

- AC/DC адаптер/зарядно устройство: за напрех.:100-240V,50-60Hz;5V(AY3192)
- Кабели: Линеен вход (AY3485)
- CD-ROM: (AY4493):Упр.,Musicmatch,ръководства
- Торбичка: Кутия за носене на път (AY4218)
- USB кабел: (AY3841)

### Екологични спецификации

- Продукт с безоловна спойка

### Изисквания към системата

- CD-ROM drive: да
- Капацитет на твърдия диск: 50 MB
- Операционна система на PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- RAM памет: 96 MB RAM
- USB: Порт Free USB

### Размери

- Размери на външния кашон (ШxДxВ): 268 x 204 x 248 мм
- Количество в общия кашон: 2
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 230 мм x 256 мм x 96 мм mm
- Тип опаковка: D-box
- Размери на изделието (ШxДxВ): 58 x 53 x 182 мм
- Тегло на изделието: 0,350 kg

### Мощност

- Тип на адаптера: за напрехения 100- 240V, 50-60Hz
- Капацитет на батериите: 1600 mAh
- Тип батерия: Литиево-йонна
- Време за зареждане: 4 hr
- Време за възпр. с вътрешна батерия: До 10 часа
- Акумулаторна: да

## Акценти на продукта

### Като портативни високоговорители

Искате динамичен звук и мощни басы от мънички високоговорители да раздвижат възприятията ви при слушане! Вашият ShoqBox предлага два малки, но мощни високоговорителя с достатъчно мощни басы да запълнят цяла стая. Свържете кабела от линейния изход или изхода за слушалки на вашия аудио източник към порта за линеен вход на ShoqBox. След това изберете функцията за линеен вход от главното меню на ShoqBox. Вдъхнете живот на вашите презентации или просто се облегнете и се наслаждавайте на чудесния звук.

### XSL акустика

Насладете се на качеството на динамичния звук и мощните басы от вашата система ShoqBox с XSL акустика. Впечатляващият звук се получава чрез съчетаване на ярки, отзивисти високи тонове и звук от средночестотния обхват с еластични, мощни басы. Използването на иновационни високотехнологични материали, като титанов конус и неодимов магнит осигурява звуков продукт с почти двойна мощност в сравнение с традиционния активен високоговорител със същите размери.

Прецизното съгласуване между мембраната на високоговорителя, компактната акустична архитектура и електрическата схема гарантира превъзходна динамика на звука и оптимизира параметрите на басите от най-малкото озвучително тяло.



Дата на издаване 2005-12-16

Версия: 6.0

12 NC: 9073 101 01664  
EAN: 87 10895 85848 9

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.

Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- 1MB = 1 милион байта; наличният обем на паметта ще бъде по-малък.
- Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.
- Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps WMA кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.
- Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в С единените щати и/или други страни.