

Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*

GoGear

PSS110



Dokonalý hudební společník doma i na cestách

Užijte si vynikající zvuk se silnými basy doma nebo na cestách s jedinečným přenosným systémem ShoqBox. Prožijte si poslech 60 písní ve formátu MP3 nebo 120 písní ve formátu WMA s dynamickým zvukem technologie XSL Acoustics. Systém ShoqBox s vestavěnými reproduktory je dostatečně malý, aby se dal vzít kamkoli!

Silný zvuk vycházející z elegantního designu

- Vychutnejte si přehrávání MP3 a WMA
- Bezpečně přehrávejte písně WMA (DRM) online hudební služby
- Umožňuje uložit až 8* hodin hudby (formát MP3 a WMA)
- Vestavěné reproduktory s technologií XSL Acoustics pro dynamický zvuk

Vytvořte si svůj osobní prostor kdekoli

- Buďte se vlastní hudbou či budíkem
- Více hudby s digitálním rádiem VKV s 10 předvolbami stanic

Svobodné možnosti poslechu hudby kdekoli

- Lze použít jako přenosné reproduktory pro jakýkoli hudební přehrávač nebo PC
- Vychutnejte si až 10 hodin přehrávání hudby**
- Vestavěný akumulátor
- Včetně cestovní brašny

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/displej

- Barva podsvětlení: Bílá
- Indikátory: Stav baterie, DBB, Čas
- Řádky textu: 5
- Rozlišení: 128 x 96 pixelů
- Typ: LCD

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Classic, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
- Poměr signál/šum: > 80 dB (sluchátka do uší), > 50 dB (reproduktor)
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, reproduktory), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, sluchátka - nejsou součástí dodávky)
- Ovládání hlasitosti: digitální

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Windows Media™ Audio
- Podpora ID3 tagů: ano
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a variabilní
- Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11 025, 16, 22 050, 32, 44 1, 48 kHz
- Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192
- Vzorkovací frekvence formátu WMA: 8;11 025;16;22 050;32;44,1;48

Úložná média

- Kapacita zabudované paměti: 256 MB
- Typ zabudované paměti: NAND Flash
- Kompatibilní velkokapacitní zařízení: ano
- Kapacita paměti pro hudbu (MP3): až 60 (128 kB/s a 4 min.)
- Kapacita paměti pro hudbu (WMA): až 120 (64 kB/s a 4 min.)

Tuner/přijem/vysílání

- Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz MHz
- Předvolby stanic: 10
- Pásmo tuneru: VKV stereo

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

- Kabely: Kabel linkového vstupu (AY3485)
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 5 V, D = 3,0 mm
- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: USB 1.1

Příslušenství

- Síťový adaptér/nabíječka: Pro více hodnot napětí, AC: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
- Kabely: Linkový vstup (AY3485)
- CD-ROM: (AY4493): Správce zařízení Device Manager, Program Musicmatch Jukebox, uživatelské manuály
- Pouzdro: Cestovní brašna (AY4218)
- Kabel USB: (AY3841)

Ekologické specifikace

- Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky

- Mechanika CD-ROM: ano
- Místo na pevném disku: 50 MB
- Operační systém PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Paměť RAM: 96 MB RAM
- USB: Volný port USB

Rozměry

- Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 268 mm x 204 mm x 248 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Packaging dimensions (W x H x D): 230 mm x 256 mm x 96 mm mm
- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 58 mm x 53 mm x 182 mm
- Hmotnost výrobku: 0 350 kg

Napájení

- Typ adaptéru: Pro více hodnot napětí (AC: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz)
- Kapacita baterie: 1600 mAh
- Typ baterie: Li-Ion
- Doba nabíjení: 4 h
- Doba provozu na interní baterii: Až 10 hodin
- Dobíjecí: ano

Zvýraznění výrobku

Lze použít jako přenosné reproduktory

Chcete, aby dynamický zvuk a výkonné basy z malých reproduktorů oživily váš zážitek z poslechu? Zařízení ShoqBox obsahuje dva malé, ale výkonné reproduktory přinášející výkonné basy, jejichž zvuk zaplní celou místnost. Připojte kabel z linkového nebo sluchátkového výstupu vašeho zdroje zvuku k linkovému vstupu zařízení ShoqBox. Pak v hlavní nabídce zařízení ShoqBox zvolte funkci linkového připojení. Oživte své prezentace a vychutnejte si silný zvuk.

Technologie XSL Acoustics

Vychutnejte si výkon dynamického zvuku a výkonných basů ze zařízení ShoqBox s technologií XSL Acoustics. Působivého zvuku dosahuje kombinací jasných, živých výšek a zvuku ve středním pásmu s pružnými, výkonnými basy. Použití nových materiálů jako titanové membrány a neodymového magnetu umožňuje výstup zvuku, který je téměř dvakrát silnější než u tradičního vinutí reproduktorů stejné velikosti. Přesné vyladění vinutí reproduktoru, malá akustická konstrukce a řídicí obvody zajišťují mimořádný dynamický zvuk a optimální basy i z nejmenšího systému.



Datum vydání 2006-04-22

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.

Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com

* 1 MB = 1 milion bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

* Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 128 kbps.

* Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.