



Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*

GoGear

PSS110



Den perfekte musikledersager, når du er hjemme eller på farten

Nyd en fantastisk lyd med kraftig bas hjemme eller ude med den unikke transportable ShoqBox. Lyt til 60 MP3- eller 120 WMA-sange med dynamisk lyd fra XSL Acoustics. Din ShoqBox med indbyggede højttalere er lille nok til at kunne tages med og passe ind over alt!

Kraftfuld lyd fra et lækkert design

- Lyt til MP3- og WMA-musik
- Afspil sikre WMA-sange (DRM) via online musikservices
- Gemmer op til 8* timers musik (MP3 og WMA)
- Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd

Skab dit personlige rum over alt

- Vågn op til din egen musik eller alarm
- Mere musik med FM-radio med 10 faste stationer

Frihed til at lytte til musik over alt

- Brug dem som bærbare højttalere til alle typer musikafspillere eller PC'er.
- Nyd op til 10 timers musikgengivelse**
- Indbygget genopladeligt batteri
- Bæretaske medfølger

PHILIPS

Tekniske specifikationer

Billede/display/skærm

- **Baggrundsbelysning:** Hvid
- **Indikationer:** Batteristatus, DBB, tid
- **Tekstlinjer:** 5
- **Opløsning:** 128 x 96 pixel
- **Type:** LCD

Lyd

- **Equalizer-indstillinger:** Klassisk, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- **Frekvensgang:** 20 - 20.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >80 dB (øretelefon), >50dB (højttaler)
- **Lydforbedring:** Dynamic Bass Boost
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 2 W RMS (4 ohm, højttalere), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, hovedtelefoner - ikke inkluderet)
- **Styrkeregulering:** digital

Lydgengivelse

- **Komprimeringsformat:** MP3, Windows Media™ Audio
- **ID3 Tag understøttelse**
- **MP3 bit-rater:** 8 - 320 kbps og VBR
- **MP3 sampling-frekvenser:** 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- **WMA bit-rater:** 5 - 192 kbps
- **WMA sampling-frekvenser:** 8, 11, 16, 22, 32, 44, 48 kHz

Lagringsmedie

- **Indbygget hukommelseskapacitet:** 256 MB
- **Indbygget hukommelse:** NAND Flash
- **Mass Storage Class kompatibel**
- **Musik hukommelseskapacitet, MP3:** op til 60 (128 kbps og 4 min.)
- **Musik hukommelseskapacitet, WMA:** op til 120 (64 kbps og 4 min.)

Tuner/Modtagelse/Transmission

- **Frekvensområde:** 87,5 - 108 MHz
- **Faste stationer:** 10
- **Tunerbånd:** FM-stereo

Tilslutningsmuligheder

- **AUX indgang:** Line In, 3,5 mm
- **Kabler:** Line In kabel (AY3485)
- **DC indgang:** 5 V, D = 3,0 mm
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **USB:** USB 1.1

Tilbehør

- **Lysnetadapter/Oplader:** universal, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 5 V DC (AY3192)
- **Kabler:** Line In (AY3485)
- **CD-ROM:** (AY4493): Device Manager, Musicmatch Jukebox, brugervejledninger
- **Etui:** Rejsetaske (AY4218)
- **USB kabel:** (AY3841)

Miljøspecifikationer

- Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav

- **CD-ROM drev**
- **Harddisk-plads:** 50 MB
- **PC OS:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **RAM hukommelse:** 96 MB
- **USB:** Ledig USB port

Mål

- **Udv. emballagemål (B x D x H):** 268 x 204 x 248 mm
- **Enheder pr. kolli:** 2 mW
- **Mål på emballage (B x H x D):** 230 mm x 256 mm x 96 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål (B x D x H):** 58 x 53 x 182 mm
- **Vægt:** 0.350 kg

Strømforsyning

- **Adapter:** universal (100 - 240 V, 50 - 60 Hz)
- **Batterikapacitet:** 1,600 mAh
- **Batteritype:** Li-ion
- **Opladningstid:** 4 t
- **Spilletid på internt batteri:** Op til 10 timer
- **Genopladelig**

Interessante produkter

Brug dem som bærbare højttalere

Du vil have dynamisk lyd og kraftig bas fra små højttalere, så din lytteoplevelse kan blive mere levende! Din ShoqBox har et par små, men kraftige højttalere, der leverer kraftig bas med en lyd, der er stor nok til at fylde rummet. Tilslut kablet fra din stereokildes linje- eller hovedtelefonudgang. Vælg derefter linjeindgangsfunktionen på hovedmenuen i din ShoqBox. Gør dine præsentationer levende - eller slap af og nyd den store lyd.

XSL Acoustics

Få dynamisk lyd og kraftig bas fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerenhed af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerenheden, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.



Udgivelsesdato 2006-04-22

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com

* 1 MB = 1 mio. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har kun et begrænset antal opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes med tiden. Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 128 kbps MP3-kode.
* Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.