

Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*

GoGear

PSS110



Ihr perfekter Musikbegleiter für zu Hause und unterwegs

Die besonders mobile ShoqBox bietet erstklassigen Sound und kräftige Bässe, ob zu Hause oder unterwegs. Sie können bis zu 60 MP3- bzw. 120 WMA-Titel mit dynamischem Sound und XSL-Akustik genießen. Die ShoqBox verfügt über integrierte Lautsprecher und ist so klein, dass sie überall dabei sein kann!

Satter Sound und elegantes Design

- MP3- und WMA-Wiedergabe
- Wiedergabe DRM-geschützter WMA-Titel von Onlinemusikdiensten
- Speicherung von bis zu 8* Stunden Musik (MP3 & WMA)
- Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound

Gestalten Sie an jedem Ort eine persönliche Umgebung

- Aufwachen mit Ihrer eigenen Musik oder mit Wecker
- Noch mehr Musik durch digitales UKW-Radio mit 10 Programmspeicherplätzen

Endlich überall Musik hören

- Als mobile Lautsprecher für Musikplayer oder PC
- Bis zu 10 Stunden Musikgenuss pur**
- Wiederaufladbare Batterie
- Etui enthalten

PHILIPS

Technische Daten

Bild/Display

- **Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Weiß
- **Anzeige:** Batteriestatus, DBB, Zeit
- **Textzeilen:** 5
- **Auflösung:** 128 x 96 Pixel
- **Typ:** LCD

Sound

- **Equalizer-Einstellungen:** Klassik, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- **Frequenzgang:** 20 bis 20.000 Hz
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** >80 dB (Ohrhörer), >50 dB (Lautsprecher)
- **Verbesserung der Soundqualität:** Dynamic Bass Boost
- **Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 2 W Sinus (an 4-Ohm-Lautsprecher), 2 x 3 mW Sinus (an 16-Ohm-Kopfhörer, nicht im Lieferumfang)
- **Lautstärkeregelung:** Digital

Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** MP3, Windows Media™ Audio
- **ID3-Tag Unterstützung**
- **MP3-Bit-Raten:** 8 bis 320 kbit/s & variable Bitrate
- **MP3-Abtastraten:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- **WMA-Bit-Raten:** 5 bis 192
- **WMA-Abtastraten:** 8; 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1; 48

Speichermedien

- **Integrierter Speicherplatz:** 256 MB
- **Typ des integrierten Speichers:** NAND Flash
- **Massenspeicher Klasse kompatibel**
- **Musik-Speicherkapazität, MP3:** bis zu 60 (128 kbit/s, 4 min.)
- **Musik-Speicherkapazität, WMA:** bis zu 120 (64 kbit/s, 4 min.)

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenzbereich:** 87,5 bis 108 MHz
- **Programmspeicherplätze:** 10
- **Frequenz-Bänder:** FM Stereo

Anschlussmöglichkeiten

- **Aux-Eingang:** Line-Eingang, 3,5 mm

- **Kabel:** Line-Eingangskabel (AY3485)
- **Gleichspannungseingang:** 5 V, D=3,0 mm
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **USB:** USB 1.1

Zubehör

- **AC/DC-Adapter/Ladegerät:** Mehrbereichsgerät, 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 5 VDC (AY3192)
- **Kabel:** Line-Eingang (AY3485)
- **CD-ROM:** (AY4493): Geräte-Manager, Musicmatch Jukebox, Bedienungsanleitungen
- **Beutel:** Sporttasche (AY4218)
- **USB-Kabel:** (AY3841)

Grün-Spezifikationen

- Bleifrei gelötetes Produkt

Systemanforderungen

- **CD-ROM-Laufwerk**
- **Festplattenspeicher:** 50 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **RAM-Speicher:** 96 MB RAM
- **USB:** Freier USB-Anschluss

Abmessungen

- **Abmessungen d. Außenkartons (BxTxH):** 268 x 204 x 248 mm
- **Menge im Versandkarton:** 2
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 230 mm x 256 mm x 96 mm
- **Verpackungsart:** D-Box
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 58 x 53 x 182 mm
- **Gerätgewicht:** 0.350 kg

Leistung

- **Adapter-Typ:** Mehrbereichsgerät (100 bis 240 V AC, 50/60 Hz)
- **Batteriekapazität:** 1600 mAh
- **Batterietyp:** Li-Ion
- **Ladezeit:** 4 Std.
- **Betriebszeit (interne Batterien):** Bis zu 10 Stunden
- Wiederaufladbar

Wichtige Produktinfos

Als tragbare Lautsprecher zu verwenden

Perfektes Hörerlebnis mit dynamischem Sound und kräftigen Bässen aus Minilautsprechern! Die leistungsstarken ShoqBox-Minilautsprecher bieten kräftige Bässe und eine raumfüllende Klangstärke. Schließen Sie das Kabel vom Line-Ausgang oder Kopfhöreranschluss Ihres Audio-Ausgangsgerätes am Line-Eingang der ShoqBox an. Wählen Sie dann im Hauptmenü der ShoqBox die Funktion Line-Eingang aus. Peppen Sie Präsentationen auf oder lehnen Sie sich einfach zurück und genießen die tolle Klangqualität.

XSL-Akustik

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und starken Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen werden beeindruckende Soundleistungen erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit High-Tech-Material aus Titan-Kegeln und Neodym-Magneten erzeugen eine Tonausgabe, die fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Exaktes Tuning zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung aus einem kleinen Soundsystem.



Ausstellungsdatum
2006-04-22

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen. © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com

* 1 MB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
* Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA- oder 128 Kbit/s MP3-Verschlüsselung.
* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.