

Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*

GoGear

PSS110



Ο ιδανικός μουσικός σύντροφος για μέσα και έξω από το σπίτι

Απολαύστε εξαιρετικό ήχο με ισχυρά μπάσα στο σπίτι ή έξω με το μοναδικό φορητό ηχοσύστημα ShoqBox. Απολαύστε 60 τραγούδια MP3 ή 120 τραγούδια WMA με τον δυναμικό ήχο της τεχνολογίας XSL Acoustics. Το ShoqBox έχει ενσωματωμένα ηχεία και είναι αρκετά μικρό για να το μεταφέρετε και να το χωρέσετε οπουδήποτε!

Δυναμικός ήχος και κομψός σχεδιασμός

- Απολαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
- Αναπαράγετε ακίνδυνα τραγούδια WMA (DRM) μέσω online μουσικών υπηρεσιών
- Αποθηκεύει μέχρι 8* ώρες μουσικής (MP3 & WMA)
- Ενσωματωμένα ηχεία με XSL Acoustics για δυναμικό ήχο

Δημιουργήστε τον προσωπικό σας χώρο οπουδήποτε

- Ξυπνήστε με τη μουσική που προτιμάτε ή με ξυπνητήρι
- Περισσότερη μουσική με Digital FM Radio με 10 προρυθμίσεις σταθμών

Ελευθερία μουσικής ακρόασης όπου κι αν βρίσκεστε

- Χρησιμοποιήστε τα ως φορητά ηχεία με οποιοδήποτε music player ή PC
- Απολαύστε αναπαραγωγή μουσικής μέχρι 10 ώρες**
- Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς

PHILIPS

Τεχνικές προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκή
- Ενδείξεις: Κατάσταση μπαταριών, DBB, ώρα
- Γραμμές κειμένου: 5
- Ανάλυση: 128 x 96 pixel
- Τύπος: Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Χιπ κοπ, Τζαζ, Ποπ, Ροκ
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20,000 Hz
- Λόγος σήματος/θορύβου: >80 dB (ακουστικά), >50dB (ηχεία)
- Βελτιώσεις ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, ηχεία), 2 x3 mW RMS (16 ohm, ακουστικά - δεν συμπεριλαμβάνεται HP)
- Έλεγχος έντασης: ψηφιακός

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, Windows Media™ Audio
- Υποστήριξη ετικετών ID3: ναι
- Ρυθμός bits MP3: 32-320 kbps και VBR
- Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48 kHz
- Ρυθμός bit WMA: 5 - 192
- Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48

Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 256 MB
- Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
- Συμβατό με κατηγ μαζικής αποθήκευσης: ναι
- Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, MP3: έως 60 (128 kbps & 4 λεπτά)
- Χωρητικότητα μουσικής μνήμης, WMA: έως 120 (64 kbps & 4 λεπτά)

Δέκτης/λήψη/μετάδοση

- Εύρος συχνότητας: 87,5 - 108 MHz
- Προσυντονισμένοι σταθμοί: 10
- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή Aux εισ.: Είσοδος, 3,5 χιλ
- Καλώδια: Καλώδιο εισόδου (AY3485)

- Είσοδος DC: 5 V, D=3,0 χιλ.
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- USB: USB 1.1

Αξεσουάρ

- Μετασχηματιστής/Φορτιστής AC/DC: πολλών τάσεων, AC:100-240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
- Καλώδια: Είσοδος (AY3485)
- CD-ROM: (AY4493): Διαχείριση συσκευών, Musicmatch Jukebox, εγχειρίδια χρήσεως
- Θήκη: Θήκη ταξιδιού (AY4218)
- Καλώδιο USB: (AY3841)

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο

Απαιτήσεις συστήματος

- Μονάδα CD-ROM: ναι
- Χώρητικότητα σκληρού δίσκου: 50 MB
- Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Μνήμη RAM: RAM 96 MB
- USB: Ελεύθερη θύρα USB

Διαστάσεις

- Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxBxY: 268 x 204 x 248 χιλ.
- Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 2
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Y x B): 230 χιλ. x 256 χιλ. x 96 χιλ. χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxY): 58 x 53 x 182 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0.350 κ.

Τάση

- Τύπος μετασχηματιστή: πολλών τάσεων (AC: 100-240 V, 50-60 Hz)
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1600 mAh
- Τύπος μπαταριών: Λιθίου
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρ.
- Χρόνος αναπαρ. με εσωτερική μπαταρία: Μέχρι και 10 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη: ναι

Κύρια σημεία προϊόντος

Χρήση σαν φορητά ηχεία

Θέλετε δυναμικό ήχο και ισχυρά μπάσα από μικρά ηχεία που θα ζωντανεύουν την εμπειρία ακρόασης! Το ShoqBox διαθέτει δύο μικρά αλλά πανίσχυρα ηχεία που παρέχουν ισχυρά μπάσα και πλούσιο ήχο που γεμίζει το δωμάτιο. Συνδέστε το καλώδιο από την έξοδο γραμμής ή τη θύρα των ακουστικών της πηγής ήχου στη θύρα εισόδου γραμμής του ShoqBox. Έπειτα, επιλέξτε τη λειτουργία εισόδου γραμμής από το κύριο μενού του ShoqBox.

Τεχνολογία XSL Acoustics

Απολαύστε ήχο με αληθινή ένταση και δυνατά μπάσα μέσα από το ShoqBox με XSL Acoustics. Συνδυασμός έντονων, κρυστάλλινων πρίμων και ήχου μεσαίου εύρους με ελαστικά, δυνατά μπάσα. Η καινοτόμος χρήση high-tech υλικών όπως ένας κώνος τιτανίου και ένας μαγνήτης νεοδυμίου εξασφαλίζει ήχο στην διπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, τι ένα παραδοσιακό ηχείο του ίδιου μεγέθους. Ο ακριβής συντονισμός μεταξύ του ηχείου, της μικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του κυκλώματος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμικό ήχο και βελτιώνει την απόδοση των μπάσων ακόμα και από το μικρότερο ηχείο.



Ημερομηνία έκδοσης
2006-04-22

Έκδοση: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com

* 1MB = 1 εκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.
* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων ζωής και ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε 4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.
* Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.