

Philips GoGear
ShoqBox

256 Mt*

GoGear

PSS110



Täydellinen musiikkikumppani koti- ja matkustuskäyttöön

Kannettavan ShoqBox-järjestelmän ansiosta nautit loistavasta äänestä ja voimakkaasta bassotoistosta kotona tai matkoilla. Laitteeseen mahtuu 60 MP3-kappaletta tai 120 WMA-kappaletta, ja XSL-akustiikka takaa dynaamisen äänentoiston. Kiinteillä kaiuttimilla varustettu ShoqBox sopii mukaan minne vain!

Tehokas äänentoisto ja tyylikä muotoilu

- Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
- Soita suojattuja WMA (DRM) -tiedostoja online-musiikkipalveluista
- Tallentaa jopa 8* tuntia musiikkia (MP3 ja WMA)
- Kiinteillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla

Luo itsellesi oma tila

- Herää musiikkiisi tai hälytysääneen
- Lisää musiikkia kymmenen kanavapaikan digitaalisella FM-radiolla

Vapaus kuunnella musiikkia kaikkialla

- Käytä minkä tahansa soittimen tai tietokoneen kannettavina kaiuttimina
- Nauti musiikista jopa 10 tuntia**
- Sisäinen ladattava akku
- Kuljetuslaukku vakiovarusteena

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- **Taustaväri:** Valkoinen
- **Ilmaiset:** Virtatila, DBB, aika
- **Tekstirivit:** 5
- **Resoluutio:** 128 x 96 pikseliä
- **Tyyppi:** Nestekidenäyttö

Ääni

- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Klassinen, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- **Taajuusvaste:** 20 - 20 000 Hz Hz
- **Signaali/kohina-suhde:** > 80 dB (kuuloke), > 50dB (kaiutin)
- **Äänen parannukset:** Dynamic Bass Boost
- **Lähtöteho (RMS):** 2 x 2 W RMS (4 ohmia, kaiuttimet), 2 x 3 mW RMS (16 ohmia, kuulokkeet - huomaa: kuulokkeet eivät mukana)
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** digitaalinen

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** MP3, Musiikki: Windows Media™ Audio
- **ID3-tunnisteiden tuki**
- **MP3-bittinopeudet:** 8 - 320 kbps ja VBR
- **MP3-näytteistystaajuus:** 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- **WMA-bittinopeudet:** 5 - 192
- **WMA-näytteistystaajuus:** 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44,1, 48

Tallennusvälineet

- **Sisäinen muistikapasiteetti:** 256 Mt
- **Sisäisen muistin tyyppi:** NAND Flash -muisti
- **Massamuistityyppi/yhteensopivuus**
- **Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3:** enintään 60 (128 kbps ja 4 min)
- **Musiikkimuistin kapasiteetti, WMA:** enintään 120 (64 kbps ja 4 min)

Viritin/vastaanotto/lähetys

- **Taajuusalue:** 87,5 - 108 MHz MHz
- **Pikavalinnat:** 10
- **Virittimen aaltoalueet:** FM-stereo

Liitännät

- **AUX-tulo:** Linjatulo, 3,5 mm
- **Johdot:** Linjatulokaapeli (AY3485)
- **DC-tulo:** 5 V, D = 3,0 mm
- **Kuulokkeet:** 3.5 mm
- **USB:** USB 1.1

Tarvikkeet

- **Verkkolaite/Laturi:** monijännitteinen, AC: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
- **Johdot:** Linjatulo (AY3485)
- **CD-ROM:** (AY4493): Laitehallinta, Musicmatch Jukebox, käyttöoppaat
- **Pussi:** Kuljetuslaukku (AY4218)
- **USB-johdot:** (AY3841)

Green-sarjan tekniset tiedot

- Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset

- **CD-ROM-asema**
- **Kiintolevytila:** 50 Mt
- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **RAM-muisti:** 96 Mt RAM
- **USB:** Vapaa USB-portti

Mitat

- **Pakkauksen ulkomitat (LxSxK):** 268 x 204 x 248 mm
- **Määrä pakkauksessa:** 2
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 230 mm x 256 mm x 96 mm mm
- **Pakkaustyyppi:** D-box
- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 58 x 53 x 182 mm
- **Tuotteen paino:** 0.350 kg

Virta

- **Verkkolaitetyyppi:** monijännitteinen, (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz)
- **Akun kapasiteetti:** 1600 mAh
- **Pariston malli:** Litiumioni
- **Latausaika:** 4 h
- **Toisto aika sisäisellä akulla:** Enintään 10 tuntia
- **Ladattava**

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Käytä kannettavina kaiuttimina

Haluatko nauttia pienikokoisten kaiuttimien dynaamisesta äänenlaadusta ja tehokkaasta bassoäänestä? Kannettavassa ShoqBox-järjestelmässä on pienikokoiset mutta tehokkaat kaiuttimet, jotka tuottavat tehokkaan bassoäänien. Liitä äänilähteen linjalähtökaapeli tai kuulokeportin kaapeli ShoqBox-järjestelmän linjatuloporttiin. Valitse tämän jälkeen linjatulotoiminto ShoqBox-järjestelmän päävalikosta. Nyt voit rauhassa nauttia tehokkaasta äänentoistosta.

XSL-akustiikka

Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen ääni ja ihanteellinen bassoteho.



Julkaisupäivä 2006-04-22

Versio: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com

- * 1 Mt = miljoona tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
- * Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
- * Tallennuskapasiteetti on laskettu neljä minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 64 kbps (WMA) tai 128 kbps (MP3).
- * Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa.