

Philips GoGear
ShoqBox

256 Mo*

GoGear

PSS110



Le compagnon idéal pour tous vos déplacements

Unique en son genre, le ShoqBox offre un son époustoufflant et des basses puissantes en tout lieu. Bénéficiez de 60 pistes MP3 ou 120 pistes WMA et d'un son dynamique grâce à l'acoustique XSL. En outre, avec ses enceintes intégrées, le ShoqBox est assez compact pour être emporté partout !

Son puissant, design élégant

- Lecture MP3 et WMA
- Écoutez des pistes WMA (DRM) en toute sécurité via des services audio en ligne
- Stockez jusqu'à 8* heures de musique (MP3 et WMA)
- Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

Votre espace à vous, où que vous soyez

- Réveillez-vous au son de votre musique préférée ou à l'aide de l'alarme
- Plus de musique grâce à la radio FM numérique avec 10 présélections

La musique en toute liberté

- Possibilité d'utiliser les enceintes portables avec tout lecteur audio ou PC
- Bénéficiez de 10 heures de musique**
- Piles rechargeables intégrées
- Étui de transport inclus

PHILIPS

Caractéristiques techniques

Image/Affichage

- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc
- **Indications:** Niveau des piles, Amplif. dynamique des basses (DBB), temps
- **Lignes de texte:** 5
- **Résolution:** 128 x 96 pixels
- **Type:** LCD

Son

- **Paramètres de l'égaliseur:** Classique, Hip-hop, Jazz, Pop, Rock
- **Réponse en fréquence:** 20 - 20 000 Hz Hz
- **Rapport signal sur bruit:** > 80 dB (écouteurs), > 50 dB (enceintes)
- **Accentuation du son:** Amplif. dynamique des basses (DBB)
- **Puissance de sortie (RMS):** 2 x 2 W RMS (4 ohms, enceintes), 2 x 3 mW RMS (16 ohms, écouteurs - non fournis)
- **Réglage du volume:** numérique

Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, Windows Media™ Audio
- **Support ID3-Tag**
- **Débit numérique MP3:** 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- **Taux d'échantillonnage MP3:** 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48 kHz
- **Débit numérique WMA:** 5 - 192
- **Taux d'échantillonnage WMA:** 8, 11, 025, 16, 22, 050, 32, 44, 1, 48

Support de stockage

- **Capacité mémoire intégrée:** 256 Mo
- **Type de mémoire intégrée:** NAND Flash
- **Classe de stock. de masse (compat.)**
- **Capacité mémoire audio, MP3:** Jusqu'à 60 (128 Kbit/s et 4 min)
- **Capacité mémoire audio, WMA:** Jusqu'à 120 (64 Kbit/s et 4 min)

Tuner/Réception/Transmission

- **Gamme de fréquences:** 87,5 - 108 MHz MHz
- **Présélections:** 10
- **Bandes du tuner:** FM stéréo

Connexions

- **Entrée AUX:** Entrée ligne 3,5 mm
- **Câbles:** Câble entrée ligne (AY3485)
- **Entrée CC:** 5 V, D=3,0 mm
- **Casque:** 3,5 mm
- **USB:** USB 1.1

Accessoires

- **Chargeur/adaptateur CA/CC:** Multitension : 100-240 V CA, 50-60 Hz ; 5 V CC (AY3192)
- **Câbles:** Entrée ligne (AY3485)
- **CD-ROM:** (AY4493) : gestionnaire de périphériques, Musicmatch Jukebox, manuels d'utilisation
- **Étui:** Étui de transport (AY4218)
- **Câble USB:** (AY3841)

Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

Configuration requise

- Lecteur CD-ROM
- **Capacité disque dur:** 50 Mo
- **Système d'exploitation PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Mémoire vive:** 96 Mo
- **USB:** Port USB

Dimensions

- **Dimension du carton externe (LxPxH):** 268 x 204 x 248 mm
- **Nombre de cartons:** 2
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 230 mm x 256 mm x 96 mm mm
- **Type d'emballage:** D-box
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 58 x 53 x 182 mm
- **Poids de l'appareil:** 0,350 kg

Alimentation

- **Type d'adaptateur:** Multitension (100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz)
- **Autonomie des piles:** 1 600 mAh
- **Type de pile:** Li-ion
- **Durée de la charge:** 4 h
- **Autonomie pile interne:** Jusqu'à 10 heures
- Rechargeable

Points forts du produit

Utilisation comme enceintes portables

Passez à l'expérience sonore supérieure grâce au son exceptionnel et aux basses puissantes de ces fantastiques petites enceintes ! Le ShoqBox intègre deux petites enceintes ultrapuissantes diffusant des basses suffisamment profondes pour envahir toute une pièce. Connectez la sortie ligne ou le port casque de la source audio à l'entrée ligne du ShoqBox à l'aide d'un câble, puis sélectionnez la fonction d'entrée ligne du menu principal de votre appareil. Vous pouvez désormais animer vos présentations ou vous installer tranquillement dans votre canapé pour profiter d'un son de qualité supérieure.

Acoustique XSL

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.



Date de publication
2006-04-22

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
www.philips.com

* 1 Mo = 1 million d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un codage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.

* Windows Media et le logo Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.