



Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*

GoGear

PSS110



Tu compañero musical perfecto en casa o donde quiera que vayas

Disfruta de un sonido excepcional con graves potentes, en casa o fuera con el exclusivo ShoqBox portátil. Disfruta de 60 pistas MP3 o 120 pistas WMA con sonido dinámico y acústica XSL. ShoqBox con bocinas integradas es tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier lugar.

Sonido potente en un elegante diseño

- Disfruta de reproducción MP3 y WMA
- Reproduce canciones WMA (DRM) seguras de servicios de música en línea
- Guarda hasta 8* horas de música (MP3 y WMA)
- Altavoces integrados con acústica XSL para ofrecer un sonido dinámico

Crea tu propio espacio donde quieras

- Despiértate con tu propia música o una alarma
- Más música con radio FM digital con 10 presintonías

Libertad para escuchar música en cualquier lugar

- Puede usarse como bocinas portátiles en cualquier reproductor de música o PC
- Disfruta de hasta 10 horas de reproducción de música**
- Batería recargable integrada
- Funda de viaje incluida

PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Color de retroiluminación:** Blanco
- **Indicaciones:** Estado de la pila, DBB, hora
- **Líneas de texto:** 5
- **Resolución:** 128 x 96 pixeles
- **Tipo:** LCD

Sonido

- **Ajustes del ecualizador:** Clásico, Hip Hop, jazz, Pop, Rock
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20 mil Hz Hz
- **Relación señal / ruido:** >80 dB (audífonos), >50 dB (bocinas)
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 2 W RMS (4 ohms, bocinas), 2 x 3 mW RMS (16 ohms, audífonos - no incluidos)
- **Control de volumen:** digital

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** MP3, Windows Media™ Audio
- **Compatible con etiquetas ID3**
- **Codificación MP3:** 8-320 Kbps y VBR
- **Frecuencias de muestreo de MP3:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 KHz
- **Frecuencias de bits de WMA:** 5 - 192
- **Frecuencias de muestreo de WMA:** 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

Soporte de almacenamiento

- **Capacidad de la memoria integrada:** 256 MB
- **Tipo de memoria integrada:** NAND Flash
- **Conforme c/ regl. de almac. masivo**
- **Capacidad de memoria musical, MP3:** hasta 60 (128 kbps y 4 minutos)
- **Capacidad de memoria musical, WMA:** hasta 120 (64 kbps y 4 minutos)

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Rango de frecuencia:** 87,5 - 108 MHz MHz
- **Estaciones preseleccionadas:** 10
- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo

Conectividad

- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea, 3,5 mm

- **Cables:** Cable de entrada de línea (AY3485)
- **Entrada CC:** 5 V, D = 3 mm
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **USB:** USB 1.1

Accesorios

- **Adaptador / cargador CA/CC:** multi-voltaje, CA: 100 a 240 V, 50 o 60 Hz. CC: 5 V (AY3192)
- **Cables:** Entrada de línea (AY3485)
- **CD-ROM:** (AY4493): Administrador de dispositivos, Musicmatch Jukebox, manuales de usuario
- **Funda:** Funda de transporte (AY4218)
- **cable USB:** (AY3841)

Especificaciones ecológicas

- Producto con soldadura libre de plomo

Requisitos del sistema

- **Unidad de CD-ROM**
- **Espacio en el disco duro:** 50 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Memoria RAM:** 96 MB de RAM
- **USB:** Puerto USB libre

Dimensiones

- **Dimensiones caja exterior (An x Pr x Al):** 268 x 204 x 248 mm
- **Cantidad en la caja principal:** 2
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 230 mm x 256 mm x 96 mm
- **Tipo de empaque:** D-box
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 58 x 53 x 182 mm
- **Peso del producto:** 0,350 kg

Potencia

- **Tipo de adaptador:** multi-voltaje (CA: 100 a 240 V, 50 o 60 Hz)
- **Capacidad de la batería:** 1600 mAh
- **Tipo de batería:** litio-ion
- **Tiempo de carga:** 4 hr
- **Tiempo reproducción batería interna:** Hasta 10 horas
- **Recargable**

Características destacadas

Acústica XSL

Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este impresionante sonido se consigue mediante la combinación de agudos y medios intensos y enérgicos con bajos elásticos de gran potencia. El innovador uso de materiales de alta tecnología como conos de titanio e imanes de neodimio ofrece un sonido con una potencia casi dos veces superior a la que proporciona un altavoz normal del mismo tamaño. La precisión con la que se sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura acústica de reducidas dimensiones y la circuitería garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan el rendimiento de los bajos a partir de una carcasa de reducidas dimensiones.

Uso como bocinas portátiles

Disfruta más con un sonido dinámico y una potente salida de bajos con bocinas pequeñas. Tu sistema ShoqBox cuenta con dos pequeñas bocinas muy potentes con la suficiente calidad para toda una habitación. Conecta el cable desde el puerto de salida de línea o de audífonos de la fuente de audio al puerto de entrada de línea del sistema ShoqBox. A continuación, selecciona la función de entrada de línea en el menú principal de ShoqBox. Anima las presentaciones o simplemente acomódate y disfruta de un sonido excepcional.



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* 1 MB = 1 millón de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y la configuración.

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.