

Philips GoGear  
ShoqBox

256 MB\*

GoGear

PSS110



## Idealny muzyczny towarzysz w domu i w podróży

Przenośny model ShoqBox oferuje rewelacyjny dźwięk z potężnymi tonami niskimi w domu i w podróży. Delektuj się dynamicznym dźwiękiem dzięki akustyce XSL — do 60 utworów MP3 lub 120 utworów WMA. Model ShoqBox z wbudowanymi głośnikami jest tak mały, że zmieści się wszędzie.

### Potężny dźwięk i smukła konstrukcja

- Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA
- Odtwarzaj zabezpieczone utwory WMA (DRM) z muzycznych serwisów internetowych
- Możliwość zapisania do 8\* godzin muzyki (MP3 i WMA)
- Wbudowane głośniki z akustyką XSL o dynamicznym brzmieniu

### Stwórz swoją osobistą przestrzeń

- Budzenie muzyką lub sygnałem budzika
- Więcej muzyki dzięki cyfrowemu radiu FM z pamięcią 10 stacji

### Swoboda słuchania muzyki w dowolnym miejscu

- Przenośne głośniki do słuchania muzyki na odtwarzaczu lub komputerze
- Ciesz się 10-godzinnym\*\* odtwarzaniem muzyki
- Wbudowany akumulator
- W zestawie futerał podróżny

PHILIPS

## Specyfikacje techniczne

### Obraz/Wyświetlacz

- Kolor podświetlenia: Biały
- Wskaźniki: Stan akumulatora, DBB, czas
- Ilość linii tekstu: 5 linii
- Rozdzielczość: 128 x 96 pikseli
- Typ: LCD

### Dźwięk

- Ustawienia korektora: Classic, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: >80 dB (słuchawki), >50 dB (głośnik)
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W RMS (4 omy, głośniki), 2 x 3 mW RMS (16 omów, słuchawki – nie dołączone do zestawu)
- Regulacja głośności: cyfrowa

### Odtwarzanie audio

- Format kompresji: MP3, Windows Media™ Audio
- Obsługa znaczników ID3
- Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16, 22 050, 32, 44 1, 48 kHz
- Prędkość przepływu danych WMA: 5–192
- Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

### Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
- Zgodna z klasą pamięci masowej
- Pojemność pamięci nagrań MP3: do 60 (128 kb/s i 4 min)
- Pojemność pamięci nagrań WMA: do 120 (64 kb/s i 4 min)

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
- Pamięć stacji: 10
- Zakresy tunera: UKF Stereo

### Możliwości połączenia

- Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm
- Przewody: Przewód liniowy (AY3485)
- Wejście prądu stałego: 5 V, D=3,0 mm
- Słuchawki: 3,5 mm
- USB: USB 1.1

### Akcesoria

- Zasilacz/ladowarka sieciowa: Wielonapięciowy, 100–240 V, 50–60 Hz, prąd stały: 5 V (AY3192)
- Przewody: Wejście liniowe (AY3485)
- CD-ROM: (AY4493): Device Manager, Musicmatch Jukebox, podr. użytł.
- Pokrowiec: Futerał podróżny (AY4218)
- Przewód USB: (AY3841)

### Charakterystyka ekologiczna

- Bezołowiowe produkty lutowane

### Wymagania systemowe

- Napęd CD-ROM
- Miejsce na twardej dysku: 50 MB
- PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Pamięć RAM: 96 MB RAM
- USB: Wolny port USB

### Wymiary

- Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 268 x 204 x 248 mm
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 2
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 230 mm x 256 mm x 96 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (SxGxW): 58 x 53 x 182 mm
- Waga produktu: 0 350 kg

### Moc

- Typ zasilacza: Wielonapięciowy (100–240 V, 50–60 Hz)
- Pojemność baterii: 1600 mAh
- Rodzaj baterii: Li-ion
- Czas ładowania: 4 godz.
- Czas odtwarzania na bater. wewn.: Do 10 godz.
- Akumulator

## Zalety produktu

### Głośniki przenośne

Dynamiczny dźwięk i potężne basy dobiegające się z tych niewielkich głośników sprawiają, że słuchanie muzyki jest jeszcze przyjemniejsze! Zestaw ShoqBox to niewielkie, a jednocześnie wydajne głośniki, zapewniające mocne basy i dźwięk wystarczająco silny, aby wypełnić całe pomieszczenie. Połącz przewodem wyjście liniowe lub słuchawkowe źródła dźwięku z wejściem liniowym zestawu ShoqBox. Następnie z menu głównego ShoqBox wybierz funkcję wejścia liniowego (line-in). Tchnij życie w swoje prezentacje lub usiądź wygodnie i rozkoszuj się wspaniałym dźwiękiem.

### Akustyka XSL

Głośniki ShoqBox wykorzystujące akustykę XSL zapewniają dynamiczny dźwięk i mocne basy. Imponujące brzmienie powstaje w wyniku połączenia czystych tonów wysokich i średnich z dynamicznymi, potężnymi basami. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów, takich jak tytanowy stożek i magnes neodymowy, umożliwia osiągnięcie niemal dwukrotnie większej mocy niż w przypadku zwykłych głośników tej samej wielkości. Dokładne dopasowanie przetwornika głośnika, niewielkiej architektury akustycznej oraz obwodów zapewnia niezwykle dynamiczny dźwięk i optymalną wydajność basów przy niewielkiej obudowie głośnika.



Data wydania 2006-04-22

Wersja: 6.0

12 NC: 9073 101 01664  
EAN: 87 10895 85848 9

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.

\* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

\* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.

\* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.