

Philips GoGear
ShoqBox

256MB*

GoGear

PSS110



Partenerul muzical perfect, acasă și la drum

Bucurați-vă de un sunet superb, cu bas puternic, în propria locuință sau în călătoriile cu modelul portabil ShoqBox. Savurați 60 de melodii MP3 sau 120 de melodii WMA cu sunet dinamic și acustică XSL. Modelul ShoqBox cu difuzoare încorporate este suficient de mic pentru a fi transportat și amplasat oriunde!

Sunet puternic și design elegant

- Beneficiați de redare MP3 și WMA
- Ascultați melodii în format Secure WMA (DRM) de la serviciile de muzică online
- Stochează până la 8* ore de muzică (MP3 și WMA)
- Boxe încorporate XSL Acoustics, pentru un sunet dinamic

Creați-vă propriul spațiu, oriunde v-ați afla

- Treziți-vă cu melodia preferată
- Mai multă muzică cu radioul FM digital cu 10 posturi presetate

Libertatea de a asculta muzică oriunde

- Pot fi utilizate ca boxe portabile pentru orice player sau PC
- Savurați până la 10 ore de muzică**
- Acumulator reîncărcabil încorporat
- Toc de transport inclus

PHILIPS

Specificații tehnice

Imagine/Ecran

- Culoare iluminare din spate: Alb
- Indicații: Stare baterie, DBB, Oră
- Linii de text: 5
- Rezoluție: 128 x 96 pixeli
- Tip: LCD

Sunet

- Setări egalizator: Clasic, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz Hz
- Raport semnal/zgomot: >80 dB (căști), >50 dB (boxe)
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, difuzoare), 2 x3 mW RMS (16 ohm, căști - rețineți că acestea nu sunt incluse)
- Controlul volumului: digital

Redare audio

- Format compresie: MP3, Windows Media™ Audio
- Acceptă etichetă ID3
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- Rată de biți WMA: 5 - 192
- Rată de eșantionare WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

Medii de stocare

- Capacitate memorie încorporată: 256 MB
- Tip memorie încorporată: Flash NAND
- Compatibil Mass Storage
- Capacitate de memorare MP3: până la 60 (128 kbps și 4 min.)
- Capacitate de memorare WMA: până la 120 (64 kbps și 4 min.)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Gamă de frecvențe: 87,5 - 108 MHz MHz
- Setări prestabilite stație: 10
- Mărci de tunere: FM Stereo

Conectivitate

- Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm
- Cabluri: Cablu line-in (AY3485)
- Intrare CC: 5 V, D = 3,0 mm
- Căști: 3.5 mm
- USB: USB 1.1

Accesorii

- Adaptor/încărcător CA/CC: tensiune multiplă: CA: 100-240 V, 50-60 Hz, CC: 5 V (AY3192)
- Cabluri: Line-in (AY3485)
- CD-ROM: (AY4493): Device Manager, Jukebox, manuale
- Husă: Geantă de voiaj (AY4218)
- Cablu USB: (AY3841)

Specificații pentru protecția mediului

- Produs sudat fără plumb

Cerințe sistem

- Unitate CD-ROM
- Spațiu pe hard disk: 50 MB
- PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Memorie RAM: 96 MB RAM
- USB: Port USB gratuit

Dimensiuni

- Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 268 x 204 x 248 mm
- Cantitate box: 2
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 230 mm x 256 mm x 96 mm mm
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 58 x 53 x 182 mm
- Greutate produs: 0.350 kg

Alimentare

- Tip adaptor: tensiune multiplă (CA: 100-240 V, 50-60 Hz)
- Capacitate baterie: 1600 mAh
- Tip baterie: Li-ion
- Durată de încărcare: 4 hr
- Durată de redare cu baterie internă: Până la 10 ore
- Reîncărcabil

Caracteristici principale produs

Pot fi utilizate ca boxe portabile

Vă doriți o experiență audio intensă de la un set de difuzoare mici, cu un sunet dinamic și un bas puternic? Sistemul ShoqBox este format din două difuzoare de dimensiuni reduse, dar puternice, care oferă un bas atât de puternic încât se aude în toată camera. Conectați cablul de la portul line-out sau pentru căști al sursei audio la portul line-in al sistemului ShoqBox. Apoi selectați funcția line-in din meniul principal al sistemului ShoqBox. Dați viață prezentărilor dvs. sau relaxați-vă și ascultați melodii celebre.

Acustică XSL

Bucurați-vă de sunetul dinamic și basul puternic oferite de sistemul dvs. ShoqBox cu acustică XSL. Sunetul impresionant este produs prin combinarea sunetelor înalte clare, nedistorsionate și a sunetelor medii cu un bas elastic și puternic. Materialele de ultimă oră (conuri de titan și magneți din neodim) furnizează un sunet cu o putere aproape dublă față de cea a unui difuzor tradițional de aceeași dimensiuni. Sincronizarea perfectă, arhitectura acustică de dimensiuni reduse și circuitele de calitate asigură un sunet excepțional și optimizează performanțele basului chiar în cazul unor incinte acustice de dimensiuni minime.



Data lansării 2006-04-22

Versiune: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.
www.philips.com

* 1 MB = 1 milion de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai redusă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.

* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 128 kbps pentru codare MP3.

* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.