




Philips GoGear
ShoqBox

256 МБ*

GoGear

PSS110



Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках

На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата MP3 или до 120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой!

Плоская конструкция с мощным звучанием

- Насладитесь MP3 и WMA
- Гарантированно воспроизводит музыку в форм. WMA (DRM) муз.источников Интернета
- Хранит до 8* часов музыки (MP3 и WMA)
- Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для динамического звука

Ваше любимое место теперь может быть везде

- Пробуждение по сигналу или под свою собственную музыку
- Больше музыки с цифр.FM радио с 10 предварительными настройками радиостанций.

Свободное прослушивания музыки в любом месте

- Используйте портативные динамики для любых музыкальных проигрывателей или ПК
- Наслаждайтесь музыкой, звучащей 10 часов**
- Встроенная аккумуляторная батарея

PHILIPS

Технические характеристики

Изображение/дисплей

- Цвет подсветки: Белый
- Индикаторы: Индикатор заряда батареи, Функция DBB, время
- Строки текста: 5
- Разрешение: 128 x 96 пикселей
- Тип: ЖКД

Звук

- Установки эквалайзера: Классика, Хип-хоп, Джаз, Поп, Рок
- Частотная характеристика: 20 - 20 000 Гц Гц
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >50дВ (динамик)
- Улучшение звучания: Динамическое усиление НЧ
- Выходная мощность (ср. квадр.): 2 x 2 Вт RMS (4 Ом - динамики), 2 x 3 мВт RMS (16 Ом - наушники). Примечание: наушники не прилагаются.
- Регулировка громкости: Цифровой

Воспроизведение аудиозаписей

- Формат компрессии: Формат MP3, Windows Media™ Audio
- Поддержка меток ID3: да
- Битрейт для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Битрейты WMA: 5 - 192
- Частота выборки WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

Носитель данных

- Емкость встроенной памяти: 256 Мб
- Тип встроенной памяти: Память типа NAND Flash (НЕ-И ЭСППЗУ)
- Класс Mass storage: да
- Музыкальная емкость, MP3: до 60 (128 кбит/с и 4 мин.)
- Музыкальная емкость, WMA: до 120 (64 кбит/с и 4 мин.)

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазон частот: 87,5 - 108 МГц МГц
- Предварительные настройки станций: 10
- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео

Возможность подсоединения

- Вход Аиx: Линейный вход: 3,5 мм
- Кабели: Кабель линейного входа (AY3485)
- Вход постоянного тока: 5 В, D=3.0 мм
- Наушники: 3,5 мм
- Стандарт USB: USB 1.1

Принадлежности

- AC/DC адаптор/зарядное устройство: унив. питан. прм.ток:100-240В, 50-60Гц, пст.ток: 5В (AY3192)
- Кабели: Линейный вход (AY3485)
- Формат CD-ROM: (AY4493): Device Manager, Musicmatch Jukebox, рук-ва пользователя
- Чехол: Дорожный чехол (AY4218)
- Кабель USB: (AY3841)

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- Привод CD-ROM: да
- Требуемое свободное место на диске: 50 Мбайт
- Операционная система PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Память RAM: 96 Мб ОЗУ
- Стандарт USB: Порт Free USB

Габариты

- Габариты упаковки ШxГxВ: 268 x 204 x 248 мм
- Количество в упаковке: 2
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 230 мм x 256 мм x 96 мм мм
- Тип упаковки: Цифровой блок
- Габариты продукта (ШxГxВ): 58 x 53 x 182 мм
- Вес продукта: 0,350 кг

Питание

- Тип адаптора: Универс. питан. (Пер.ток: 100-240 В, 50-60 Гц)
- Емкость батарей: 1600 мА/ч
- Тип батареи: Литий-ионная
- Время заряда: 4 ч
- Время воспр. с внутр. батареями: до 10 часов
- Аккумулятор: да

Основных функции продукции

Используйте как портативные динамики

Динамическое звучание и мощные басы из крошечных динамиков для оживления ваших впечатлений! Особенность ShoqBox - это пара крошечных, но мощных динамиков, создающих мощные басы и звук, достаточно сильный для того, чтобы заполнить собой все помещение. Соедините кабелем линейный выход или порт наушников аудиисточника с портом линейного входа ShoqBox. Затем в главном меню выберите функцию ShoqBox. Можно работать с презентацией или, расслабившись, просто наслаждаться сильным звуком.

Технология XSL Acoustics

Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басовыми частотами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным динамиком аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика, миниатюрная акустическая архитектура и схема обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует басовые частоты самого маленького аудиоустройства.



Дата выпуска 2006-04-22

Версия: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

www.philips.com

* 1 МВ = 1 миллион байтов; доступный объем для хранения будет меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.

* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.