



Philips GoGear  
ShoqBox

256 Mo\*

GoGear

PSS110



## Le compagnon musical parfait à la maison et sur la route

Unique en son genre, le ShoqBox délivre des basses puissantes partout où vous allez. Écoutez 60 pistes MP3 ou 120 pistes WMA avec une dynamique époustouflante grâce à l'acoustique XSL. Avec ses haut-parleurs intégrés, le ShoqBox est assez compact pour être emporté partout !

### Son puissant, design élégant

- Lecture MP3 et WMA
- Écoutez des chansons WMA DRM avec des services de musique en ligne
- Stockez jusqu'à 8 heures\* de musique (MP3 et WMA)
- Haut-parleurs intégrés avec XSL Acoustics pour un son dynamique

### Votre espace à vous, où que vous soyez

- Réveillez-vous au son de votre musique préférée ou de l'alarme
- Plus de musique avec la radio FM numérique à mémoire 10 stations

### La musique en toute liberté

- Enceintes acoustiques portables pour lecteur audio ou PC
- Écoutez jusqu'à 10 heures de musique\*\*
- Batterie rechargeable intégrée
- Étui de transport inclus

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spécifications

### Image/Affichage

- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc
- **Indications:** Niveau de la batterie, Amplif. dynamique des basses, temps
- **Lignes de texte:** 5
- **Résolution:** 128 x 96 pixels
- **Type:** ACL

### Sound

- **Paramètres de l'égaliseur:** Classique, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- **Réponse en fréquence:** 20-20 000 Hz
- **Rapport signal sur bruit:** >80 dB (écouteurs), >50 dB (H-P)
- **Sound Enhancement:** Amplif. dynamique des basses (DBB)
- **Puissance de sortie (RMS):** 2 x 2 W eff. (H-P 4 ohms), 2 x 3 mW eff. (écouteurs 16 ohms, non compris)
- **Réglage du volume:** numérique

### Audio Playback

- **Format de compression:** MP3, Windows Media™ Audio
- **Prise en charge ID3-Tag**
- **Débit numérique MP3:** 8-320 kbps + débit binaire variable
- **Taux d'échantillonnage MP3:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48
- **Débit numérique WMA:** 5-192
- **Taux d'échantillonnage WMA:** 8/11 025/16/22 050/32/44,1/48

### Support de stockage

- **Mémoire intégrée:** 256 Mo
- **Type de mémoire intégrée:** NAND Flash
- **Classe de stockage de masse (compat.)**
- **Capacité mémoire audio, MP3:** 60 max. (128 kbps/4 min)
- **Capacité de mémoire, WMA:** 120 max. (64 kbps/4 min)

### Tuner/Reception/Transmission

- **Gamme de fréquences:** 87,5-108 MHz
- **Station presets:** 10
- **Tuner Bands:** FM Stereo

### Connectivity

- **Aux in:** Entrée de ligne 3,5 mm
- **Câbles:** Câble d'entrée de ligne (AY3485)
- **Entrée CC:** 5 V, D=3,0 mm
- **Headphone:** 3,5 mm
- **USB:** USB 1.1

### Accessories

- **Chargeur/adaptateur c. a./c. c.:** 100-240 V c. a., 50-60 Hz, 5 V c. c. (AY3192)
- **Câbles:** Entrée de ligne (AY3485)
- **CD-ROM:** (AY4493) : gest. de périph., Musicmatch Jukebox, manuels
- **Étui:** Étui de transport (AY4218)
- **Câble USB:** (AY3841)

### Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

### System Requirements

- **CD-ROM drive:** yes
- **Capacité disque dur:** 50 Mo
- **Système d'exploitation PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Mémoire vive:** Mémoire de 96 Mo
- **USB:** Free USB port

### Dimensions

- **Dimension du carton externe (l x P x H):** 268 x 204 x 248 mm
- **Nombre de cartons:** 2
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 230 mm x 256 mm x 96 mm
- **Type d'emballage:** D-box
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 58 x 53 x 182 mm

### Power

- **Type d'adaptateur:** 100-240 V c. a., 50 - 60 Hz
- **Autonomie des piles:** 1 600 mAh
- **Type de pile:** Li-ion
- **Durée de la charge:** 4 hr
- **Autonomie avec pile interne:** Jusqu'à 10 heures
- Rechargeable

## Points forts du produit

### XSL Acoustics

Avec XSL Acoustics, votre ShoqBox délivre un son puissant et dynamique. Cette technologie associe des tonalités moyennes et aiguës vives à des basses puissantes et souples pour produire un son exceptionnel. Les matériaux haute technologie, dont le cône en titane et l'aimant en néodyme, génèrent un son presque deux fois plus puissant que celui d'un haut-parleur conventionnel de même taille. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique compacte et les autres circuits garantit un son superbe et des basses optimales, quelle que soit la taille du haut-parleur.

### Enceintes acoustiques portables

Le ShoqBox est doté d'une paire de petits haut-parleurs qui délivrent des basses profondes et qui sont suffisamment puissants pour sonoriser n'importe quelle pièce. Relevez la sortie de ligne ou d'écouteurs de la source audio à l'entrée de ligne du ShoqBox, puis sélectionnez l'entrée de ligne dans le menu principal. Donnez vie à vos présentations ou relaxez en musique.



Date de publication  
2007-08-07

Version: 3.0

12 NC: 9073 101 01568

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Mo = 1 million d'octets; la capacité de stockage offerte sera moindre.

\* Les piles rechargeables disposent d'un nombre de cycles de recharge limité et devront ultérieurement être remplacées. L'autonomie des piles et le nombre de cycles de recharge varient selon l'utilisation et les paramètres.

\* La capacité de stockage est fondée sur des chansons de 4 minutes et sur le codage WMA à 64 kbit/s ou MP3 à 128 kbit/s.

\* Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.