



Philips GoGear
ShoqBox

1 GB*

GoGear

PSS231



Live out loud

Leitor MP3 com altifalantes potentes

Desfrute do som potente do ShoqBox, um leitor de MP3 pequeno com altifalantes incorporados com XSL Acoustics. Desfrute de até 500 músicas em movimento ou com os amigos em casa. Ouça a música bem alto!

Som potente a partir de um pequeno leitor

- Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som potente

Liberdade para desfrutar de música em qualquer lugar

- Leve até 500 músicas consigo (1 GB*)
- Companheiro portátil em casa ou na estrada
- Pilha recarregável incorporada

Comodidade total

- Utilize como altifalantes portáteis para leitores de música ou computadores
- PlaysForSure* apenas com Windows XP
- Acorde com a sua própria música ou com o alarme

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Cor da retroiluminação:** Branco
- **Indicações:** Estado da pilha, DBB, hora
- **Linhas de texto:** 5
- **Resolução:** 128 x 96 pixels
- **Tipo:** LCD

Som

- **Definições do Equalizador:** Classic, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- **Frequência de resposta:** 20-20.000 Hz Hz
- **Rácio sinal-ruído:** >80dB (auricular), >50dB (altifalante)
- **Melhoramento do Som:** Dynamic Bass Boost
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 2 W RMS (4 ohm, altifalantes), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, auscultadores - nota AUCS não incluídos)
- **Controlo do volume:** digital

Reprodução de Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, Áudio Windows Media™
- **Suporte de identificação ID3**
- **Taxa de bits MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Taxas de amostragem MP3:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- **Taxa de bits WMA:** 5 - 192
- **Taxas de amostragem WMA:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48

Suporte de armazenamento

- **Capacidade da memória incorporada:** 1000
- **Tipo de memória incorporada:** NAND Flash
- **Conforme classe armazenamento massa**
- **Capacidade de memória musical, MP3:** até 250 (128 kbps e 4 min.)
- **Capacidade de memória musical, WMA:** até 500 (64 kbps e 4 min.)

Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada, 3,5 mm
- **Cabos:** Entrada de cabo
- **Entrada CC:** 5 V, D=3,0 mm

- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **USB:** USB 2.0

Acessórios

- **Transformador/carregador CA/CC:** mult. CA:100-240V 50-60Hz CC:5V(AY3192)
- **Cabos:** Entrada áudio
- **CD-ROM:** Device Manager, Windows Media Player, manuais do utilizador
- **Bolsa:** Mala de viagem (flexível)
- **cabo USB:** (AY3841)
- **Manual de início rápido:** Impresso

Especificações ecológ.

- Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema

- unidade de CD-ROM
- **Espaço do disco rígido:** 50 MB
- **sistema operativo do PC:** Windows XP (SPI e superior)
- **memória RAM:** RAM de 96 MB
- **USB:** Porta USB livre

Dimensões

- **Dimensões da caixa exterior (LxPxA):** 268 x 204 x 248 mm
- **Quantidade de caixas principais:** 2
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 230 mm x 256 mm x 96 mm
- **Tipo de embalagem:** D-box
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 58 x 53 x 182 mm
- **Peso do produto:** 0,350 kg

Corrente

- **Tipo de adaptador:** multitensões (CA: 100-240 V, 50-60 Hz)
- **Capacidade da pilha:** 1600 mAh
- **Tipo de Bateria:** lões de lítio
- **Tempo de carga:** 4 horas hr
- **Tempo de reprodução: pilha interna:** Até 10 horas
- **Recarregável**

Produtos em destaque

Som potente com XSL Acoustics

Desfrute de um som e de um desempenho potentes dos graves a partir da sua ShoqBox com XSL Acoustics. O impressionante som é produzido pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de médio alcance com graves elásticos e potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia como o cone de titânio e o magneto de neodímio proporcionam som que duplica a potência de um altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o altifalante, a pequena arquitetura acústica e os circuitos assegura um som dinâmico soberbo e otimiza o desempenho dos graves a partir de um pequeno sistema de som.

PlaysForSure*

Desfrutar do seu dispositivo GoGear é muito simples com o PlaysForSure, que garante a compatibilidade com o Windows Media Player 10 e o Windows XP. Utilizando o seu Windows Media Player pode facilmente gerir música no seu leitor áudio digital GoGear e auto-sincronizar a coleção de música do seu computador. Além disso, desfrute da melhor selecção de compras on-line, bastando procurar o logótipo PlaysForSure na loja on-line da sua preferência. Depois, fique descansado sabendo que qualquer música que compre ali irá funcionar com o seu leitor GoGear.



Data de publicação
2009-01-22

Versão: 2.0.6

12 NC: 9073 101 02672
EAN: 87 10895 97064 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.

* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em MP3.

* Os logótipos PlaysForSure, Windows Media e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.