



Philips GoGear
ShoqBox

1GB*

GoGear

PSS23 I



Trăiți la volum maxim

MP3 player cu boxe puternice

Bucurați-vă de sunetul puternic de la ShoqBox, un player MP3 de dimensiuni mici, cu boxe încorporate, care prezintă XSL Acoustics. Savurați până la 500 de melodii în călătorii sau cu prietenii, acasă. Petrecere la maxim!

Sunet puternic dintr-un player de mici dimensiuni

- Boxe încorporate cu XSL Acoustics, pentru un sunet puternic

Libertatea de a te bucura de muzică oriunde

- Luați până la 500 de melodii cu dvs. la drum (1GB*)
- Tovarăș cât palma acasă și la drum
- Acumulator reîncărcabil încorporat

Confort all-in-one

- Pot fi utilizate ca boxe portabile pentru orice player sau PC
- PlaysForSure* cu Windows XP
- Treziți-vă cu melodia preferată

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Culoare iluminare din spate: Alb
- Indicații: Stare baterie, DBB, Oră
- Linii de text: 5
- Rezoluție: 128 x 96 pixeli
- Tip: LCD

Sunet

- Setări egalizator: Clasic, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Raport semnal/zgomot: >80 dB (căști), >50 dB (boxe)
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, difuzoare), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, căști - rețineți că acestea nu sunt incluse)
- Controlul volumului: digital

Redare audio

- Format compresie: MP3, Windows Media™ Audio
- Acceptă etichete ID3
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- Rată de biți WMA: 5 - 192
- Rată de eșantionare WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

Medii de stocare

- Capacitate memorie încorporată: 1000
- Tip memorie încorporată: Flash NAND
- Compatibil Mass Storage
- Capacitate de memorare MP3: până la 250 (128 kbps și 4 min.)
- Capacitate de memorare WMA: până la 500 (64 kbps și 4 min.)

Conectivitate

- Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm
- Cabluri: Cablu line-in
- Intrare CC: 5 V, D = 3,0 mm

- Căști: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Accesorii

- Adaptor/Încărcător CA/CC: tensiune multiplă: CA: 100-240 V, 50-60 Hz, CC: 5 V (AY3192)
- Cabluri: Audio line-in
- CD-ROM: Device Manager, Windows Media Player, manuale de utilizare
- Husă: Geantă de voiaj (moale)
- Cablu USB: (AY3841)
- Ghid de inițiere rapidă: Tipărit

Specificații pentru protecția mediului

- Produs sudat fără plumb

Cerințe sistem

- Unitate CD-ROM
- Spațiu pe hard disk: 50 MB
- PC OS: Windows XP (SPI și superior)
- memorie RAM: 96 MB RAM
- USB: Port USB gratuit

Dimensiuni

- Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 268 x 204 x 248 mm
- Cantitate bax: 2
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 230 mm x 256 mm x 96 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 58 x 53 x 182 mm
- Greutate produs: 0,350 kg

Alimentare

- Tip adaptor: tensiune multiplă (CA: 100-240 V, 50-60 Hz)
- Capacitate baterie: 1600 mAh
- Tip baterie: Li-ion
- Durată de încărcare: 4 ore oră
- Durată de redare cu baterie internă: Până la 10 ore
- Reîncărcabil

Caracteristici principale produs

Sunet puternic XSL Acoustics

Bucurați-vă de sunetul deosebit și basul puternic oferite de sistemul dvs. ShoqBox cu XSL Acoustics. Sunetul impresionant este produs prin combinarea sunetelor înalte clare, nedistorsionate și a sunetelor medii cu un bas elastic și puternic. Materialele de ultimă oră (conuri de titan și magneți din neodim) furnizează un sunet cu o putere aproape dublă față de cea a unui difuzor tradițional de aceeași dimensiuni. Sincronizarea perfectă, arhitectura acustică de dimensiuni reduse și circuitele de calitate asigură un sunet excepțional și optimizează performanțele basului chiar în cazul unor incinte acustice de dimensiuni minime.

PlaysForSure*

Playerul dvs. GoGear va funcționa cu siguranță excelent cu tehnologia PlaysForSure, care asigură compatibilitatea cu Windows Media Player 10 și Windows XP. Utilizând Windows Media Player, puteți gestiona cu ușurință muzica de pe playerul dvs. digital audio GoGear și puteți sincroniza automat colecția dvs. de muzică de pe PC. De asemenea, lărgiți-vă opțiunile de achiziție online, căutând logo-ul PlaysForSure la magazinele dvs. online preferate. Astfel, veți ști cu siguranță că muzica achiziționată de acolo poate fi redată pe playerul dvs. GoGear.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 2.0.6

12 NC: 9073 101 02672
EAN: 87 10895 97064 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* 1 GB = 1 miliard de biți; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai redusă.

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.

* Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 128 kbps pentru codare MP3.

* PlaysForSure, Windows Media și logo-ul Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.