

PHILIPS

Rasoir électrique
pour peau sèche

PowerTouch

Super Lift&Cut

Têtes flexibles



PT715



Rasage vraiment précis

Le nouveau rasoir PowerTouch de Philips met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté du système Super Lift & Cut dont l'efficacité n'est plus à prouver, c'est votre meilleur allié pour que votre préparation matinale soit placée sous le signe de l'efficacité.

Le meilleur moyen de gagner du temps le matin


- Utilisation filaire possible
- Rasoir entièrement lavable muni du système QuickRinse

Confort optimal pour un résultat final impeccable

- Système Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort
- Dynamic Contour Response s'adaptant à toutes les courbes du visage et du cou

Caractéristiques

Système d'alimentation efficace




Vous pouvez utiliser le rasoir branché sur le secteur pour éviter tout risque de manque d'alimentation.

Système Super Lift & Cut




Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage en tout confort et de très près.

Dynamic Contour Response



Le rasoir épouse parfaitement toutes les courbes du visage et du cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

Rasoir entièrement lavable



Le rasoir entièrement est entièrement lavable et muni du système QuickRinse qui permet un rinçage plus rapide.

Spécifications

Performance de rasage

Système de rasage: Super Lift&Cut
Suit les contours: Dynamic Contour Response

Facilité d'utilisation

Temps de rasage: Fonctionnement avec cordon
Nettoyage: Rasoir entièrement lavable, Compartiment de récupération des poils facile à rincer

Conception

Manche: Poignée ergonomique
Finition: Façade avant en plastique brillant
Couleur: Bleu noble

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon de protection

Alimentation

Sélection automatique de la tension: 100-240 V
Consommation en mode veille: < 0,2 W
Consommation maximale: 5,4 W

Service

Garantie de deux ans
Tête de rechange: À remplacer tous les deux ans par le modèle HQ8

