


PHILIPS

Aparat de bărbierit
electric uscat

PowerTouch

lame DualPrecision

Capete flexibile



PT730/16



Asigură un bărbierit mai precis și mai eficient

Noul aparat de bărbierit PowerTouch de la Philips adaugă energie dimineților dvs. Cu o durată de viață mai lungă, complet lavabil și performanță demonstrată cu capetele de radere DualPrecision, aparatul de bărbierit asigură finalizarea rapidă a rutinei dvs. de dimineață.

Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei tale de dimineață

- Bărbierire fără cablu de peste 40 de minute, 8 ore de încărcare
- Aparat de ras lavabil cu sistem QuickRinse

Rezultat final confortabil și eficient

- Sistem Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă și confortabilă
- Răspuns contur dinamic pentru a urmări fiecare linie a feței și a gâtului
- Tăierea DualPrecision rade și cele mai mici fire de păr



asimpleswitch.com

Repere

Sistem de alimentare eficient: 40+ min




Bărbierire fără cablu de peste 40 de minute pentru 14 bărbieriri. Este încărcat complet în 8 ore, așadar este întotdeauna pregătit odată cu dvs.

Acțiune Super Lift&Cut



Sistemul cu două lame încorporat al aparatului de bărbierit electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis

Răspuns contur dinamic




Aparatul de ras urmărește automat fiecare linie a feței și a gâtului pentru un bărbierit mai fin

Tăiere DualPrecision



Capetele de bărbierire DualPrecision ale aparatului electric de ras au sloturi pentru bărbieritul firelor normale și orificii pentru bărbieritul celui mai scurt aspect nebărbierit

Aparat de bărbierit complet lavabil



Aparatul de ras electric complet lavabil cu sistem QuickRinse devine curat în mai puțin timp

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Tăiere DualPrecision, Super Lift&Cut

Urmărire a conturului: Răspuns contur dinamic

Ușor de utilizat

Durată de bărbierire: Peste 40 de minute

Încărcare: Reîncărcabilă, Funcționare cu și fără fir, Încărcare rapidă timp de 3 minute pentru 1

bărbierire

Durată de încărcare: 8 ore

Afișaj: 1 indicator cu LED, Indicator de încărcare, Indicator baterie descărcată, Indicator baterie încărcată, Indicator încărcare rapidă

Curățarea: Aparat de bărbierit complet lavabil, Clătire rapidă a spațiului pentru păr

Design

Mâner: Mâner ușor, Mâner de cauciuc

Finisaj: Carcasa frontală din plastic foarte lucioasă, Inel decorativ emailat

Culoare: Negru și argintiu

Accesorii

Întreținere: Perie de curățat, Capac de protecție

Alimentare

Tip baterie: Litiu-ion

Tensiune automată: 100-240 V

Energie în stand-by: < 0,2 W

Consum max. de energie: 5,4 W

Service

2 ani garanție

Cap înlocuibil: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu HQ8, HQ8 a fost înlocuit de SH50



asimpleswitch.com

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.