

PHILIPS

elektrický holicí strojek
pro suché holení

PowerTouch

Hlavy ComfortCut Flexing

45 min bezdrátového použití/8h
nabíjení

Výklopný zastříhovač



PT731/16



ComfortCut

Pohodlné a rychlé oholení

PowerTouch vám dodá hned po ránu dobrou náladu. Nyní má delší výdrž na jedno nabití, plně omyvatelné hlavy a břity ComfortCut, které vám poskytnou pohodlnější holení. Díky holicímu strojku PowerTouch můžete každé ráno doslova prolétnout svojí ranní rutinou.

Pohodlí a hladké oholení

- Břity ComfortCut jemně klouzají a zaručují tak hladké a kvalitní oholení
- Flex & Float kopíruje obličej a krk
- Ideální pro zastříhávání kotelet a kníru

Nejrychlejší průběh ranní rutiny

- Více než 45 minut holení, 8 hodin nabíjení
- Lze použít s kabelem i bez něj
- Snadné opláchnutí
- Displej LED



asimpleswitch.com

Přednosti

Břity ComfortCut




Břity ComfortCut mají zaoblené hrany, které klouzají hladce po pokožce, takže dosáhnete hladkého a pohodlného oholení.

Flex & Float



Automaticky se přizpůsobuje konturám vašeho obličeje a krku pro hladší oholení.

Více než 45 minut holení




Úsporný výkonný lithium-iontový akumulátor vám poskytne více oholení na jedno nabití. Zajišťuje více než 45 minut holení – to je 15 oholení – po 8 hodinách nabíjení. Zapojte ji na 3 minuty a bude to stačit na jedno oholení.

Výklopný zastříhovač



Vylepšete svůj vzhled pomocí výklopného zastříhovače. Ideální pro udržování kníru a zastříhování kottlet.

Výkonný systém



Lze použít s kabelem i bez něj

Plně omyvatelný holicí strojek



Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

Displej LED



Indikuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Výměna holicích hlav, Rychlé nabíjení



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Holicí výkon

Holicí systém: Systém břitů ComfortCut

Kopírování obrysů: Systém Flex & Float

Úprava účesů: Integrovaný výklopný zastříhovač

Snadné použití

Displej: 2 LED indikátory

Čištění: Plně omyvatelný, Komora na vousy QuickRinse

Doba holení: Více než 45 minut, až 15 oholení

Doba nabíjení: 8 hodin, 3minutové nabíjení poskytne 1 oholení

Displej zobrazuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Rychlé nabíjení,

Výměna holicích hlav

Provoz: S kabelem i bez něj, Nabíjecí baterie

Design

Tělo: Protiskluzová, Ergonomická pohodlná rukojeť, Pogumovaná

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáček, Ochranný kryt

Servis

Záruka: 2letá záruka

Výměnné hlavy: Každé 2 roky vyměňte za typ HQ8

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Lithium-iontový

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W

Pohotovostní napájení: < 0,25 W

