

PHILIPS

Golarka elektryczna
do golenia na sucho

PowerTouch

Elastyczne głowice golące
ComfortCut

45 min działania po 8 godz.
ładowania

Wysuwany trymer



PT731/16



ComfortCut

Wygodne i szybkie golenie

Golarka PowerTouch sprawi, że nabierzesz energii o poranku. Teraz jedno ładowanie wystarcza na dłużej, a dzięki głowicom z możliwością mycia i ostrzom ComfortCut golenie jest wygodniejsze. Golarka PowerTouch to najszybszy sposób na poranne golenie.

Wygodne i dokładne golenie

- Ostrza ComfortCut łagodnie suną po skórze i zapewniają dokładne golenie
- Flex & Float dostosowuje się do twarzy i szyi
- Idealnie nadaje się do przycinania bokobrodów i wąsów

Najszybszy sposób na poranne golenie

- Ponad 45 minut działania po 8 godzinach ładowania
- Urządzenie może pracować na zasilaniu sieciowym i akumulatorowym
- Golarkę wystarczy optukać
- Wyświetlacz diodowy



asimpleswitch.com

Zalety

Ostrza ComfortCut



Ostrza ComfortCut mają zaokrąglone krawędzie, które przesuwają się gładko po skórze, dzięki czemu golenie jest nie tylko wygodne, ale i dokładne.

Flex & Float



Automatyczne dostosowanie do kształtu twarzy i szyi zapewnia gładsze golenie.

Ponad 45 minut działania



Dzięki energooszczędnej, dającej duże możliwości baterii litowo-jonowej po każdym ładowaniu można cieszyć się większą liczbą cykli golenia. Ponad 45 minut to około 15 cykli


golenia — po 8 godzinach ładowania. Trzyminutowe ładowanie wystarczy na jedno golenie.

Wysuwany trymer



Dokończ stylizację za pomocą wysuwanego trymera. Nadaje się on doskonale do regulacji wąsów i przycinania bokobrodów.

Wydajny system zasilania



Urządzenie może pracować na zasilaniu sieciowym i akumulatorowym

Golarka z możliwością pełnego mycia w wodzie



Wystarczy otworzyć głowicę i dokładnie opłukać ją pod strumieniem bieżącej wody.

Wyświetlacz diodowy



Wskazania: pełne naładowanie akumulatora, niski poziom naładowania akumulatora, ładowanie, konieczność wymiany głowic golących, szybkie ładowanie



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Efektywność golenia

System golenia: System ostrzy ComfortCut

Dopasowująca się do kształtu ciała: System Flex & Float

Stylizacja: Zintegrowany wysuwany trymer

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: 2 wskaźniki LED

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą wodą, Komora na włosy z systemem QuickRinse

Czas golenia: Ponad 45 minut, do 15 cykli golenia

Czas ładowania: 8 godzin, Szybkie, 3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

Wskazania na wyświetlaczu: Akumulator w pełni naładowany, Niski poziom naładowania akumulatora, Ładowanie, Szybkie ładowanie, Wskaźnik wymiany głowic golących

Działanie: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe, Akumulator

Wykończenie

Uchwyt: Nie zsuwają się, Wygodny, ergonomiczny uchwyt, Gumowe

Aksesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia, Nasadka zabezpieczająca

Serwis

Wymienna głowica: HQ8 zastąpiona przez SH50

Gwarancja: 2 lata gwarancji

Wymienne głowice: Wymieniaj co 2 lata na głowicę HQ8

Moc

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

