

PHILIPS

aparat de bărbierit
electric uscat

PowerTouch

Capete ComfortCut Flexing

Utiliz fără fir 45 min/încărc 8
ore

Lamă de tuns pop-up



PT731/16



ComfortCut

Bărbierit rapid și confortabil

PowerTouch îți îmbunătățește dimineața. Acum după fiecare încărcare beneficiazi de mai multe minute de bărbierit, capetele pot fi spălate complet și lamele ComfortCut permit un bărbierit mai confortabil. Cu PowerTouch vei trece rapid prin rutina ta de dimineață.

Rezultat final confortabil și eficient

- Lamele ComfortCut alunecă delicat pentru un bărbierit ușor, precis
- Flex & Float se adaptează liniilor feței și gâtului
- Perfect pentru tunderea perciunilor și a mustății

Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei tale de dimineață

- 45+ minute de bărbierit, încărcare de 8 ore
- Poate fi utilizat cu fir sau fără fir
- Se curăță simplu prin clătire
- Afișaj LED



asimpleswitch.com

Repere

Lame ComfortCut




Lamele ComfortCut au margini rotunjite care alunecă ușor pe piele, pentru a obține întotdeauna un bărbierit precis, dar confortabil.

Flex & Float



Se adaptează automat la linia feței și a gâtului pentru un bărbierit mai ușor și mai fin.

45+ minute de bărbierit




O baterie Li-Ion eficientă din punct de vedere energetic, puternică, îți oferă mai multe bărbieriri cu o singură încărcare. Vei avea peste 45 de minute timp de bărbierire - aproximativ 15 bărbieriri - după 8 ore de încărcare. Ține-l în priză timp de 3 minute și vei avea suficientă energie pentru un bărbierit.

Lamă de tuns pop-up



Completează-ți stilul utilizând lama de tuns pop-up. Ideală pentru menținerea mustății și tunderea perciunilor.

Sistem de alimentare eficient



Poate fi utilizat cu fir sau fără fir

Aparat de bărbierit complet lavabil



Doar deschizi capul și clătești bine la robinet.

Afișaj LED



Indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Înlocuire capete de radere, Încărcare rapidă

Specificații

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame ComfortCut

Urmărirea conturului: Sistem Flex & Float

Modelare: Lamă de tuns pop-up integrată

Ușor de utilizat

Afișaj: 2 indicatoare LED

Curățare: Complet lavabil, Compartiment de colectare a părului QuickRinse

Durată de bărbierire: 45+ minute, până la 15 bărbieriri

Durată de încărcare: 8 ore, Încărcare rapidă de 3 minute, pentru o bărbierire

Afișajul indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Încărcare rapidă,

Înlocuiește capetele de radere

Funcționare: Cu sau fără fir, Baterie reîncărcabilă

Design

Mâner: Anti-alunecare, Ergonomic, cu mâner ușor, Cauciuc

Accesorii

Întreținere: Perie de curățat, Capac de protecție

Service

Cap înlocuibil: HQ8 a fost înlocuit de SH50

Garanție: 2 ani garanție

Capete de schimb: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu HQ8

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Tip baterie: Litium-ion

Consum max. de energie: 5,4 W

Energie în stand-by: < 0,25 W



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂.

Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.