


PHILIPS

golarka elektryczna
do golenia na sucho

PowerTouch

Ostrza DualPrecision

Elastyczne głowice golące



PT735



Dokładniejsze golenie

Nowy system Philips PowerTouch sprawi, że nabierzesz energii o poranku. Teraz dzięki dłuższemu czasowi działania, możliwości pełnego mycia w wodzie i potwierdzonej wydajności głowic Super Lift&Cut golarka PowerTouch umożliwia szybsze zakończenie porannego golenia.

Najszybszy sposób na poranne golenie

- Ponad 40 minut pracy na zasilaniu akumulatorowym, 8 godzin ładowania
- Golarka z możliwością mycia w wodzie i systemem QuickRinse

Wygodne i dokładne golenie

- System tnący DualPrecision goli nawet najkrótszy zarost
- System Super Lift & Cut zapewnia komfortowe i dokładne golenie
- System Dynamic Contour Response dostosowuje się do kształtu twarzy i szyi

Zalety

Wydajny system zasilania: ponad 40 minut działania




Ponad 40 minut pracy na zasilaniu akumulatorowym wystarcza na 14-krotne golenie. Pełne naładowanie trwa 8 godzin, więc golarka zawsze jest gotowa pracy

Super Lift&Cut Action



System podwójnych ostrzy wbudowany w naszych golarkach elektrycznych unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie

Dynamic Contour Response




Golarka automatycznie dopasowuje się do kształtu twarzy i szyi, zapewniając gładkie golenie

System tnący DualPrecision



Zastosowane w golarkach elektrycznej głowice tnące DualPrecision mają szczeliny do golenia normalnych włosów i otwory chwytające nawet najkrótszy zarost

Golarka z możliwością pełnego mycia w wodzie



Dzięki możliwości mycia w wodzie i systemowi QuickRinse golarkę elektryczną można wypłukać w krótszym czasie

Doskonałe golenie

System golenia: System tnący DualPrecision, Super Lift&Cut
Dopasowuje się do kształtu twarzy: Dynamic Contour Response

Łatwa obsługa

Czas golenia: Ponad 40 minut
Ładowanie: Możliwość powtórnego ładowania, Zasilanie akumulatorowe i sieciowe, Szybkie, 3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

Czas ładowania: 8 godz.

Wyświetlacz: 1 wskaźnik LED, Wskaźnik ładowania, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik pełnego naładowania, Wskaźnik szybkiego naładowania

Czyszczenie: Golarka z możliwością pełnego mycia w wodzie, Komora na włosy z możliwością szybkiego płukania

Wzornictwo

Uchwyt: Wygodny chwyt, Gumowy uchwyt
Wykończenie: Błyszcząca, plastikowa osłona z przodu, Lakierowany pierścień
Kolor: Atlantycki błękit i srebrny

Akcesoria

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia, Nasadka zabezpieczająca

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion
Automatyczne napięcie: 100–240 V
Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,2 W
Maks. pobór mocy: 5,4 W

Serwis

2 lata gwarancji
Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na głowicę HQ8

