

# PHILIPS

aparat de bărbierit  
electric uscat

PowerTouch

lame DualPrecision

Capete flexibile



PT735



## Asigură un bărbierit mai precis și mai eficient

Noul aparat de ras PowerTouch de la Philips adaugă energie dimineților dvs. Cu o durată de viață mai lungă, complet lavabil și performanță demonstrată cu capetele de radere Super Lift&Cut, aparatul de ras asigură finalizarea rapidă a rutinei dvs. de dimineață.

### Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei dvs. de dimineață

- Bărbierire fără cablu de peste 40 de minute, 8 ore de încărcare
- Aparat de bărbierit lavabil cu sistem QuickRinse

### Rezultat final confortabil și eficient

- Tăierea DualPrecision rade și cele mai mici fire de păr
- Sistem Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă și confortabilă
- Răspuns contur dinamic pentru a urmări fiecare linie a feței și a gâtului



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Repere

### Sistem de alimentare eficient: 40+ min




Bărbierire fără cablu de peste 40 de minute pentru 14 bărbieriri. Este încărcat complet în 8 ore, așadar este întotdeauna pregătit odată cu dvs.

### Acțiune Super Lift&Cut



Sistemul cu două lame încorporat al aparatului de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis

### Răspuns contur dinamic




Aparatul de bărbierit urmărește automat fiecare linie a feței și a gâtului pentru un bărbierit mai fin

### Tăiere DualPrecision



Capetele de bărbierire DualPrecision ale aparatului electric de bărbierit au sloturi pentru bărbieritul firelor normale și orificii pentru bărbieritul celui mai scurt aspect nebărbierit

### Aparat de bărbierit complet lavabil



Aparatul de bărbierit electric complet lavabil cu sistem QuickRinse devine curat în mai puțin timp

## Specificații

### Performanțe în bărbierire

**Sistem de bărbierire:** Tăiere DualPrecision, Super Lift&Cut

**Urmărire a conturului:** Răspuns contur dinamic

### Ușor de utilizat

**Durată de bărbierire:** Peste 40 de minute

**Încărcare:** Reîncărcabilă, Funcționare cu și fără fir, Încărcare rapidă timp de 3 minute pentru 1 bărbierire

**Durată de încărcare:** 8 ore

**Afișaj:** 1 indicator cu LED, Indicator de încărcare, Indicator baterie descărcată, Indicator baterie încărcată, Indicator încărcare rapidă

**Curățarea:** Aparat de bărbierit complet lavabil, Clătire rapidă a spațiului pentru păr

### Design

**Mâner:** Mâner ușor, Mâner de cauciuc

**Finisaj:** Carcasa frontală din plastic foarte lucioasă, Inel decorativ emailat

**Culoare:** Albastru Atlantic și argintiu

### Accesorii

**Întreținere:** Perie de curățat, Capac de protecție

### Alimentare

**Tip baterie:** Li-Ion

**Tensiune automată:** 100-240 V

**Energie în stand-by:** < 0,2 W

**Consum max. de energie:** 5,4 W

### Service

**2 ani garanție**

**Cap înlocuibil:** Înlocuiți la fiecare 2 ani cu HQ8



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO<sub>2</sub>. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.