

PHILIPS

乾刮式電鬚刀

Shaver series 3000

雙刀鋒彈性刀頭

充電 8 小時可無線使用 45 分鐘

彈出式鬚角刀

PT737/14



雙刀鋒設計

乾淨的刮鬚體驗

飛利浦 PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。插入底座便無時無刻電力充沛。雙刀鋒系統提供徹底的刮鬚體驗。PowerTouch 勁能系列讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬚。

提供舒適、服貼的刮鬚體驗

- 雙刀鋒可將鬚鬚先提起後再刮除，提供徹底的刮鬚體驗
- 超級雙刀鋒能豎起鬚鬚，達到徹底刮鬚
- 最適合用來修整鬚角與短鬚
- Flex & Float 能隨您的臉頸曲線調整刮鬚

以最快的速度完成每天早晨的例行刮鬚

- 充電 8 小時即可提供 45 分鐘以上的刮鬚時間
- 簡單以清水沖洗乾淨
- 適合有線與無線操作
- LED 顯示幕



asimpleswitch.com

焦點


規格

雙刀鋒



雙刀鋒系統可將鬍鬚提起後再舒適地刮除皮層下的鬍鬚。

Flex & Float



隨著臉部、脖子曲線自動調整刮鬍角度，給您更順暢的刮鬍體驗。

超級雙刀鋒設計




第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現順暢的完美成果。

彈出式鬍角刀




使用彈出式鬍角刀做最後的修飾，實現完美造型。最適合用來維持短鬚造型及修整鬍角。

45 分鐘以上的刮鬍時間



配備高節能效率、電力強勁的鋰電池，充電一次就能讓您進行更多次刮鬍。充電 8 小時後，可提供超過 45 分鐘的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 15 次。只要插入底座 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。

高效率動力系統



適合有線與無線操作

100% 完全可水洗的電鬍刀

只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

LED 顯示幕

指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電

刮鬍效能

刮鬍系統：雙刀鋒
立體貼面：Flex & Float 系統

使用簡單

顯示幕：兩個 LED 指示燈
清潔：100% 完全可水洗的電鬍刀，QuickRinse 鬍渣室
刮鬍時間：45+ 分鐘，可進行多達 15 次刮鬍
充電時間：八小時，3 分鐘快速充電可供刮鬍 1 次
顯示器指示：電量已滿，電量不足，充電，快速充電，更換刀頭
操作：有線與無線，充電式電池
充電：充電式，無線和有線操作

設計

握把：防滑，輕鬆好握的人體工學握把，橡膠

配件

保養：清潔刷，保護蓋

客戶服務

保固：兩年保固
更換式刀頭：每兩年更換一次 HQ8

電源

自動變壓：100-240 V
電池類型：鋰電池
最大耗電量：5.4 W
待機電源：< 0.25 W



asimpleswitch.com

飛利浦環保標誌

飛利浦環保產品可以降低成本、減少耗電量、降低二氧化碳排放。其方法在於，這些產品均在一或多項飛利浦環保焦點領域 (能源效率、包裝、有害物質、重量、回收與處理以及使用壽命期間的穩定性能) 做到了環保相關的重大改良。