

# PHILIPS


aparat de bărbierit  
electric uscat

PowerTouch

Capete flexibile DualPrecision

Utilizare fără fir 50 min/  
încărcare 1 h

Lamă de tuns pop-up



PT860/16



## DualPrecision

### Prinde mai multe fire de păr

PowerTouch adaugă un plus de energie dimineților tale. Beneficiezi acum de mai multe minute de bărbierit la o încărcare, capete ce pot fi spălate complet și lame DualPrecision pentru un bărbierit mai precis. Cu PowerTouch îți vei realiza rapid rutina de dimineață.

#### Rezultat final confortabil și eficient

- Capete DualPrecision pentru fire lungi de păr și barbă foarte scurtă
- Flex & Float se adaptează liniilor feței și gâtului
- Lamele Super Lift & Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă
- Perfect pentru tunderea perciunilor și a mustății

#### Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei tale de dimineață

- 50+ minute de bărbierit, încărcare de 1 oră
- Poate fi utilizat cu fir sau fără fir
- Se curăță simplu prin clătire
- Afișaj LED



asimpleswitch.com

# Repere

## Lame DualPrecision



Lamele DualPrecision bărbieresc confortabil atât firele de păr lungi, cât și barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă.

## Flex & Float



Se adaptează automat la linia feței și a gâtului pentru un bărbierit mai ușor și mai fin.

## Acțiune Super Lift & Cut




Prima lamă ridică fiecare fir de păr, după care cea de-a doua taie confortabil sub nivelul epidermei, pentru rezultate extrem de fine.

## Lamă de tuns pop-up



Completează-ți stilul utilizând lama de tuns pop-up. Ideală pentru menținerea mustății și tunderea perciunilor.

## Sistem de alimentare eficient



Poate fi utilizat cu fir sau fără fir

## 50+ minute de bărbierit



Bateria Li-Ion cu economie de energie, puternică și de lungă durată îți oferă mai multe bărbieriri cu o singură încărcare. Încarc-o timp de o oră și vei avea parte de 50 de minute+ timp de bărbierit - asta înseamnă aproximativ 17 bărbieriri. Încarc-o timp de 3 minute și vei avea suficientă putere pentru o bărbierire.

## Aparat de bărbierit complet lavabil



Doar deschizi capul și clătești bine la robinet.

## Afișaj LED



Indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Înlocuire capete de radere, Încărcare rapidă



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii de focalizare ecologică Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Performanțe în bărbierie

**Sistem de bărbierie:** Super Lift&Cut, Capete DualPrecision

**Urmărirea conturului:** Sistem Flex & Float

**Modelare:** Lamă de tuns pop-up integrată

## Ușor de utilizat

**Afișaj:** 2 indicatoare LED

**Curățare:** Complet lavabil, Compartiment de colectare a părului QuickRinse

**Durată de bărbierie:** 50+ minute, până la 17 bărbieriri

**Durată de încărcare:** 1 oră, Încărcare rapidă de 3 minute, pentru o bărbierie

**Afișajul indică:** Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Înlocuiește capetele de radere, Încărcare rapidă

**Funcționare:** Cu sau fără fir, Baterie reîncărcabilă

## Design

**Mâner:** Mâner din cauciuc striat, Anti-alunecare, Ergonomic, cu mâner ușor

## Accesorii

**Întreținere:** Perie de curățat, Capac de protecție

## Service

**Cap înlocuibil:** HQ8 a fost înlocuit de SH50

**Garanție:** 2 ani garanție

**Capete de schimb:** Înlocuiește la fiecare 2 ani cu HQ8

## Alimentare

**Tensiune automată:** 100-240 V

**Tip baterie:** Litiu-ion

**Consum max. de energie:** 5,4 W

**Energie în stand-by:** < 0,25 W

