

PHILIPS

Aparat de bărbierit
electric uscat

PowerTouch

Capete pivotante DualPrecision

Utilizare fără fir 50 min/
încărcare 1 h

Lamă de tuns pop-up



PT870/16



DualPrecision

Prinde mai multe fire de păr

PowerTouch Plus îți face dimineața mai frumoasă. Acum după fiecare încărcare beneficiezi de mai multe minute de bărbierit, capetele pot fi spălate complet și lamele DualPrecision permit un bărbierit mai bun. Cu PowerTouch Plus vei trece rapid prin rutina ta de dimineață.

Rezultat final confortabil și eficient

- Capete DualPrecision pentru fire lungi de păr și barbă foarte scurtă
- Pivot, Flex & Float
- Lamele Super Lift & Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă
- Perfect pentru tunderea perciunilor și a mustății

Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei tale de dimineață

- 50+ minute de bărbierit, încărcare de 1 oră
- Poate fi utilizat cu fir sau fără fir
- Se curăță simplu prin clătire
- Afișaj cu LED-uri



asimpleswitch.com

Repere

Lame DualPrecision



Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât și barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă.

Pivot, Flex & Float



Capetele se curbează pentru a rămâne în contact cu pielea ta și pivotează pentru a adăuga o nouă dimensiune mișcării - toate acestea oferindu-ți un bărbierit precis, rapid și confortabil.

Acțiune Super Lift & Cut




Prima lamă ridică fiecare fir de păr, după care cea de-a doua taie confortabil sub nivelul epidermei, pentru rezultate extrem de fine.

Lamă de tuns pop-up



Completează-ți stilul utilizând lama de tuns pop-up. Ideală pentru menținerea mustății și tunderea perciunilor.

Sistem de alimentare eficient



Poate fi utilizat cu fir sau fără fir

50+ minute de bărbierit



Bateria Li-Ion cu economie de energie, puternică și de lungă durată îți oferă mai multe bărbieriri cu o singură încărcare. Încarc-o timp de o oră și vei avea parte de 50 de minute+ timp de bărbierit - asta înseamnă aproximativ 17 bărbieriri. Încarc-o timp de 3 minute și vei avea suficientă putere pentru o bărbierire.

Aparat de bărbierit complet lavabil



Doar deschizi capul și clătești bine la robinet.

Afișaj cu LED-uri

Indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Înlocuire capete de radere, Încărcare rapidă



asimpleswitch.com

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Super Lift&Cut, Capete DualPrecision

Urmărire a conturului: Capete pivotante și flexibile

Modelare: Lamă de tuns pop-up integrată

Ușor de utilizat

Afișaj: 2 indicatoare LED

Curățarea: Complet lavabil, Compartiment de colectare a părului QuickRinse

Durată de bărbierire: 50+ minute, până la 17 bărbieriri

Durată de încărcare: 1 oră, Încărcare rapidă de 3 minute, pentru o bărbierire

Afișajul indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Înlocuiește capetele de radere, Încărcare rapidă

Funcționare: Cu sau fără fir, Baterie reîncărcabilă

Design

Mâner: Mâner din cauciuc striat, Anti-alunecare, Ergonomic, cu mâner ușor

Accesorii

Întreținere: Perie de curățat, Capac de protecție

Service

Cap înlocuibil: HQ8 a fost înlocuit de SH50

Garanție: 2 ani garanție

Capete de schimb: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu HQ8

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Tip baterie: Litiu-ion

Consum max. de energie: 5,4 W

Energie în stand-by: < 0,25 W

