

PHILIPS

tør elektrisk shaver

PowerTouch Plus

DualPrecision-skær

Vipbare hoveder



PT870



En tættere, renere barbering

Det nye Philips PowerTouch-system giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter, fuld vaskbarhed og dokumenteret DualPrecision-barberingsresultater - PowerTouch sikrer, at du altid kan klare din morgenrutine hurtigt.



Den hurtigste vej gennem din morgenrutine

- 50+ minutters ledningsfri barbering, 1 times opladning
- Vaskbar shaver med QuickRinse-system

Et komfortabelt og tæt resultat

- Super Lift&Cut-system sikrer en behagelig, tæt barbering
- Dynamisk konturespons tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen
- DualPrecision-skærene barberer selv de korteste skægstubbe
- SmartPivot sørger for konstant kontakt med huden
- Pop-up-trimmer, der er perfekt egnet til bakkenbarter og overskæg

Vigtigste nyheder

Effektiv strømkilde: 50+ min.



50+ minutters strøm uden ledning til 17 barberinger. Full opladning på 1 time, så den altid er klar, når du er det.

Super Lift&Cut Action

Det integrerede Super Lift&Cut-system i vores elektriske shaver løfter håret, så det er nemt at barbere helt tæt og under hudniveau


Dynamisk konturrespons

Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering

Dual Precision-skær

DualPrecision-skær har riller til barbering af normale hår og huller til at barbere selv de korteste stubbe

Fuldt vaskbar shaver




Fuldt vaskbar shaver med QuickRinse-system er hurtigere at skylle ren

SmartPivot



Holder konstant de 3 skær tæt på huden, så du opnår en hurtig barbering.

Pop-up-trimmer



Pop-up-trimmeren i fuld bredde er perfekt til pleje og soignering af bakkenbarter og overskæg

Specifikationer

Barberingsresultat

Barberingssystem: Dual Precision-skær, Super Lift&Cut

Konturfølgende: SmartPivot, Dynamisk konturrespons

Styling: Integreret pop-up trimmer

Brugervenlig

Barberingstid: 50+ minutter

Opladning: Genopladelig, Kan bruges med eller uden ledning, Hurtig opladning på 3 min. til 1 barbering

Opladningstid: 1 time

Display: 2 LED-indikatorer, Opladningsindikator, Indikator for batteriniveau, Indikator for fuldt opladet batteri,

Indikator for hurtig opladning

Rengøring: Fuldt vaskbar shaver, Quick Rinse-skægkammer

Design

Håndgreb: Easy Grip, Gummihåndtag med riller

Overflade: Frontkappe (lakeret), Lakeret decoring, Spejlblankt sort displaypanel

Farve: Sort metal, inox

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste, Beskyttelseskappe

Strøm

Batteritype: Li-ion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Standby-forbrug: < 0,2 W

Maks. strømforbrug: 5,4 W

Service

2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med HQ8

