

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

PowerTouch

Pakreipiamos „DualPrecision“
galvutės

50 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



PT877/16



„DualPrecision“

Suima daugiau plaukelių

Dėl „PowerTouch“ ryte būsite dar spartesni. Barzdaskutė veikia ilgiau įkrovus vieną kartą ir išsiskiria plaunamosiomis galvutėmis su „DualPrecision“ ašmenimis, todėl galėsite nusiskusti švariau. Su „PowerTouch Plus“ visada greitai atliksite rytines procedūras.

Malonus ir švarus skutimas

- „DualPrecision“ galvutės skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius
- Pakreipiama, „Flex & Float“
- „Super Lift & Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų
- Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti

Greičiausias būdas nusiskusti ryte

- Daugiau nei 50 skutimosi minučių, 1 valandos įkrovimas
- Gali būti naudojamas su laidu ir be laido
- Paprasta nuplauti
- LED ekranas



asimpleswitch.com

Ypatybės

Ašmenys „DualPrecision“



„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius.

Pakreipiama, „Flex & Float“



Galvutės lankstosi išlaikydamos glaudų sąlytį su oda ir sukinėjasi suteikdamos papildomą judesio matmenį – užtikrinamas švarus, greitas ir patogus skutimasis.

Daugiau nei 50 skutimosi minučių



Su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi galėsite daugiau kartų nusiskusti vienu įkrovimu. Įkrovę vieną valandą turėsite daugiau nei 50 minučių

skutimosi laiko – tai apie 17 skutimų. Kraukite 3 minutes, ir energijos pakaks norint nusiskusti vieną kartą.

„Super Lift & Cut“ technologija




Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



Suteikite galutinį akcentą savo išvaizdai spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

Efektyvi maitinimo sistema



Gali būti naudojamas su laidu ir be laido

Plaunamas skustuvas



Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.

LED ekranas



Rodo: akumuliatorius įkrautas, akumuliatorius išsikrovęs, įkrovimas, pakeiskite skutimo galvutes, greitas įkrovimas



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „Super Lift&Cut“, „DualPrecision“ galvutės

Kontūrus atkartojanti: Pakreipiamos ir lanksčios galvutės

Modeliavimas: Integruotas spyruoklinis kirpimo peiliukas

Lengva naudoti

Ekranas: 2 LED indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas, Greitai išvalomas plaukelių skyrius

Skutimosi trukmė: Daugiau nei 50 minučių, iki 17 skutimų

Įkrovimo laikas: 1 val., 3 min. greitas įkrovimas

1 skutimui

Rodoma ekrane: Baterija įkrauta, Senka baterija, Įkrovimas, Pakeiskite skutimo galvutes, Greitas įkrovimas

Naudojimas: Su laidu ir be laido, Įkraunama baterija

Konstrukcija

Rankenėlė: Rumbuota guminė rankena, Neslystanti, Ergonomiška patogi rankena

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis gaubtelis

Techninė priežiūra

Keičiama galvutė: HQ8 buvo pakeista SH50

Garantija: 2 metų garantija

Keičiamosios galvutės: Galvutė HQ8 keičiama kas 2 metus

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100-240 V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Budėjimo galia: < 0,25 W

