

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 5000
PowerTouch

Pakreipiamos „TripleTrack“
galvutės

60 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Įkrovimo stovas ir krepšelis



PT920/18



„TripleTrack“

Nuskuskite 50 % daugiau vienu judesiu

Dėl „PowerTouch“ ryte būsite dar spartesni. Barzdaskutė veikia ilgiau įkrovus vieną kartą ir išsiskiria plaunamosiomis galvutėmis su „TripleTrack“ ašmenimis, todėl galėsite nusiskusti greičiau. Su „PowerTouch“ visada greitai atliksite rytines procedūras.

Malonus ir švarus skutimas

- „TripleTrack“ peiliukai vienu metu apima 50% daugiau odos paviršiaus
- Pakreipiamas, „Flex & Float“
- „DualPrecision“ galvutės skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius
- „Super Lift & Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nusikustų
- Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti

Greičiausias būdas nusiskusti ryte

- Daugiau nei 60 skutimosi minučių, 1 valandos įkrovimas
- Gali būti naudojamas su laidu ir be laido
- Paprasta nuplauti
- LED ekranas



asimpleswitch.com

Ypatybės

Ašmenys „TripleTrack“



„TripleTrack“ galvutės – su 3 skutimosi peiliukų žiedais – vienu metu apima 50% daugiau odos paviršiaus. „DualPrecision“ angos ir skylutės vienu metu leidžia patogiai skusti ilgus plaukus ir trumpus barzdaplaukius.

Pakreipiama, „Flex & Float“



Galvutės lankstosi išlaikydamos glaudų sąlytį su oda ir sukinėjasi suteikdamos papildomą judesio matmenį – užtikrinamas švarus, greitas ir patogus skutimasis.

Ašmenys „DualPrecision“



„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius.

„Super Lift & Cut“ technologija



Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas




Suteikite galutinį akcentą savo išvaizdai spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

60+ skutimosi minučių



Su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi galėsite daugiau kartų nusiskusti vienu įkrovimu. Įkrovę vieną valandą turėsite daugiau nei 60 minučių skutimosi laiko – tai apie 20 skutimų. Barzdaskutė automatiškai reguliuoja energijos sąnaudas, kurios atitinka naudojamą skutimą, todėl tikrasis skutimo laikas gali skirtis. Įkrovus per 3 minutes energijos pakaks nusiskusti vieną kartą.

Efektyvi maitinimo sistema



Gali būti naudojamas su laidu ir be laido

Plaunamas skustuvas



Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.

LED ekranas



Rodo: akumuliatorius įkrovtas, akumuliatorius išsikrovęs, įkrovimas, pakeiskite skutimo galvutes, greitas įkrovimas



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „Super Lift&Cut“, Ašmenys „TripleTrack“

Kontūrus atkartojanti: Pakreipiamos ir lanksčios galvutės

Modeliavimas: Integruotas spyruoklinis kirpimo peiliukas

Lengva naudoti

Skutimosi trukmė: Daugiau nei 60 minučių, iki 21 skutimo

Įkrovimo laikas: 1 val., 3 min. greitas įkrovimas 1 skutimui

Ekranas: Įkrovos indikatorius, Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius, Baterijos įkrovos indikatorius, Staigus įkrovimo indikatorius, 2 LED indikatoriai

Valymas: Greitai išvalomas plaukelių skyrius, Plaunamas skustuvas

Rodoma ekrane: Baterija įkrauta, Senka baterija, Įkrovimas, Greitas įkrovimas

Naudojimas: Su laidu ir be laido, Įkraunama baterija

Konstrukcija

Rankenėlė: Neslystanti, Ergonomiška patogiai rankena

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetys, Apsauginis gaubtelis

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Stovas: Įkrovimo stovas

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Budėjimo galia: < 0,25 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija

Keičiamosios galvutės: Galvutė HQ9 keičiama kas 2 metus

