

# PHILIPS

aparat de bărbierit  
electric uscat


Shaver series 5000  
PowerTouch

Capete pivotante TripleTrack

Utiliz fără fir 60 min/încărc 1  
oră

Lamă de tuns pop-up

Suport pentru încărcare și husă



PT920/18



## TripleTrack

Bărbierește cu 50% mai mult cu fiecare mișcare

PowerTouch îți îmbunătățește dimineața. Acum după fiecare încărcare beneficiezi de mai multe minute de bărbierit, capetele pot fi spălate complet și lamele TripleTrack permit un bărbierit rapid. Cu PowerTouch vei trece rapid prin rutina ta de dimineață.

### Rezultat final confortabil și eficient

- Lamele TripleTrack acoperă cu 50% mai multă piele la fiecare mișcare
- Pivot, Flex & Float
- Capete DualPrecision pentru fire lungi de păr și barbă foarte scurtă
- Lamele Super Lift & Cut ridică firele de păr pentru o tăiere mai precisă
- Perfect pentru tunderea perciunilor și a mustății

### Cea mai rapidă metodă de parcurgere a rutinei tale de dimineață

- 60+ minute de bărbierit, încărcare de 1 oră
- Poate fi utilizat cu fir sau fără fir
- Se curăță simplu prin clătire
- Afășaj cu LED-uri



asimpleswitch.com

# Repere

## Lame TripleTrack



Capetele TripleTrack - cu cele 3 inele de lame de bărbierit - acoperă cu 50% mai multă piele la fiecare mișcare. Fantele și orificiile DualPrecision îți permit să razi confortabil atât firele lungi, cât și firele scurte.

## Pivot, Flex & Float



Capetele se curbează pentru a rămâne în contact cu pielea ta și pivotează pentru a adăuga o nouă dimensiune mișcării - toate acestea oferindu-ți un bărbierit precis, rapid și confortabil.

## lame DualPrecision



Lamele DualPrecision bărbieresc confortabil atât firele de păr lungi, cât și barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă.

## Ațiune Super Lift & Cut



Prima lamă ridică fiecare fir de păr, după care cea de-a doua taie confortabil sub nivelul epidermei, pentru rezultate extrem de fine.

## Lamă de tuns pop-up




Completează-ți stilul utilizând lama de tuns pop-up. Ideală pentru menținerea mustății și tunderea perciunilor.

## 60+ minute de bărbierit



O baterie cu Litu-ion eficientă energetic, puternică și durabilă vă oferă mai multe sesiuni de bărbierit la fiecare încărcare. Încărcați-o timp de o oră și veți beneficia de peste 60 de minute de bărbierit - adică în jur de 20 de bărbieriri. Aparatul de bărbierit își reglează automat puterea în funcție de stilul dvs. de bărbierit, astfel încât durata efectivă de bărbierire poate varia. Încărcați-l timp de 3 minute și veți beneficia de suficientă putere pentru un bărbierit.

## Sistem de alimentare eficient



Poate fi utilizat cu fir sau fără fir

## Aparat de bărbierit complet lavabil



Doar deschizi capul și clătești bine la robinet.

## Afișaj cu LED-uri



Indică: Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Înlocuire capete de radere, Încărcare rapidă



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips - eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Performanțe în bărbierire

**Sistem de bărbierire:** Super Lift&Cut, Lame TripleTrack

**Urmărire a conturului:** Capete pivotante și flexibile

**Modelare:** Lamă de tuns pop-up integrată

## Ușor de utilizat

**Durată de bărbierire:** Peste 60 de minute, până la 21 bărbieriri

**Durată de încărcare:** 1 oră, Încărcare rapidă de 3 minute, pentru o bărbierire

**Afișaj:** Indicator de încărcare, Indicator baterie descărcată, Indicator baterie încărcată, Indicator încărcare rapidă, 2 indicatoare cu LED

**Curățarea:** Clătire rapidă a spațiului pentru păr,

Aparat de bărbierit complet lavabil

**Afișajul indică:** Baterie încărcată, Baterie descărcată, Încărcare, Încărcare rapidă

**Funcționare:** Cu sau fără fir, Baterie reîncărcabilă

## Design

**Mâner:** Anti-alunecare, Ergonomic, cu mâner ușor

## Accesorii

**Întreținere:** Perie de curățat, Capac de protecție

**Husă:** Husă de călătorie

**Stand:** Stativ de încărcare

## Alimentare

**Tip baterie:** Li-Ion

**Tensiune automată:** 100-240 V

**Energie în stand-by:** < 0,25 W

**Consum max. de energie:** 5,4 W

## Service

**Garanție:** 2 ani garanție

**Capete de schimb:** Înlocuiește la fiecare 2 ani cu HQ9

