

PHILIPS

Rasoio elettrico per
rasatura a secco

PowerTouch

Testine oscillanti TripleTrack

60 min di uso cordless/1 h di
ricarica

Rifinitore a scomparsa

Sistema Jet Clean



PT920/22



TripleTrack

Rade il 50% in più ad ogni passata

Il nuovo rasoio elettrico Philips PowerTouch aggiunge una sferzata di energia al tuo risveglio. Grazie a una maggiore durata, alle parti completamente lavabili e alle prestazioni di comprovata efficacia Triple Track, il rasoio PT920 rende le tue operazioni mattutine più rapide che mai.

Il modo più rapido per affrontare la tua routine mattutina

- Il sistema Jet Clean pulisce, ricarica e rinnova il tuo rasoio
- Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e collo
- SmartPivot mantiene sempre un contatto perfetto con la pelle
- Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

Rasatura confortevole, risultato finale impeccabile

- DualPrecision rade anche i peli più corti
- Circa 60 minuti di rasatura senza filo, 1 ora di ricarica
- Rasoio lavabile con sistema QuickRinse
- Rifinitore a scomparsa perfetto per basette e baffi
- Le testine TripleTrack offrono il 50% in più di superficie di rasatura



asimpleswitch.com

In evidenza

Sistema di taglio DualPrecision



Le testine di rasatura DualPrecision del rasoio elettrico sono dotate di fessure per radere i peli di lunghezza normale e fori per i peli più corti

Sistema Jet Clean



Pulisce, lubrifica, asciuga e ricarica per rinnovare il rasoio e preservarne le prestazioni giorno dopo giorno

Sistema dinamico per il contorno del viso




Il rasoio si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata

Sistema Efficient Power: circa 60 min




Circa 60 minuti di alimentazione senza filo per 21 rasature; si ricarica completamente in 1 ora, quindi è sempre pronto all'uso

Rasoio totalmente lavabile



Il rasoio elettrico completamente lavabile dotato di sistema QuickRinse si riscalda in meno tempo

Rifinitore a scomparsa



Il largo rifinitore a scomparsa del rasoio è ideale per la rifinitura di baffi e basette

SmartPivot



Il rasoio elettrico mantiene costantemente le 3 testine di rasatura a stretto contatto con la tua pelle per una rasatura veloce

Tecnologia Super Lift&Cut



Il sistema a due lame integrato nel nostro rasoio elettrico solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e profonda sotto il livello della pelle

Testine di rasatura TripleTrack



Le tre testine di rasatura offrono il 50% in più di superficie di rasatura per un risultato veloce e accurato



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Sistema di taglio TripleTrack, Sistema di taglio DualPrecision, Super Lift&Cut

Segue le linee del volto: SmartPivot, Sistema dinamico per il contorno del viso

Styling: Rifinitore a scomparsa integrato

Facilità d'uso

Tempo di rasatura: Circa 60 minuti

Carica: Ricaricabile, Funzionamento con o senza filo, Ricarica rapida di 3 minuti per singola rasatura

Tempo di carica: 1 ora

Display: 2 indicatori LED, Indicazione ricarica in corso, Indicazione batteria scarica, Indicazione batteria carica, Indicazione ricarica

rapida

Pulizia: Rasoio totalmente lavabile, Vano di raccolta peli a risciacquo veloce

Jet Clean: Include l'unità Jet Clean

Design

Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in gomma antiscivolo

Rifiniture: Rivestimento anteriore laccato, Anello decorativo in cromo spazzolato, Display nero a specchio

Colore: Grigio antracite

Accessori

Custodia: Custodia morbida

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio protettivo

Jet Clean: Jet Clean

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Tensione automatica: 100-240 V

Alimentazione in stand-by: < 0,25 W

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Servizio

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con HQ9

