

PHILIPS

Rasoio elettrico per
pelle asciutta

PowerTouch Pro

Lame TripleTrack

Testine oscillanti



PT925



Rasatura più rapida, più a fondo

Il nuovo sistema Philips PowerTouch aggiunge una sferzata di energia al tuo risveglio. Grazie a una maggiore durata, alle parti completamente lavabili e alle prestazioni di comprovata efficacia Triple Track, PowerTouch rende le tue operazioni mattutine più rapide che mai.

Uso confortevole, risultato finale impeccabile

- SmartPivot mantiene sempre un contatto perfetto con la pelle
- Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole
- Le testine TripleTrack offrono il 50% in più di superficie di rasatura
- DualPrecision rade anche i peli più corti
- Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e collo
- Rifinitore a scomparsa perfetto per basette e baffi

Il modo più rapido per svolgere le tue operazioni mattutine

- Circa 60 minuti di rasatura senza filo, 1 ora di ricarica
- Rasoio lavabile con sistema QuickRinse

In evidenza

Sistema di taglio DualPrecision

Le testine di rasatura DualPrecision sono dotate di fessure per radere i peli di lunghezza normale e di fori per i peli più corti

Sistema Dynamic per il contorno del viso


Si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata

Sistema Efficient Power: circa 60 min




Circa 60 minuti di alimentazione senza filo per 21 rasature; si ricarica completamente in 1 ora, quindi è sempre pronto all'uso

Rasoio totalmente lavabile



Il rasoio completamente lavabile dotato di sistema QuickRinse si risciacqua in meno tempo

Rifinitore a scomparsa



Il largo rifinitore a scomparsa è ideale per la rifinitura di baffi e basette

SmartPivot

Le tre testine di rasatura sono sempre a contatto con la pelle per una rasatura veloce

Tecnologia Super Lift&Cut

Il sistema a due lame integrato nel nostro rasoio elettrico solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e profonda sotto il livello della pelle

Testine di rasatura TripleTrack

Le tre testine di rasatura offrono il 50% in più di superficie di rasatura per un risultato veloce e accurato

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Sistema di taglio TripleTrack, Sistema di taglio DualPrecision, Super Lift&Cut

Segue le linee del volto: SmartPivot, Sistema Dynamic per il contorno del viso

Styling: Rifinitore a scomparsa integrato

Facilità d'uso

Tempo di rasatura: Circa 60 minuti

Carica: Ricaricabile, Funzionamento con o senza filo, Ricarica rapida di 3 minuti per singola rasatura

Tempo di carica: 1 ora

Display: 2 indicatori LED, Indicazione ricarica in corso, Indicazione batteria scarica, Indicazione batteria carica, Indicazione ricarica rapida

Pulizia: Rasoio totalmente lavabile, Vano di raccolta peli a risciacquo veloce

Design

Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in gomma scanalata

Rifiniture: Rivestimento anteriore laccato, Anello decorativo in cromo spazzolato, Display nero a specchio

Colore: Rosso fuoco

Accessori

Base: Supporto per ricarica

Custodia: Custodia morbida

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio di protezione

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Tensione automatica: 100-240 V

Alimentazione in stand-by: < 0,2 W

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Servizio

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni anno con HQ9

