



Philips
3D-aktiivilasit

3D Max TV:lle

PTA507



3D Max -kotiteatterielämys

Full HD 3D - uppoudu katseluun

Koe 3D-elokuvat, -pelit ja -urheilulähetykset aivan uudella tavalla 3D Max -lasien avulla. Philipsin uusiin Active 3D -tekniikka luo Full HD 3D -elämyksen. Koe upea kolmiulotteinen tarkkuus ja hyppää tapahtumien keskipisteeseen!

Täydellinen 3D-kotiteatterielämys

- Active 3D Max -tekniikka luo Full HD 3D -elämyksen
- Nauti 3D:stä Philips 3D Max- ja Full HD 3D ready -televisioilla
- Ainutlaatuinen 3D Max koko ruudun kaksipelitila
- Suurikontrastiset 3D-aktiivilasit parhaaseen 3D-elämykseen

Suunniteltu sinua varten

- Joustava ja kevyt muotoilu takaa mukavuuden
- Linssien peitto on ihanteellinen myös silmälasien käyttäjillä
- Ladattavat Active 3D -lasit

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Active 3D Max -tekniikka




Lumoudu 3D-elokuvista olohuoneessasi 3D Max -lasien avulla. Nauti syvyydestä ja upeasta Full HD -tarkkuudesta erittäin nopean näytön ja Active-suljinlasien ansiosta. 3D Max -laseilla ja -televisiolla voit aloittaa 3D-televisiosta nauttimisen.

3D Max ja Full HD 3D Ready TV

Active 3D -lasit luovat Full HD 3D -kokemuksen sekä 3D Max -televisioihin että aiempiin Full HD 3D Ready -televisioihin.

3D Max kaksinpeliin kokonaisella ruudulla



Näillä Active 3D Max -laseilla saat televisiostasi elämyksellisen kaksinpelin kokonaisella näytöllä. 2D-

kaksinpeleissä pelaajat yleensä näkevät pelinsä vain puolelta näytöltä. 3D-tekniikan ansiosta molemmat voivat nauttia pelistä koko ruudulta samanaikaisesti napsauttamalla laseissa olevaan painiketta.

Joustava ja kevyt

Kevyiden ja taipuisien materiaalien ansiosta lasit tuntuvat niin mukavilta, että unohtat käyttäväsi niitä.

Ihanteellinen linssien peitto

Suuret linssit ja kaareva muoto istuvat useimmille kasvoille, myös silmälasien käyttäjille. Kehysten yläreunassa on kiinnityskohta, jolla Easy 3D -lasit saa tukevasti kiinni omiin silmälasihin.

Ladattavat Active 3D -lasit

Näihin 3D-laseihin sinun ei tarvitse enää vaihtaa paristoja eikä huolehtia niiden hävityksestä. Voit ladata lasisi USB-liitännän kautta, joten sinun ei enää tarvitse huolehtia 3D-elämyksen ennenaikaisesta loppumisesta.

Suurikontrastiset linssit

Tavalliset 3D-aktiivilasit, joissa on polarisoivat suodattimet, ovat jonkin verran tummat silloinkin, kun valo kulkee niiden lävitse. Nämä suurikontrastiset linssit parantavat 3D-kokemusta entisestään.

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Helppokäyttöinen: lataustason merkivalo, automaattinen virrankatkaisu, lataus USB-liitännällä, virtakytkin, automaattinen kaksinpelitila

Mitat

- Tuotteen paino: 0,07 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 75 x 88 x 238 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 puhdistusliinapakkaus, Latauskaapeli USB A > Micro-B, Käyttöopas

Aiheeseen liittyviä tuotteita

- Yhteensopiva: PTA215, 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL8505, 40PFL8605, 40PFL8606, 40PFL9605D, 40PFL9606, 40PFL9705, 40PFL9715, 42PFL8605, 46PDL8906, 46PFL8505, 46PFL8605, 46PFL8606, 46PFL8685, 46PFL8686, 46PFL9705, 46PFL9706, 46PFL9715, 52PFL8605, 52PFL9606, 58PFL9955, 58PFL9955D, 58PFL9956, _PFL5507 (Eu), _PFL7007 (Eu), _PFL8007 (Eu), 46PFL9007, 60PFL9007



Julkaisupäivä 2013-02-03

Versio: 1.1.8

12 NC: 8670 000 89755
EAN: 87 12581 64314 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Varoitus:

* Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epileptisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.

* Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten huimausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso 3D-kuvaan pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia, ennen kuin oireet loppuvat.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* Älä käytä 3D-laseja muihin tarkoituksiin kuin 3D TV:n katseluun.

* TUKEHTUMISVAARA - Älä anna alle 3-vuotiaiden lasten leikkiä 3D-laseilla, he saattavat tukehtua akkulokeroon kanteen tai akkuun.

* 3D Max -kaksinpeliä tukevat vain seuraavat 3D Max -televisiot: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07