



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth

50 W
Dinamikus fényhatások.



PX840T

Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

Bluetooth funkcióval

A Philips PX840T hordozható hangrendszerrel könnyedén lejátszhatja zeneszámaikat kedvenc – Bluetooth, USB, CD és FM/MW-rádió - forrásairól. A beépített dinamikus fényhatások rendszere és az 50 W kimeneti teljesítmény egyedülálló hallgatási élményt nyújt.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal
- USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

Egyszerű használat

- Dobja fel a bulihangulatot dinamikus fényvel!
- CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
- 20 programozható CD szám
- 20 programozható rádióállomás

Erőteljes hang, amit hall és érez

- 50 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Passzív sugárzó a jobb alacsony frekvenciás teljesítményhez
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

PHILIPS

Fénypontok

Zenestreamelés Bluetooth® kapcsolattal



A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

USB Direct az MP3 formátumú zenéhez
USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás



Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3”)” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az

MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

Vigyén fényt a buliba!



Dobja fel a bulihangulatot, és vonja be fényel a zenét. Vigyén fényt az éjszakába két vagány, dinamikus fényhatással, melyek egyenesen a hangszóróból érkeznek. Mindössze egy kapcsolót kell átváltania ahhoz, hogy a fények kigyulladjanak, vagy kialudjanak, miközben egyetlen ütemet sem kell kihagynia. Vigyén fényt a buliba tetszése szerint, a chillout fényektől kezdve a pörgős dance club hatásokig. Állítsa be a hangerőt és a hangulatot egyszerre!

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen

gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.



Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Bluetooth
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző album keresés, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB-lejátszási mód: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző album keresés, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hanglási sávok: FM, MW (AM)
- Antenna: FM antenna

Hangzás

- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
- Kimeneti teljesítmény: Max. 50 W összteljesítmény

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2 szélessávú + 2 passzív sugárzó

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Betöltő típusa: felső
- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Borostyánsárga

Energiaellátás

- Tápellátás: AC- vagy akkumulátorbemenet
- Hálózati tápellátás: AC 100–240 V
- Akkumulátor típusa: D méretű (LR20)
- Feszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 8

Tartozékok

- Kábelek/csatlakozás: AC/DC adapter
- Jótállás: Garancialevél
- Egyéb: Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 523 x 223 x 210 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 560 x 265 x 265 mm
- Termék tömege: 3,8 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,8 kg



Kiadás dátuma
2017-08-24

Verzió: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com