

# PHILIPS

## OneBlade

Tunde, conturează, rade

Pentru orice lungime de păr

3 piepteni pentru aspect  
nebărbierit

Reîncărcabil, utilizare umedă &  
uscată



QP2520/30



## Tunde, conturează și rade orice lungime de păr Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Philips OneBlade este un aparat hibrid nou și revoluționar pentru aranjarea bărbii, care poate să tundă, să bărbierească, precum și să creeze linii și margini bine definite pe orice lungime de păr. Nu mai este nevoie să folosești mai multe instrumente și etape. OneBlade face totul.

### Ras confortabil

- Tehnologie OneBlade unică
- Rade-ți părul
- Urmărirea conturului

### Tăiere uniformă

- Scurtează-ți părul
- 3 piepteni cu atașare printr-un clic pentru aspect nebărbierit (1, 3 și 5 mm) pentru un stil uniform

### Margini bine definite

- Dă-i contur
- Creează contururi precise și un profil clar cu lama cu două tășuri

### Ușor de utilizat

- OneBlade durabil
- Umed și uscat
- Acumulator cu durabilitate mare



reddot award 2016  
winner

# Repere

## Tehnologie OneBlade unică



Philips OneBlade are o tehnologie revoluționară concepută pentru stilizarea părului facial și îngrijire corporală. Poate să tundă, să contureze și să bărbiească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecție – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – asigură un bărbierit mai ușor și mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mișcări rapide (200 pe secundă), astfel încât este eficientă chiar și pe firele mai lungi.

## Scurtează-ți părul



Tunde-ți barba la o lungime precisă pentru aspect nebărbierit cu ajutorul unuia dintre cei 3 piepteni incluși pentru aspect nebărbierit. 1 mm pentru aspect ușor nebărbierit, 3 mm pentru tuns scurt și 5 mm pentru un aspect nebărbierit cu fir lung.

## Dă-i contur



Obține un contur precis cu lama cu două tăișuri. Te poți bărbierii în orice direcție pentru a beneficia de vizibilitate sporită și a vedea fiecare fir de păr tăiat. Perfecționează-ți stilul în câteva secunde.

## Rade-ți părul



OneBlade nu bărbiește la fel de aproape ca o lamă tradițională, pielea fiind astfel protejată. Mergi contrar direcției de creștere a părului și rade ușor părul de orice lungime.

## Urmărirea conturului



OneBlade îți urmărește contururile feței, permițându-ți să tunzi în mod eficient și confortabil și să-ți bărbiești toate zonele feței.

## Lamă cu două tăișuri



OneBlade urmărește contururile feței, permițându-ți să tunzi și să îți bărbiești ușor și confortabil toate zonele feței. Folosește lama cu două tăișuri pentru a contura și a crea linii clare deplasând lama în orice direcție.

## 3 piepteni pentru aspect nebărbierit, cu atașare printr-un clic



Atașează printr-un clic unul dintre piepteni pentru a obține aspectul nebărbierit uniform pe care ți-l dorești.



## PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016

OneBladePREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO<sub>2</sub>. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii de focalizare ecologică Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.



reddot award 2016  
winner

## Premiul Red Dot 2016: câștigător

OneBladePremiul Red Dot 2016: câștigător

# Specificații

## Performanță de tundere și de ras

**Sistem de bărbierire:** Tehnologie care urmează contururile, Sistem dublu de protecție

**Sistem de tuns:** Tehnologie care urmează contururile

## Accesorii

**Pieptene:** 3 piepteni pentru aspect nebărbierit (1, 3, 5 mm)

**Lamă înlocuibilă suplimentară**

## Ușor de utilizat

**Încărcare:** Reîncărcabilă

**Afișaj:** Indicator de încărcare pe adaptor

**Utilizare umedă și uscată**

## Design

**Culoare:** Verde lime, gri cărbune

**Mâner:** Mâner din cauciuc striat

## Alimentare

**Durată de funcționare:** 45 de minute

**Încărcare:** Încărcare completă în 8 ore

**Tip baterie:** Ni-MH

**Tensiune automată:** 100-240 V

**Consum max. de energie:** 2 W

## Service

**Garanție de 2 ani:** Pe mâner

**Cap înlocuibil:** QP210, QP220, QP610, QP620,

Înlocuiește capul o dată la 4 luni\*

