

PHILIPS

modelador y afeitadora
resistente al agua

StyleShaver

Pro



QS6140/32



Expresa tu estilo

Recorta, modela y afeita con un solo producto

Crea el look preciso que deseas con Styleshaver. Con un solo giro de la muñeca, este recortador de barba y perfilador con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta una barba de 3 días o un afeitado total, incluso en barbas duras.

Recorte + modelado + afeitado

- Recortador para barba con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm
- Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos
- Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más difíciles

Fácil de usar

- 100% resistente al agua para limpiar fácilmente
- El indicador de la batería muestra el estado de la misma
- Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación
- 50 minutos de funcionamiento sin cable luego de 4 horas de carga.
- Soporte plegable para cargar y guardar

Rendimiento suave con la piel

- Recortador con cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Destacados

Recort. para barba y barba incipiente



El recortador grande (32 mm) para barba y barba incipiente de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente el largo que quieres. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El duradero recortador metálico posee bordes redondeados suaves con la piel que garantizan un corte preciso y uniforme.

Recortador reversible



Retira el peine recortador de longitud ajustable y debajo encontrarás un recortador de precisión reversible. De un lado es un recortador de 32 mm de alto rendimiento. Al darle la vuelta encontrarás un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para alcanzar lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Está diseñado para cortar muy cerca a la raíz y, al mismo tiempo, proteger tu piel. Su diseño pequeño y en ángulo hace muy fácil ver lo que estás haciendo para lograr líneas y detalles finos.

Afeitadora doble lámina con recortador



La afeitadora de doble lámina permite eliminar fácilmente la barba muy corta, incluso en el cuello. El recortador intermedio atrapa

los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.

100% resistente al agua



Afeita o recorta la barba donde quieras, en seco o en húmedo. Cuando hayas terminado, solo tienes que enjuagarla debajo del agua.

Indicador de estado de la batería



El indicador de la batería se ilumina en azul cuando está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.

Creada para durar



Todos nuestros productos de cuidado personal se han diseñado para durar. Cuentan con 2 años de garantía mundial, compatibilidad con voltaje internacional y no necesitan lubricante.

Alto rendimiento, suave con la piel



Las cuchillas de acero de la afeitadora eléctrica se rozan ligeramente unas con otras para afilarse mientras recortan. De este modo, las cuchillas permanecen siempre muy afiladas y cortan el vello a la perfección y con eficacia en toda ocasión, y además cuentan con puntas y peines redondeados para evitar la irritación de la piel.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Servicio

2 años de garantía: Y

Accesorios

Cepillo de limpieza: Y

Crea el estilo que más te gusta

Estilos: Varios estilos, Barba corta, Barba de varios días, Barba larga, Bigote

Sistema de corte

Tipo de peine: Barba incipiente, Barba

Dientes que no lastiman: Para mayor comodidad

Precisión (medida de corte): en 0,5 mm

Cantidad de posiciones de longitud: 12

Diseño

Color: Lacado metálico

Mango: Empuñadura de caucho

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas: Y

Uso en seco y húmedo: Total resistencia al agua para un uso y limpieza fáciles

Control de largo: Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Indicador LED: Nivel de carga y batería

Sistema de alimentación

Tipo de batería: litio-ion

Tiempo de carga: Carga rápida, 4 horas

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

