

PHILIPS

Máy tạo kiểu râu

Beardtrimmer series
3000

Cài đặt độ dài chính xác đến 0,5 mm

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

10 giờ sạc/45 phút sử dụng không dây



QT4005/15



Tạo kiểu râu hoàn hảo dễ dàng

Cách tiện lợi nhất để bắt đầu với râu của bạn

Tạo kiểu râu theo cách bạn muốn với máy tạo kiểu râu này. Độ ngắn chính xác từ 0,5 mm đến 10 mm.

Tạo kiểu chính xác

- Độ chính xác 0,5 mm
- Dễ dàng chọn và khóa cố định cài đặt độ dài từ 0,5 mm đến 10 mm

Hoạt động thân thiện với làn da

- Lưỡi cắt bằng thép không gỉ cho độ bền bền lâu
- Đầu tròn thân thiện với da để tiếp xúc êm ái với da

Dễ sử dụng

- Sử dụng không dây được tối đa 45 phút sau khi sạc 10 giờ
- Thiết kế tiện dụng để dễ cầm gọn trong lòng bàn tay
- Đầu tạo có thể tháo rời để dễ làm sạch
- Bảo hành 2 năm, mức điện áp toàn cầu, không cần đầu bôi trơn

Những nét chính

Râu dài 3 ngày hoàn hảo mỗi ngày



Cài đặt đầu tỉa ở vị trí thấp nhất để có bộ râu lờm lờm hoàn hảo, chỉ dài 0,5 mm.

Hỗ trợ 20 cài đặt độ dài có thể khóa cố định



Chỉ cần xoay vòng điều chỉnh để chọn và khóa cố định cài đặt độ dài bạn muốn: từ râu 3 ngày dài 0,5 mm đến những sợi râu dài 10 mm, với các bước nhảy chính xác 0,5 mm.

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ



Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Lưỡi cắt bằng thép của máy tỉa ma sát nhẹ vào nhau, tự mài bén khi bạn cạo tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

Hiệu suất cao, thân thiện với da



Lưỡi cắt cực sắc để luôn cắt gọn gàng và hiệu quả, nhưng mượt và đều cắt lượn tròn để tránh kích ứng da.

Sử dụng không dây



Chỉ đối với loại có thể sạc lại. Tối đa 45 phút sử dụng không dây sau khi sạc 10 giờ.

Thiết kế tiện dụng



Để cầm nắm và dễ sử dụng, chiếc máy được thiết kế để giúp bạn cạo tỉa ở những vùng khó với tới.

Để vệ sinh



Tháo đầu cạo và rửa dễ dàng dưới vòi nước chảy. Làm khô trước khi lắp lại vào thiết bị.

Được thiết kế với độ bền cao



Máy tỉa Philips này được bảo hành 2 năm: các sản phẩm cạo tỉa của chúng tôi đều được chế tạo để có độ bền cao. Bạn không cần dùng dầu bôi trơn và máy tỉa tương thích với tất cả các mức điện áp toàn cầu.

Các thông số

Hệ thống cắt

Độ chính xác (cử lược): 0,5mm mm

Độ rộng lưỡi cắt: 32 mm

Bộ phận cắt: Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

Phạm vi cài đặt độ dài: 0,5 tới 10 mm

Chế độ cài đặt độ dài: 20

Kiểu lược:

Râu ngắn

Răng lược không gây xước: Để thoải mái hơn

Phụ kiện

Bàn chải vệ sinh

Tạo kiểu râu bạn muốn

Kiểu: Râu ngắn, Râu lờm chớm

Hệ thống nguồn

Thời gian chạy: Tối đa 45 phút

Thời gian sạc: 10 giờ

Kiểu pin: Ni-MH

Điện áp toàn cầu: 100-240 V

Dễ sử dụng

Cài đặt độ dài an toàn

Vòng điều chỉnh: Dễ dàng điều chỉnh cài đặt độ dài

Chỉ báo sạc: Lúc cắm

Pin: 1x AAA NiMH

Để Làm Sạch: Các phụ kiện có thể rửa được

Thiết kế

Tay cầm: Rãnh cáp dễ nắm

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

