

PHILIPS

ヒゲトリマー

Beardtrimmer series
3000

0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能

チタンコーティング刃

1時間の充電で約60分間コードレス
で使用可能



QT4012/15



思い通りのヒゲデザインを簡単に 初めて無精ヒゲに挑戦する方に最適

ヒゲトリマーでヒゲを自在にスタイリング。0.5mm～10mmの長さまで正確に調節できます。

精度の高い仕上がり

- ・ 0.5 ～ 10 mm まで簡単に長さ調節可能
- ・ 0.5 mm 単位の精度

肌にやさしい使い心地

- ・ チタンコーティング刃で切れ味抜群
- ・ 先端が丸みを帯びているため、肌にやさしくなめらかな使い心地

使い方も簡単

- ・ 1時間の充電で約60分間のコードレス使用可能
- ・ ヘッドを取り外しできるのでお手入れ簡単
- ・ ソフトポーチ
- ・ 本体2年間保証、世界各国の電圧に対応、オイル差し不要

特長

20段階の長さ調節



ズームロック長さ調節リングを回してお好みの長さを選択してロックするだけ：0.5mmの無精ヒゲから10mmの長いあごヒゲまで0.5mm単位で長さを調節可能

チタン刃




優れたカット性能を発揮し、切れ味が長持ちする最新鋭のチタン刃

あごヒゲをお好みのスタイルでキープ




0.5mmの無精ヒゲに仕上げるにはトリマーを一番短い長さに設定します。

肌にやさしく優れた性能



刃は常に鋭利な状態を保っているため、いつでも毛をきれいかつ効果的にカットできます。一方、刃の先端とコームは丸みを帯びているため、肌を刺激することはありません。

コード付きでもコードレスでも使用可能



コード付きでもコードレスでも使用できます。1時間の充電で約60分間のコードレス使用が可能です。

お手入れ簡単



ヘッドを取り外して、水洗いするだけでお手入れできます。水洗いした後は、完全に乾燥させてから取り付けてください。

ソフトポーチ



ソフトポーチは持ち運ぶときや保管するときに製品を保護します。

高い耐久性



フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えているため、このフィリップストリマーには2年間保証が付いています。また、オイル差しは不要、世界各国の電圧に対応しています。

仕様

カッティングシステム

カッターの幅: 32 mm

刃: チタンコーティング刃

精度 (1段階の長さ): 0.5mm 単位 mm

長さ調節範囲: 0.5 ~ 10 mm

長さ設定機能: 20 段階

おすすめのヒゲスタイル

スタイル: 短いあごヒゲ, 無精ヒゲ

付属

クリーニングブラシ: ○

デザイン

ハンドル: スリムで握りやすいグリップ

使いやすさ

長さ設定調整リング: 長さが調節しやすい

お手入れ簡単: 水洗い可能なアタッチメント

電源

電池の種類: ニッケル水素電池

使用時間: 約 60 分間

充電時間: 約 1 時間

対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)

充電表示ランプ: ○

サービス

本体 2 年間保証: ○

