

PHILIPS

Tondeuse à barbe avec système d'aspiration

Beardtrimmer series 7000

Précision de coupe de 1 mm

Lames autoaffûtées

Autonomie de 50 min après 8 h de charge

Système d'aspiration intégré

QT4050/32



Une barbe parfaite, moins de complications avec le nouveau système d'aspiration

Équipé d'un système d'aspiration intégré qui retient les poils de barbe pendant le rasage, ce taille-barbe est conçu pour vous offrir une taille de qualité supérieure. Moins de complications, moins de dégâts.

Performances optimales pour une sensation idéale

- Peigne contour pour un rasage de précision

Puissance optimale

- Utilisation avec ou sans-fil pour une puissance et une liberté accrues
- Pile au lithium-ion puissante pour une utilisation optimale de l'alimentation

Créez le style qui vous plaît

- 18 réglages de longueurs sécuritaires de 1 à 18 mm


Une simplicité d'utilisation incroyable

- Compartiment à poils transparent pour un meilleur contrôle visuel
- Lames sans entretien
- Système intégré qui aspire les poils coupés pour une taille soignée




Caractéristiques

18 réglages de longueurs sécuritaires



Sélectionne et verrouille le réglage de longueur désiré en plus d'offrir plusieurs longueurs possibles.

Compartment à poils transparent




Comme il est transparent, vous savez d'un simple coup d'œil quand le compartiment à poils est plein et doit être vidé.

Peigne-contours



Le peigne-guide flexible épouse parfaitement les contours de votre visage et vous permet d'obtenir très facilement et confortablement un résultat égal.

Utilisation avec ou sans-fil



Utilisez votre tondeuse Philips avec ou sans-fil grâce à la pile pour un maximum de puissance et de liberté.

Lames ne nécessitant pas d'entretien



Les lames demeurent affûtées et ne nécessitent pas de graissage. Ainsi, votre produit est toujours prêt à être utilisé.

Pile au lithium-ion puissante

Ce produit est équipé d'une puissante pile au lithium-on rechargeable en 8 heures pour profiter d'une autonomie de 50 minutes.

Système d'aspiration intégré



Le système d'aspiration intégré permet d'éviter que les poils ne salissent votre lavabo.

Spécifications

Système de coupe

Largueur de coupe: 32 mm
 Nombre de réglages de longueur: 18
 Plage de réglages de longueur: 1 à 18 mm
 Précision (différence entre les réglages): de 1 mm
 Lames en acier inoxydable autoaffûtées
 Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable
 Type de peigne de coupe: Peigne-contours
 Dents ne causant pas d'égratignures: Pour plus de confort

Facilité d'utilisation

Système d'aspiration: Pour la récupération des poils
 Anneau de précision: Ajustement facile des réglages de longueur
 Réglages de longueurs sécuritaires
 Voyant de charge: 2 DEL
 Sans entretien: Aucune lubrification requise

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion
 Autonomie de fonctionnement: 50 minutes
 Utilisation: Avec fil / sans-fil
 Temps de charge: 8 heures

Conception

Finition: Panneaux latéraux noirs
 Poignée lisse

Accessoires

Brosse de nettoyage

Service

Garantie internationale de 2 ans

Créez le style qui vous plaît

Styles: Barbe courte, Barbe longue



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.